

PHILIPS

Kit de inicio: 3 bombillas inteligentes E27 (1100) + regulador de intensidad

Hue White Ambiance

Hasta 1055 lúmenes*

Luz blanca de cálida a fría

Hue Bridge incluido

Interruptor inalámbrico incluido



8719514291232



Iluminación inteligente y sencilla


Disfruta de escenas relajantes y estimulantes o crea tus propias rutinas sin necesidad de instalar nada con el kit de inicio E27 de Hue White Ambiance. Incluye un Hue Bridge, 3 bombillas inteligentes que ofrecen el espectro completo de luz blanca y un interruptor inalámbrico.

Posibilidades infinitas

- Controla con la voz
- Crea ambiente con las bombillas inteligentes blancas de luz cálida a luz blanca fría
- Control a distancia de iluminación inteligente
- Disfruta de iluminación inteligente para tareas diarias
- Centro de automatización doméstica inteligente: Hue Bridge
- Controla las luces al instante
- Instalación inalámbrica sencilla

Destacados

Controla con la voz



Philips Hue funciona con Amazon Alexa, Apple HomeKit y Google Home, activado mediante el Asistente de Google, para que puedas controlar las luces con la voz. Enciende y apaga las luces. Ajusta el nivel de brillo deseado para un ambiente perfecto. Incluso recupera escenas preestablecidas, cambia colores, etc. todo ello sin mover un dedo.

Crea ambiente



Utiliza más de 50 000 tonalidades de luz blanca cálida a fría para crear el ambiente para trabajar, jugar o relajarte, con independencia de la hora del día. Empieza la mañana con buen pie con la luz blanca fría energética o relájate por la noche con tonos dorados.

Controla las luces fuera de casa



La Philips Hue app te ofrece un completo control de las luces, incluso si no estás en casa. Apaga y enciende las luces de forma remota utilizando la app para asegurarte de que tu casa esté siempre iluminada de la forma que deseas.

Iluminación inteligente para tareas diarias



Haz más fácil tu jornada con cuatro preajustes de escenas de luz que se han diseñado para tus tareas diarias. Dos escenas con tonos fríos, Energía y Concentración, te ayudan a comenzar por la mañana y a centrar la atención, mientras que las escenas más cálidas Lectura y Relax te ayudan a disfrutar de un buen libro y al reposo mental.

El Hue Bridge



El Hue Bridge es un componente esencial de un sistema de iluminación inteligente personal de Philips Hue. Es el cerebro del sistema que se comunica con las lámparas inteligentes y la app Hue para garantizar que todo funcione conjuntamente. También permite funciones de automatización de hogar inteligente tales como temporizadores y rutinas de programación.

Controla las luces al instante



Consigue un control instantáneo de tus luces inteligentes Philips Hue con el Hue Dimmer switch. Con solo tocar un botón, toda tu familia puede atenuar o iluminar al instante la habitación, encender y apagar las luces o configurar escenas de iluminación.

Instalación inalámbrica sencilla



El diseño inalámbrico y alimentado por batería del Hue Dimmer switch te permite montarlo en cualquier lugar con la cinta adhesiva incluida. Retira el interruptor de su soporte en la pared y úsalo como mando a distancia o fíjalo a cualquier superficie magnética.

Especificaciones

Dimensiones de la bombilla

- Dimensiones (AnxAlxF): 60x110

Medio ambiente

- Humedad de funcionamiento: 5% <H<95% (sin condensación)
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 45 °C

Características/accesorios adicionales incluidos

- Regulable con aplicación Hue e interruptor: Sí

Garantía

- 2 años: Sí

Información del embalaje

- EAN: 8719514291232

Consumo de energía

- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): F

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Flujo luminoso a 4000 K: 1.055 lm
- Peso: 72
- Tecnología de la bombilla: LED
- Casquillo: E27
- Número de registro EPREL: 1522881

El puente

- Banda de frecuencia: 2400-2483.5 MHz
- Altura: 26 mm
- Longitud x Anchura: 88 x 88 mm
- Número máximo de accesorios: 12
- Número máximo de bombillas: 50
- Opciones de montaje: Escritorio, Pared
- Adaptador de corriente: 100 - 240 V CA/50-60 Hz
- Consumo de energía: 250mA max

La bombilla

- Ajuste de control de referencia*: 4000K; via Hue app scene "Cool bright"
- Temperatura del color: 2200-6500K + 16 million colors
- Diámetro: 60 mm
- Formato: A60
- Altura: 109 mm
- Tensión de entrada: 220V-240V
- Duración: 25.000 hora(s)
- Emisión de luz: Luz blanca de cálida a fría
- Flujo luminoso: 1055 lm a 4000K
- Energía en espera máxima: 0.5 W
- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Factor de potencia: 0.5
- Vida útil especificada: 25.000 hora(s)
- Actualizable por software: Sí
- Encendido: Emisión de luz al 100% al instante
- Potencia: 11 W
- Protocolo de comunicaciones: Bluetooth y Zigbee
- Actualizable por software: Cuando se conecta a Bluetooth App o Hue Bridge

El interruptor

- Pilas incluidas: 1 x CR2032
- Banda de frecuencia: 2400-2483,5 MHz
- Índice IP: 20
- Duración: 50.000 clicks
- Número máximo de luces por interruptor: 10 si no están conectadas al puente Hue
- Duración mínima de la pila: 2 año
- Opciones de montaje: pared, independiente
- Funciones especiales: No aplicable
- Profundidad del interruptor: 11 mm
- Altura del interruptor: 92 mm
- Diámetro del interruptor: 35 mm
- Profundidad de la placa de pared: 6 mm
- Altura de la placa de pared: 76 mm
- Diámetro de la placa de pared: 70 mm
- Peso con la placa de pared: 67 g
- Peso del interruptor: 37 g

Contenido de la caja

- Bridge: 1
- Cable de red Ethernet: 1
- Bombillas hue: 3
- Conmutador de regulación Hue: 1
- Adaptador de corriente: 1

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: Yes
- Compatible con HomeKit: Yes
- Aplicación Philips Hue: IOS 15 y superior, Android 10.0 y superior
- Asistentes de voz: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (mediante Hue Bridge), Microsoft Cortana (mediante Hue Bridge)

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514291232
- Peso neto: 0,55 kg
- Peso bruto: 1,01 kg
- Altura: 14 cm
- Longitud: 17,6 cm
- Anchura: 21,9 cm
- Código 12NC: 929002468403



Fecha de emisión:
2024-02-08
Versión: 0.601

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com