

PHILIPS

Базовый комплект: 2 умные лампы E27 (1100) + диммер

Hue White & Color
Ambiance

До 1055 лм*

Белый и цветной свет

Включая блок управления Hue

Диммер в комплекте



8719514291379



Интуитивные интеллектуальные световые решения

Создавайте уникальную цветовую атмосферу в любой комнате с помощью базового комплекта Philips Hue White and Color Ambiance E27. Подключитесь ко входящему в комплект блоку управления Hue Bridge, чтобы использовать бесконечный список функций. Управляйте системой через приложение, голосовыми командами или с помощью входящего в комплект выключателя.

Безграничные возможности

- Создавайте себе настроение с помощью интеллектуальных ламп: от теплого до холодного белого света
- Экспериментируйте с умным цветным освещением
- Удобное управление освещением вне дома
- Синхронизируйте фильмы, телешоу, музыку и игры с умным освещением
- Беспроводное управление с помощью входящего в комплект пульта дистанционного управления



Особенности

Создайте себе настроение



Создайте себе настроение для работы, игр или отдыха благодаря 50 000 оттенкам теплого или холодного белого света независимо от времени суток. Комфортно начинайте свое утро с холодным, бодрящим, ярким, белым освещением либо ложитесь спать в окружении золотистых оттенков света.

Экспериментируйте с умным цветным освещением



Возможности освещения Philips Hue безграничны — используйте 16 млн цветов, чтобы превратить свой дом в место для вечеринки, оживить атмосферу ночной сказки и для многих других целей. Используйте предварительно заданные варианты цветного освещения, чтобы создать ощущение теплого летнего дня в любое время либо отобразить в интерьере свой особый памятный момент на основе собственных фотографий.

Удобное управление освещением вне дома



С помощью приложения Philips Hue для iOS и Android вы можете контролировать освещение удаленно, находясь в любом месте. Проверьте, не забыли ли вы выключить свет, уходя из дома, или включите лампы, если задержались на работе.

Синхронизируйте фильмы, телешоу, музыку и игры с умным освещением



Существенно разнообразьте свои развлечения, синхронизировав происходящее на экране или ритм музыки с умным освещением.* Выберите способ синхронизации освещения в комнате с фильмом, музыкой (включая нашу интеграцию Spotify!), телевизионным шоу или игрой и наблюдайте за тем, как цветные лампы реагируют на них в вашей зоне развлечений. *Требуется блок управления Hue Bridge

Беспроводное управление



Используя пульт дистанционного управления Hue с питанием от батарейки можно одновременно управлять десятью умными лампами. Этот выключатель, который можно извлечь из настенного крепления, чтобы использовать в качестве пульта дистанционного управления, позволяет приглушать свет или делать его ярче, а также переключаться между предустановленными световыми режимами.

Технические характеристики

Размеры лампы

- Размеры (Ш × В × Г): 60x110

Взаимодействие с окружающей средой

- Влажность при работе: 5 % <N<95 % (без конденсации)
- Рабочая температура: От -20 °C до +45 °C

Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Диммируемые, с приложением Hue и переключателем: Да

Гарантия

- 2 г: Да

Информация об упаковке

- EAN: 8719514291379

Энергопотребление

- Маркировка энергоэффективности (EEL): F

Обслуживание

- Гарантия: 2 года

Технические характеристики

- Световой поток при 4000K: 1 055 лм
- Вес: 72
- Технология производства ламп: светодиодный
- Источник света/цоколь: E27
- Регистрационный номер EPREL: 1522883

Мост

- Диапазон частот: 2400-2483.5 MHz
- Высота: 26 мм
- Длина × ширина: 88 × 88 мм
- Макс. число аксессуаров: 12
- Макс. число ламп: 50
- Варианты монтажа: Настольный компьютер, Настенный
- Адаптер электропитания: 100-240 В перем. тока / 50-60 Гц
- Энергопотребление: 250mA max

Лампа

- Эталонные настройки управления*: 4000K; via Hue app scene "Cool bright"
- Цветовая температура: 2000K-6500K +16 million colors
- Диаметр: 60 мм
- Форм-фактор: A60
- Высота: 110 мм
- Входное напряжение: 220V-240V
- Срок службы: 25 000 часов
- Световой поток: Белый и цветной свет
- Световой поток (люмен): 1055 лм при 4000 K
- Максимальная мощность в режиме ожидания: 0.5 В
- Количество циклов включения: 50 000
- Коэффициент мощности: 0.5
- Расчетный срок службы: 25 000 часов
- Обновляемое ПО: Да
- Запустить: Мгновенная 100%-ная светоотдача
- Мощность в ваттах: 11 В
- Протокол обмена данными: Bluetooth и Zigbee
- Обновляемое ПО: При подключении по Bluetooth к приложению или блоку управления Hue

Переключатель

- Прилагаемые аккумуляторы: 1 x CR2032
- Диапазон частот: 2400–2483,5 MHz
- Степень защиты IP: 20
- Срок службы: 50.000 clicks
- Максимальное число ламп для одного переключателя: 10 (при отсутствии подключения к блоку управления hue)
- Минимальный срок службы батарейки: 3 года
- Варианты монтажа: настенный, автономный
- Особые характеристики: Не применимо
- Глубина переключателя: 11 мм
- Высота переключателя: 92 мм
- Ширина переключателя: 35 мм
- Глубина подрозетника: 14 мм
- Высота подрозетника: 115 мм
- Ширина подрозетника: 70 мм
- Вес (включая подрозетник): 67 g
- Вес переключателя: 37 g
- Протокол ZigBee Light Link: IEEE 802.15.4 Protocol

Комплект поставки

- Блок управления: 1
- Сетевой кабель Ethernet: 1
- Светильники Hue: 2
- Пульт дистанционного управления Hue: 1
- Адаптер электропитания: 1

Поддержка

- Совместимо с функцией «Эффекты»: Yes
- Совместимость с HomeKit: Yes
- Приложение Philips Hue: iOS 15 и более поздней версии, Android 10.0 и более поздней версии
- Голосовые помощники: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (через блок управления Hue), Microsoft Cortana (через блок управления Hue)

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514291379
- Масса нетто: 0,49 kg
- Масса брутто: 0,95 kg
- Высота: 14 см
- Длина: 17,6 см
- Ширина: 21,9 см
- Номер материала (12NC): 929002468805



Дата выпуска: 2024-02-05
Версия: 0.508

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com