

PHILIPS

Kit de bază: 2 becuri
inteligente E27 (1100) +
buton inteligent

Hue cu ambianță albă și
color

Până la 1055 de lumeni*

Lumină albă și colorată

Consolă Hue Bridge inclusă

Buton inteligent inclus



8719514291393



Iluminat simplu și inteligent

Adăugați culoare ambientală oricărei încăperi cu kitul de bază pentru ambianță albă și color Philips Hue, E27. Conectați-l la consola Hue Bridge inclusă pentru a profita de o listă nelimitată de caracteristici. Controlați prin intermediul aplicației, al vocii sau al butonului Smart inclus.

Posibilități nelimitate

- Intră în atmosferă cu lămpile inteligente cu lumină albă caldă până la rece
- Joacă-te cu luminile colorate inteligente
- Control inteligent de la distanță al luminii
- Sincronizați-vă filmele, emisiunile TV, muzica și jocurile cu luminile inteligente
- Controlați luminile cu un singur click
- Montare flexibilă, wireless

Repere

Intră în atmosferă



Utilizați peste 50.000 de nuanțe de lumină albă caldă până la rece pentru a intra în atmosfera de lucru, de joacă sau de relaxare, indiferent de oră. Începeți dimineața în forță cu lumina albă strălucitoare rece și energizantă sau relaxați-vă seara cu tonuri aurii.

Joacă-te cu luminile colorate inteligente



Cu Philips Hue nu există limite: cu peste 16 milioane de culori, vă puteți transforma locuința în locul perfect pentru petreceri, puteți aduce basmele la viață și multe altele. Folosiți scenariile de lumină colorate, prestabilite, pentru a evoca senzația verii oricând doriți sau folosiți propria fotografie pentru a re trăi amintiri speciale.

Controlează luminile de la distanță



Aplicația Philips Hue vă oferă control complet asupra luminilor, chiar dacă nu sunteți acasă. Aprindeți și stingeți luminile de la distanță folosind doar aplicația, pentru a vă asigura că locuința dvs. este luminată întotdeauna așa cum doriți.

Sincronizați-vă filmele, emisiunile TV, muzica și jocurile cu luminile inteligente




Duceți divertismentul la noi înălțimi sincronizând acțiunea de pe ecran sau ritmul muzicii cu luminile inteligente.* Alegeți modul în care doriți să sincronizați luminile cu filmul, muzica (inclusiv cu integrarea noastră Spotify!), emisiunile TV sau cu jocurile și urmăriți cum reacționează luminile color din spațiul dumneavoastră de divertisment. *Hue Bridge necesar

Controlați luminile cu un singur click



Un singur click vă controlează luminile inteligente - nu este nevoie de smartphone. Folosiți o singură apăsare pentru a aprinde și stinge luminile sau țineți apăsat butonul pentru a le reduce și crește intensitatea luminoasă. Fiind configurat deja pentru a face exact ceea ce aveți nevoie, butonul Philips Hue Smart este pregătit de utilizare oriunde aveți nevoie de el.

Montare flexibilă, wireless



Prin tehnologia wireless, butonul Philips Hue Smart se instalează în câteva secunde oriunde în casa dumneavoastră. Înlocuiți un întrerupător de lumină existent cu placa de montare inclusă sau folosiți mini-suportul pentru a-l așeza pe orice suprafață. Dacă preferați să îl mențineți portabil, nicio problemă: butonul Smart este magnetic, astfel încât să îl puteți așeza pe orice suprafață magnetică, cum ar fi frigiderul.

Specificații

Dimensiunile becului

- Dimensiuni (LxÎxA): 60x110

Protecția mediului

- Umiditate operațională: 5% <H<95% (fără condens)
- Temperatură operațională: între -20 °C și 45 °C

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Intensitate reglabilă cu aplicația și întrerupătorul Hue: Da
- Adaptor pentru alimentare inclus: Da

Garanție

- 2 ani: Da

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80

Informații ambalaj

- EAN: 8719514291393

Consum de energie

- Etichetă de eficiență energetică (EEL): F

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Flux luminos de 4000 K: 1.055 lm
- Greutate: 72
- Tehnologie bec: LED
- Număr de becuri: 2
- Soclu/fasung: E27
- Număr de înregistrare EPREL: 1522883

Bridge

- Diametru: 88 mm
- Bandă de frecvență: 2400-2483.5 MHz
- Înălțime: 26 mm
- Număr maxim de accesorii: 12
- Număr maxim de becuri: 50
- Adaptor de curent electric: 100 - 240 V c.a./50-60 Hz
- Consum de energie: 250mA max

Bec

- Setare control de referință*: 4000K; via Hue app scene "Cool bright"
- Temperatură culoare: 2000K-6500K +16 million colors
- Diametru: 60 mm
- Formă: A60
- Înălțime: 110 mm
- Tensiune de intrare: 220V-240V
- Flux luminos: Lumină albă și colorată
- Flux luminos: 1055 lm la 4000 K
- Putere max. standby: 0.5 W
- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Factor de putere: 0.5
- Durată de viață nominală: 25.000 ore
- Posibilitate upgrade software: când se conectează la Aplicația Bluetooth sau la consola Hue Bridge
- Pornire: 100% lumină instantanee
- Putere: 11 W
- Protocol de comunicații: Bluetooth și Zigbee
- Reglare profundă: Da
- Posibilitate upgrade software: Când se conectează la Aplicația Bluetooth sau la consola Hue Bridge

Întrerupătorul

- Baterii incluse: 1 x CR2032
- Clasificare IP: IP 20
- Durată de viață: 50.000 clicks
- Număr maxim de lumini per comutator: 10 dacă nu sunt legate la consola Hue
- Durată de viață minimă a bateriei: 2 an
- Opțiuni de montare: de sine stătătoare
- Adâncimea plăcii de perete: 6 mm
- Înălțimea plăcii de perete: 76 mm
- Greutate inclusiv placa de perete: 67 g
- Greutatea întrerupătorului: 37 g

Ce este în cutie?

- Hue Bridge: 1
- Cablu de rețea ethernet: 1
- Becuri Hue: 2
- Adaptor de curent electric: 1
- Buton inteligent: 1

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes
- Compatibil HomeKit: Yes
- Aplicația Philips Hue: iOS 15 și versiuni ulterioare, Android 10.0 și versiuni ulterioare
- Asistenți vocali: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (prin consola Hue Bridge), Microsoft Cortana (prin consola Hue Bridge)

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8719514291393
- Greutate netă: 0,92 kg
- Greutate brută: 0,92 kg
- Înălțime: 14 cm
- Lungime: 17,6 cm
- Lățime: 21,9 cm
- Număr material (12NC): 929002468806



Data apariției: 2024-02-15
Versiune: 0.380

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com