

PHILIPS

A60 – E27-es okos
fényforrás

Hue White Ambiance
izzólámpa

A melegtől a hideg fehér fényig

Bluetooth-szal azonnal
vezérelhető

Írányítsa alkalmazással vagy a
hangjával*

További lehetőségekért Hue
Bridge eszközzel bővíthető



8719514301429



Okosvilágítás egyszerűen

Ez az A60-as LED-es okos fényforrás a klasszikus izzók kinézetének és a modern funkcióknak az ötvözete. Tekercselt belső izzószállal, meleg–hideg fehér fénnel, azonnali fényerő-szabályozással és E27-es foglalattal rendelkezik, amely a legtöbb szabványos lámpatesthez illeszkedik.

Korlátlan lehetőségek

- A vintage kialakítás modern lehetőségekkel társul

Intelligens világítás egyszerűen

- Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással
- Hangvezérlésű világítás*
- Állítsa be a megfelelő hangulatot lágy fehér fénnel



Fénypontok

A vintage kialakítás modern lehetőségekkel társul



Egyesíti a hagyományos izzószálas fényforrást és egy modern átlátszó búrás okos lámpával. Ezek az intelligens retró stílusú LED-es fényforrások ötvözik az egyszerű vintage formatervezést a Philips Hue intelligens világítással.

Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással



A Hue Bluetooth alkalmazással vezérelheti a Hue intelligens lámpákat otthona egy szobájában. Akár 10 intelligens lámpát is hozzáadhat, és mobilkészülékéről csak egy gomb megérintésével vezérelheti azokat.

Hangvezérlésű világítás*



Ne kézzel vezérelje világítását, használja inkább a hangját! Egyszerű hangutasításokkal vezérelheti a szoba több lámpáját vagy akár csak egyet. *Együttműködik a Google Assistant és az Amazon Alexa rendszerekkel.

Állítsa be a megfelelő hangulatot lágy fehér fénnel



A Hue fényforrások és lámpatestek lágy fehér fényt adnak. A ragyogó nappali fénytől az alacsony intenzitású éjszakai fényig terjedő fényerő-szabályozással ezek az intelligens lámpák éppen a megfelelő szintű meleg fénnel töltik meg otthonát, amikor arra szüksége van.

Műszaki adatok

Fényforrás méretei

- Méretek (Szé x Ma x Mé): 60x115

Környezetvédelem

- Üzemi páratartalom: 5% <H<95% (nem lecsapódó)
- Üzemi hőmérséklet: -20 és +45 °C között

További funkcióval/tartozékkal

- Hue alkalmazással és Hue kapcsolóval szabályozható: Igen

Garancia

- 2 év: Igen

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80

Csomagolási információk

- EAN: 8719514301429

Energiafogyasztás

- Energiahatékonysági címke (EEL): G

Szervíz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Tömeg: 43
- Fényforrás típusa: LED
- Foglalat/fejelés: E27
- Fényáram 2700 kelvinen: 550 lm
- EPREL-regisztrációs szám: 400274

A fényforrás

- Színhőmérséklet: 2200–4500K
- Átmérő: 60 mm
- Kivitel: A60
- Magasság: 115 mm
- Bemeneti feszültség: 220V–240V
- Élettartam: 15 000 h
- Fényáram: A melegtől a hideg fehér fényig változtatható
- Fényáram (lumen): 550 lm
- Max. üzemi fogyasztás: 7 W
- Max. készenléti fogyasztás: 0.5 W
- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Teljesítménytényező: 0.6
- Névleges élettartam: 15 000 h
- Szoftverfrissítésekkel: ha Bluetooth alkalmazáshoz vagy Hue bridge-hez csatlakozik
- Felfutás: Azonnali 100%-os fénykibocsátás
- Teljesítmény: 7 W
- Kommunikációs protokoll: Bluetooth és Zigbee
- Szoftverfrissítésekkel: Ha Bluetooth alkalmazáshoz vagy Hue Bridge-hez csatlakozik

A doboz tartalma

- Hue fényforrások: 1

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: Yes
- HomeKit kompatibilis: Yes
- Philips Hue alkalmazás: IOS 15 és újabb, Android 10.0 és újabb
- Hangasszisztensek: Amazon Alexa, Google Segéd, Apple HomeKit (Hue Bridge-en keresztül), Microsoft Cortana (Hue Bridge-en keresztül)

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8719514301429
- Nettó tömeg: 0,04 kg
- Bruttó tömeg: 0,1 kg
- Magasság: 14 cm
- Hosszúság: 7,2 cm
- Szélesség: 7,2 cm
- Cikkszám (12NC): 929002477501



Kiadás dátuma:
2024-02-03
Verzió: 0.393

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com