

PHILIPS

Bombilla inteligente
ST64 - E27

Filamento Hue White
Ambiance

Blanca de cálida a fría

Control al instante mediante
Bluetooth

Control con aplicación o voz*

Añade Hue Bridge para disfrutar
de más funciones



8719514301467



Easy smart lighting

Consigue ese aspecto vintage con todas las ventajas de una bombilla inteligente con la bombilla ST64, una bombilla LED estilo Edison que cuenta con un filamento interno en espiral y una luz blanca regulable de cálida a fría.

Posibilidades infinitas

- El diseño vintage se combina con las capacidades modernas

Easy smart lighting

- Controla hasta 10 luces a la vez con la aplicación Bluetooth
- Controla las luces con la voz*
- Define el ambiente adecuado con luz blanca suave

Destacados

El diseño vintage se combina con las capacidades modernas



Consigue el aspecto popular de las bombillas de Edison, con la característica bobina interior incandescente y el globo transparente, con las bombillas de filamento inteligentes. Estas bombillas LED de estilo retro combinan el aspecto del diseño vintage sencillo con la potencia de la iluminación inteligente de Philips Hue.

Controla hasta 10 luces a la vez con la aplicación Bluetooth



Con la aplicación Bluetooth, puedes controlar tus luces inteligentes Hue en una sola habitación de tu hogar. Añade hasta 10 luces inteligentes y contrólalas todas con solo pulsar un botón en tu dispositivo móvil.

Controla las luces con la voz*



Consigue un control manos libres de tus luces y utiliza la voz en su lugar. Los comandos de voz simples te permiten controlar varias luces en una habitación o solo una lámpara.
*Funciona con Google Assistant y Amazon Alexa.

Define el ambiente adecuado con luz blanca suave



Las bombillas y luminarias Hue utilizan una luz blanca suave. Regulables de luz diurna brillante a luz nocturna tenue, estas luces inteligentes te permiten iluminar tu hogar con el nivel adecuado de luz cálida cuando lo necesites.

Especificaciones

Dimensiones de la bombilla

- Dimensiones (AnxAlxF): 60x133

Medio ambiente

- Humedad de funcionamiento: 5% <H<95% (sin condensación)
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 45 °C

Características/accesorios adicionales incluidos

- Regulable con aplicación Hue e interruptor: Sí

Garantía

- 2 años: Sí

Consumo de energía

- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): G

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Flujo luminoso a 4000 K: 550 lm
- Peso: 56
- Tecnología de la bombilla: LED
- Casquillo: E27
- Flujo luminoso a 2700 K: 550 lm
- Número de registro EPREL: 400276

La bombilla

- Temperatura del color: 2200-4500K
- Diámetro: 60 mm
- Formato: ST64
- Altura: 133 mm
- Tensión de entrada: 220V-240V
- Duración: 15.000 hora(s)
- Emisión de luz: Luz blanca de cálida a fría
- Flujo luminoso: 550 lm
- Energía de funcionamiento máxima: 7 W
- Energía en espera máxima: 0.5 W
- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Factor de potencia: 0.6
- Vida útil especificada: 15.000 hora(s)
- Actualizable por software: cuando se conecta a Bluetooth App o Hue Bridge
- Encendido: Emisión de luz al 100% al instante
- Potencia: 7 W
- Protocolo de comunicaciones: Bluetooth y Zigbee
- Actualizable por software: Cuando se conecta a Bluetooth App o Hue Bridge

Contenido de la caja

- Bombillas hue: 1

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: Yes
- Compatible con HomeKit: Yes
- Aplicación Philips Hue: IOS 15 y superior, Android 10.0 y superior
- Asistentes de voz: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (mediante Hue Bridge), Microsoft Cortana (mediante Hue Bridge)

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514301467
- Peso neto: 0,05 kg
- Peso bruto: 0,12 kg
- Altura: 17,6 cm
- Longitud: 7,2 cm
- Anchura: 7,2 cm
- Código 12NC: 929002477701



Fecha de emisión:
2024-02-02
Versión: 0.330

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.