

PHILIPS

Συσκευασία 1 τεμαχίου G125
E27 Σφαιρικός Νήματος

Hue White Ambiance
Νήματος

Θερό έως ψυχρό λευκό

Άμεσος έλεγχος μέσω Bluetooth

Έλεγχος με εφαρμογή ή φωνητικός
έλεγχος*

Προσθέστε μια γέφυρα Hue
Bridge για να ξεκλειδώσετε
περισσότερες δυνατότητες



8719514301542



Εύκολος έξυπνος φωτισμός

Ο μεγαλύτερος και πιο καινοτόμος έξυπνος vintage λαμπτήρας, ο λαμπτήρας G125 παρέχει θερμό έως ψυχρό λευκό φωτισμό και διαθέτει κομψό σπειροειδές νήμα, τυπικό κάλυκα E27 και όλες τις έξυπνες δυνατότητες του συστήματος.

Απεριόριστες δυνατότητες

- Μοντέρνες δυνατότητες με σχεδίαση vintage

Εύκολος έξυπνος φωτισμός

- Ελέγξτε έως και 10 φώτα με την εφαρμογή Bluetooth
- Ελέγξτε τα φώτα με τη φωνή σας*
- Φτιάξτε την ιδανική ατμόσφαιρα με απαλό λευκό φωτισμό
- Ξεκλειδώστε την πλήρη σουίτα έξυπνων δυνατοτήτων φωτισμού με το Hue Bridge

Χαρακτηριστικά

Μοντέρνες δυνατότητες με σχεδίαση vintage



Απολαύστε τη δημοφιλή εμφάνιση των λαμπτήρων Edison, που επιτυγχάνεται χάρη σε ένα ιδιαίτερο εσωτερικό σπирάλ έντονης φωτεινότητας και ένα διαφανές σφαιρικό γυαλί, με έξυπνους λαμπτήρες νήματος. Αυτοί οι έξυπνοι ρετρό λαμπτήρες LED συνδυάζουν την όψη και αίσθηση της απλής σχεδίασης vintage με την ισχύ του συστήματος έξυπνου φωτισμού Philips Hue.

Ελέγξτε έως και 10 φώτα με την εφαρμογή Bluetooth



Με την εφαρμογή Hue Bluetooth, μπορείτε να ελέγχετε τα έξυπνα φώτα Hue που έχετε εγκατεστημένα σε ένα δωμάτιο του σπιτιού σας. Προσθέστε έως και 10 έξυπνα φώτα και ελέγξτε τα όλα μαζί με το απλό άγγιγμα ενός πλήκτρου στην κινητή συσκευή σας.

Ελέγξτε τα φώτα με τη φωνή σας*



Αποκτήστε τον έλεγχο των φώτων σας χωρίς να χρησιμοποιείτε τα χέρια σας, αλλά τη φωνή σας! Απλές φωνητικές εντολές σας επιτρέπουν να ελέγχετε πολλά φώτα ταυτόχρονα στο ίδιο δωμάτιο ή έναν μόνο λαμπτήρα. *Η δυνατότητα αυτή συνεργάζεται με το Google Assistant και το Amazon Alexa.

Φτιάξτε την ιδανική ατμόσφαιρα με απαλό λευκό φωτισμό



Οι λαμπτήρες και τα φωτιστικά Hue προσφέρουν απαλό λευκό φωτισμό. Με ρύθμιση έντασης από έντονο φως ημέρας μέχρι χαμηλά φώτα νύχτας, αυτά τα έξυπνα φώτα σας επιτρέπουν να γεμίζετε το σπίτι σας με το ιδανικό επίπεδο θερμού φωτισμού όποτε το χρειάζεστε.

Ξεκλειδώστε την πλήρη σουίτα έξυπνων δυνατοτήτων φωτισμού με το Hue Bridge



Το Hue Bridge ξεκλειδώνει τις δυνατότητες που κάνουν τον έξυπνο φωτισμό πραγματικά έξυπνο — έλεγχος του φωτισμού όταν είστε εκτός σπιτιού, φωνητικός έλεγχος, αυτοματοποιημένος φωτισμός και πολλά άλλα. Προσθέστε ένα Hue Bridge στην εγκατάστασή σας για να δημιουργήσετε συναρπαστικές εμπειρίες, να αξιοποιήσετε την τεχνολογία που είναι ασφαλής και αξιόπιστη και πολλά άλλα. Το Hue Bridge είναι το κλειδί για έξυπνο φωτισμό, όπως δεν τον έχετε ξαναδεί.

Προδιαγραφές

Διαστάσεις λαμπτήρα

- Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 125x192

Περιβάλλον

- Υγρασία λειτουργίας: 5% <H<95% (χωρίς υγραποίηση)
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C έως 45 °C

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- Ρύθμιση της έντασης από την εφαρμογή Hue και από τον διακόπτη: Ναι

Εγγύηση

- 2 έτη: Ναι

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80

Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8719514301542

Κατανάλωση ρεύματος

- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): G

Σέρβις

- Εγγύηση: 2 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Απόδοση lumen στα 4000 K: 550 lm
- Βάρος: 109
- Τεχνολογία λαμπτήρα: LED
- Υποδοχή/κάλυκας: E27
- Απόδοση lumen στα 2700 K: 550 lm
- Αρ. εγγραφής EPREL: 400280

Λαμπτήρας

- Θερμοκρασία χρώματος: 2200-4500K
- Διάμετρος: 125 mm
- Μέγεθος: G125
- Ύψος: 192 mm
- Τάση εισόδου: 220V-240V
- Διάρκεια ζωής: 15.000 h
- Απόδοση φωτισμού: Θερμό έως ψυχρό λευκό φως
- Απόδοση lumen: 550 lm
- Μέγ. ισχύς σε κατάσταση λειτουργίας: 7 W
- Μέγ. ισχύς σε κατάσταση αναμονής: 0.5 W
- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
- Συντελεστής ισχύος: 0.6
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h
- Με δυνατότητα αναβάθμισης λογισμικού: όταν είναι συνδεδεμένο στην εφαρμογή Bluetooth ή στη γέφυρα Hue Bridge
- Έναρξη: Άμεση απόδοση φωτισμού 100%
- Ισχύς: 7 W
- Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Bluetooth και Zigbee
- Με δυνατότητα αναβάθμισης λογισμικού: Όταν είναι συνδεδεμένο στην εφαρμογή Bluetooth ή στη γέφυρα Hue Bridge

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Λαμπτήρες hue: 1

Υποστήριξη

- Συμβατό με τη λειτουργία για εφέ φωτισμού: Yes
- Συμβατότητα με HomeKit: Yes
- Εφαρμογή Philips Hue: IOS 15 και μεταγενέστερη έκδοση, Android 10.0 και μεταγενέστερη έκδοση
- Φωνητικοί βοηθοί: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (μέσω γέφυρας Hue Bridge), Microsoft Cortana (μέσω γέφυρας Hue Bridge)

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8719514301542
- Καθαρό βάρος: 0,11 kg
- Μικτό βάρος: 0,26 kg
- Ύψος: 20,9 cm
- Μήκος: 14 cm
- Πλάτος: 14,6 cm
- Αριθμός υλικού (12NC): 929002478101



Ημερομηνία έκδοσης:
2024-02-02
Έκδοση: 0.293

© 2024 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com