

PHILIPS

Vela - Bombilla
inteligente E14 - (paquete
de 2)

Filamento Hue White

Luz blanca suave

Control al instante mediante
Bluetooth

Control con aplicación o voz*

Añade Hue Bridge para disfrutar
de más funciones



8719514302211



Easy smart lighting

Consigue el aspecto clásico de las bombillas vintage en un tamaño más pequeño con dos bombillas de vela Filament, que disponen de filamentos internos en espiral y bases E14. Estas bombillas son perfectas para luminarias pequeñas en las que deseas un estilo vintage con un toque moderno.

Easy smart lighting

- Controla hasta 10 luces a la vez con la aplicación Bluetooth
- Controla las luces con la voz*
- Define el ambiente adecuado con luz blanca suave
- Disfruta de toda la gama de características de iluminación inteligente con el Hue Bridge

Destacados

Controla hasta 10 luces a la vez con la aplicación Bluetooth



Con la aplicación Bluetooth, puedes controlar tus luces inteligentes Hue en una sola habitación de tu hogar. Añade hasta 10 luces inteligentes y contrólas todas con solo pulsar un botón en tu dispositivo móvil.

Controla las luces con la voz*



Philips Hue funciona con Amazon Alexa y el Asistente de Google en combinación con un dispositivo Google Nest o Amazon Echo compatible. Con comandos de voz simples se pueden controlar varias luces en una habitación o solo una lámpara.

Define el ambiente adecuado con luz blanca suave



Las bombillas y luminarias Hue utilizan una luz blanca suave. Regulables de luz diurna brillante a luz nocturna tenue, estas luces inteligentes te permiten iluminar tu hogar con el nivel adecuado de luz cálida cuando lo necesitas.

Disfruta de toda la gama de características de iluminación inteligente con el Hue Bridge



El Hue Bridge permite disfrutar de las características que hacen que la iluminación inteligente sea realmente inteligente: control fuera de casa, control por voz, iluminación automatizada y mucho más. Añade un Bridge a tu configuración para crear experiencias inmersivas, aprovechar una tecnología segura y fiable, entre otras cosas. El Hue Bridge es la clave para una iluminación inteligente, como nunca antes habías visto.

Especificaciones

Dimensiones de la bombilla

- Dimensiones (AnxAlxF): 39,2x117

Medio ambiente

- Humedad de funcionamiento: 5% <H<95% (sin condensación)
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 45 °C

Características/accesorios adicionales incluidos

- Regulable con aplicación Hue e interruptor: Sí

Garantía

- 2 años: Sí

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80

Información del embalaje

- EAN: 8719514302211

Consumo de energía

- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): G

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Peso: 38 g
- Tecnología de la bombilla: LED
- Casquillo: E14
- Flujo luminoso a 2100 K: 300 lm
- Flujo luminoso a 2700 K: 300 lm
- Número de registro EPREL: 403544

La bombilla

- Temperatura del color: 2100K
- Diámetro: 39,2 mm
- Formato: Candle
- Altura: 117 mm
- Tensión de entrada: 220V-240V
- Duración: 15.000 hora(s)
- Emisión de luz: Luz blanca suave
- Flujo luminoso: 300 lm
- Energía de funcionamiento máxima: 4,5 W
- Energía en espera máxima: 0.5 W
- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Factor de potencia: 0.6
- Vida útil especificada: 15.000 hora(s)
- Actualizable por software: cuando se conecta a Bluetooth App o Hue Bridge
- Encendido: Emisión de luz al 100% al instante
- Potencia: 4,5 W
- Protocolo de comunicaciones: Bluetooth y Zigbee
- Actualizable por software: Cuando se conecta a Bluetooth App o Hue Bridge

Contenido de la caja

- Bombillas hue: 2

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: Yes
- Compatible con HomeKit: Yes
- Aplicación Philips Hue: IOS 15 y superior, Android 10.0 y superior
- Asistentes de voz: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (mediante Hue Bridge), Microsoft Cortana (mediante Hue Bridge)

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514302211
- Peso neto: 0,06 kg
- Peso bruto: 0,1 kg
- Altura: 17,4 cm
- Longitud: 8,6 cm
- Anchura: 7,2 cm
- Código 12NC: 929002479502



Fecha de emisión:
2024-02-07
Versión: 0.251

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com