

PHILIPS

Asztali lámpa

Fertőtlenítés

24W

Fertőtlenítés



8719514305083



Lakásfertőtlenítés

A Philips UV-C fertőtlenítő asztali lámpa percek alatt hatékonyan semlegesíteni tudja a vírusokat, baktériumokat, penészgombákat és spórákat. Beépített érzékelői és időzítői plusz védelmet jelentenek Ön és családja számára.

Fertőtlenítse otthonát a mikrobáktól

- Fertőtlenítse otthonát a mikrobáktól
- Egyszerű használat
- Gyors fertőtlenítés
- Mozgásérzékelő
- Szakértelem
- Speciálisan kialakított előtét

Fénypontok

Fertőtleníse otthonát a mikrobáktól

Minden eddig tesztelt baktérium és vírus reagál az UV-C fertőtleníésre. A laboratóriumi teszteken UV-C fényforrásaink mindössze 9 másodperc alatt az érzékelhetőségi küszöb alá csökkentették a SARS-CoV-2 (a COVID-19-et okozó vírus) fertőzőképességét az adott felületen

Egyszerű használat

A Philips UV-C asztali lámpája könnyen használható. Lényegre törő vezérlőpanellel és lépésenkénti hangos útmutatással segíti a leghatékonyabb használatot.

Gyors fertőtleníse

A Philips UV-C asztali lámpával percek alatt fertőtlenítheti a felületeket és a tárgyakat bármely helyiségben

Mozgásérzékelő

Mivel az UV-C fénynek való kitettség szem- és bőrkárosodást okozhat, a Philips UV-C lámpák kiegészítő biztonsági funkciója a beépített érzékelőkkel észleli az embereket és a háziállatokat

Szakértelem

A Philips az UV-C világítás terén több mint 35 éves tapasztalattal és nagy alkalmazási szakértelemmel rendelkezik.

Speciálisan kialakított előtét

A Philips UV-C-cső kiváló minősége mellett az előtét speciális kialakítása is segíti a fertőtleníse hatékonyságát.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Technológia: UV-C

Tartósság

- Névleges élettartam: 9 000 h
- Kapcsolási ciklusok száma: 20 000

Csomagolási információk

- EAN: 8719514305083
- EOC: 871951430508300
- Termék megnevezése: UV-C disinfection desk lamp 24W EU

Energiafogyasztás

- Feszültség: 220/240 V
- Teljesítmény: 24 W

A termék méretei és tömege

- Magasság: 24,7 cm
- Hosszúság: 12 cm
- Nettó tömeg: 0,8 kg
- Szélesség: 12 cm

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514305083
- Nettó tömeg: 0,812 kg
- Bruttó tömeg: 1,062 kg
- Magasság: 28,100 cm
- Hosszúság: 16,400 cm
- Szélesség: 17,400 cm
- Anyagszám (12NC): 929002965301



Kiadás dátuma:
2023-11-09
Verzió: 0.447

© 2023 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com