

PHILIPS

Lampă de birou

Dezinfectare

24 W

Dezinfectare



8719514305083



Dezinfectare pentru locuință

Lampa de birou Philips pentru dezinfectare cu UV-C poate neutraliza în mod eficient virusurile, bacteriile, mucegaiurile și sporii, în câteva minute. Temporizatoarele și senzorii încorporați asigură un nivel suplimentar de protecție pentru dvs. și pentru familia dvs.

Dezinfectați-vă casa de germeni

- Dezinfectați-vă casa de germeni
- Simplu de utilizat
- Dezinfectare rapidă
- Senzor de mișcare
- Experiență
- Design dedicat balast

Repere

Dezinfectați-vă casa de germeni

Toate bacteriile și virusurile testate până acum răspund la dezinfectarea cu UV-C. În teste de laborator, sursele noastre de lumină UV-C au redus infectivitatea SARS-CoV-2 (virusul care cauzează COVID-19) de pe o suprafață sub nivelurile detectabile în numai 9 secunde

Simplu de utilizat

Lampa de birou Philips UV-C este ușor de utilizat. Cu un panou de control concis și ghidaj vocal pas cu pas pentru a vă ajuta să o utilizați în cel mai eficient mod.

Dezinfectare rapidă

Cu lampa de birou Philips UV-C puteți dezinfecta suprafețe și obiecte în orice încăpere în câteva minute

Senzor de mișcare

Pentru că expunerea la UV-C poate afecta ochii și pielea, lămpile Philips UV-C au un strat suplimentar de protecție, cu senzori integrați care detectează oamenii și animalele de companie

Experiență

Philips are peste 35 de ani de experiență în domeniul iluminatului cu UV-C și o expertiză solidă în ceea ce privește aplicațiile.

Design dedicat balast

Pe lângă calitatea superioară a tubului Philips UV-C, designul dedicat al balastului ajută la maximizarea eficienței dezinfectării.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Tehnologie: UV-C

Rezistență

- Durată de viață nominală: 9.000 ore
- Număr de cicluri de comutare: 20.000

Informații ambalaj

- EAN: 8719514305083
- EOC: 871951430508300
- Titlu produs: UV-C disinfection desk lamp 24W EU

Consum de energie

- Tensiune: 220/240 V
- Putere: 24 W

Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime: 24,7 cm
- Lungime: 12 cm
- Greutate netă: 0,8 kg
- Lățime: 12 cm

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8719514305083
- Greutate netă: 0,812 kg
- Greutate brută: 1,062 kg
- Înălțime: 28,100 cm
- Lungime: 16,400 cm
- Lățime: 17,400 cm
- Număr material (12NC): 929002965301



Data apariției: 2023-11-10
Versiune: 0.447

© 2023 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com