

PHILIPS

Лампа-свічка і
Lustre

СВІТЛОДІОДНА

6 Вт – 48 Вт

E27

Холодне біле світло



8719514312883



Найсучасніша світлодіодна лампа для оселі

Найсучасніша світлодіодна лампа — забезпечує загальне домашнє освітлення для повсякденних справ усередині приміщень. Ви одразу почнете заощаджувати на вартості електроенергії, а також будете рідше замінювати лампи без погіршення якості освітлення.

Характеристики

Характеристики

- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Неспрямована лампа-люстра
- Цоколь: E27
- Технологія: СВІТЛОДІОДНА
- Тип скла: Матовий

Розміри лампи

- Висота: 8,7 см
- Вага: 0,022 kg
- Ширина: 4,5 см

Надійність

- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 15 а
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 70%
- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Кількість циклів перемикання: 50 000

Характеристики світла

- Стабільність кольору: 6SDCM
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 4000 K
- Категорія кольору світла: Холодне біле світло
- Номінальний світловий потік: 620 lm
- Час увімкнення: <0.5 s
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: Миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 840 | CCT of 4000K

Різне

- EyeComfort: Так

Інші характеристики

- Струм у лампі: 51 mA
- Ефективність: 103 lm/W

Інформація про упаковку

- EAN: 8719514312883
- EOC: 871951431288300
- Назва продукту: ESSLEDLustre 6W 620lm E27 840 P45NDFRCA

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.51
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 6 W
- Еквівалент потужності (Вт): 48 W

Розміри та вага продукту

- Довжина: 8,7 см

Номінальні значення

- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Номінальний світловий потік: 620 lm
- Номінальна потужність: 6 W

Технічні характеристики

- Частота: 50-60 Hz

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8719514312883
- Вага нетто: 0,020 kg
- Вага брутто: 0,030 kg
- Висота: 11,600 cm
- Довжина: 4,600 cm
- Ширина: 4,600 cm
- Артикул (12NC): 929002971507



Дата виходу: 2021-09-06
Версія: 0.32

© 2021 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com