

PHILIPS

Свечевидная лампа
для люстр

Светодиод

5–40 Вт

E14

теплый белый



8719514313163



Современные светодиодные лампы для освещения вашего дома

Современные светодиодные лампы — это прекрасное решение для общего освещения. Они излучают свет высокого качества, сокращают расходы на электроэнергию с момента установки и не требуют частой замены.

Технические характеристики

характеристики лампы

- С регулировкой яркости: нет
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Каплевидная лампа рассеянного света
- Розетка: E14
- Технология: Светодиодный
- Тип стекла: Матовый

Размеры лампы

- Высота: 8,8 см
- Вес: 0,02 kg
- Ширина: 4,5 см

Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 15 года
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Номинальный срок службы: 15 000 часов
- количество циклов включения: 50 000

Световые характеристики

- Цветность: 6SDCM
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 2700 K
- Категория оттенка света: теплый белый
- Номинальная светоотдача: 470 лм
- Время запуска: <0.5 s
- Время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение
- Цветовой код: 827 | CCT of 2700K

Прочее

- EyeComfort: Да

Другие характеристики

- Сила тока лампы: 44 mA
- Эффективность: 94 лм/В

Информация об упаковке

- EAN: 8719514313163
- EOC: 871951431316300
- Название изделия: ESSLEDLustre 5W 470lm E14 827 P45NDFRRCА

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.51
- напряжение: 220–240 Вt
- Мощность в ваттах: 5 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 40 В

Размеры и вес изделия

- Длина: 8,8 см

Расчетные значения

- Расчетный срок службы: 15 000 часов
- расчетная световая отдача: 470 лм
- расчетная мощность: 5 В

Технические характеристики

- Частота: 50–60 Hz

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514313163
- Масса нетто: 0,020 kg
- Масса брутто: 0,030 kg
- Высота: 11,600 см
- Длина: 4,600 см
- Ширина: 4,600 см
- Номер материала (12NC): 929002969607



Дата выпуска: 2022-06-30
Версия: 0.30

© 2022 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com