

PHILIPS

Лампа-свічка і
Lustre

СВІТЛОДІОДНА

7 Вт – 60 Вт

E14

Тепле біле світло



8719514313286



Найсучасніша світлодіодна лампа для оселі

Найсучасніша світлодіодна лампа — забезпечує загальне домашнє освітлення для повсякденних справ усередині приміщень. Ви одразу почнете заощаджувати на вартості електроенергії, а також будете рідше замінювати лампи без погіршення якості освітлення.

Характеристики

Характеристики

- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа-свічка розсіяного світла
- Цоколь: E14
- Технологія: СВІТЛОДІОДНА
- Тип скла: Матовий

Розміри лампи

- Висота: 11,4 см
- Вага: 0,025 kg
- Ширина: 3,8 см

Надійність

- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 15 а
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 70%
- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Кількість циклів перемикання: 50 000

Характеристики світла

- Стабільність кольору: 6SDCM
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2700 K
- Категорія кольору світла: Тепле біле світло
- Номінальний світловий потік: 806 lm
- Час увімкнення: <0.5 s
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: Миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 827 | CCT of 2700K

Різне

- EyeComfort: Так

Інші характеристики

- Струм у лампі: 59 mA
- Ефективність: 115 lm/W

Інформація про упаковку

- EAN: 8719514313286
- EOC: 871951431328600
- Назва продукту: ESSLEDCandle 7W 806lm E14 827 B38NDFRRCА

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.51
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 7 W
- Еквівалент потужності (Вт): 60 W

Розміри та вага продукту

- Довжина: 11,4 см

Номінальні значення

- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Номінальний світловий потік: 806 lm
- Номінальна потужність: 7 W

Технічні характеристики

- Частота: 50-60 Hz

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8719514313286
- Вага нетто: 0,025 kg
- Вага брутто: 0,037 kg
- Висота: 14,900 cm
- Довжина: 4,000 cm
- Ширина: 4,000 cm
- Артикул (12NC): 929002972507



Дата виходу: 2021-06-04
Версія: 0.22

© 2021 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com