

PHILIPS

Ampul (Dim
edilebilir)

LED

10,5 W-100 W

E27

Loş Işık

Dimleme



8719514324114



Kısılabilir sıcak beyaz LED ışığı deneyimleyin

Philips LED ampuller hoş, sıcak bir beyaz ışık, son derece uzun ömür ve anında yüksek enerji tasarrufu sağlar. Klasik ve zarif tasarımıyla bu ampul, geleneksel buzlu ampullerinizin yerini mükemmel şekilde doldurur.

Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz

- Cüzdanınız ve gezegeniniz için daha iyi

Eviniz için ideal ışığı sağlayın

- Genel oda aydınlatması için mükemmel seçim

Özellikler

%90'a varan enerji tasarrufu

LED teknolojisi, standart ampulünüzle karşılaştırıldığında %90'a varan enerji tasarrufu sağlar. Böylece kendi masrafını çıkartır ve her yıl tasarruf etmenizi sağlar. Ayrıca çevreyi korumaya da yardımcı olur.

Genel aydınlatma için mükemmel seçim



Tüm çevrede aydınlatma için standart Philips LED ampullerle modern aydınlatma, genel oda aydınlatması için mükemmeldir.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kısılabilir: Belirli dim etme anahtarları ile
- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Tek yönlü olmayan ampul
- Soket: E27
- Cam türü: Buzlu
- Lamba Kaplaması: Buzlu
- Lamba Malzemesi: Cam

Ampul boyutları

- Yükseklik: 10,8 cm
- Genişlik: 6 cm

Tasarım ve kaplama

- Malzeme: cam

Dayanıklılık

- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 20.000

Işık özellikleri

- Renk oluşturma dizini (CRI): 90
- Renk sıcaklığı: 2200-2700 K
- Nominal ışık akısı: 1521 lm
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: anında tam ışık
- Renk Kodu: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

Çeşitli

- Göz Konforu: Evet

Diğer özellikler

- Verim: 144 lm/W

Ambalaj bilgileri

- EAN: 8719514324114
- EOC: 871951432411400
- Ürün başlığı: LED classic 100W A60 E27 FR WGD90 SRT4

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.9
- Gerilim: 220-240 V
- Watt: 10,5 W
- Watt eşdeğeri: 100 W
- Enerji Verimliliği Etiket (EEL): D

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Uzunluk: 10,8 cm

Teknik özellikler

- Frekans: 50-60 Hz
- EPREL Kayıt Numarası: 453260

Ampul

- Renk tutarlılığı: 6

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8719514324114
- Net ağırlık: 0,03 kg
- Brüt ağırlık: 0,05 kg
- Yükseklik: 14,6 cm
- Uzunluk: 6,5 cm
- Genişlik: 6,3 cm
- Malzeme numarası (12NC): 929003011701



Yayın tarihi: 2024-02-04
Sürüm: 0.250

© 2024 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com