

PHILIPS

Lampa sufitowa

Funkcjonalny


CL560

biały

Stopniowe przyciemnianie



8719514326620



Panel LED przyciemniany bez ściemniacza

Czasami warto zmienić nastrój na taki, który odpowiada wykonywanej czynności. Za sprawą panelu LED Philips SceneSwitch można z łatwością zmieniać ustawienie za pomocą przełącznika. Regulator przyciemniania nie jest wymagany ani nie trzeba niczego instalować.

Do zastosowania w salonie i sypialni

- Doskonałe światło do relaksu i podejmowania gości

Dopasuj oświetlenie do wystroju wnętrza

- Wyjątkowo płaska konstrukcja

Efekt świetlny

- Równomierna dystrybucja światła

Najwyższa jakość

- EyeComfort — światło przyjazne dla Twoich oczu
- Łatwe czyszczenie



Zalety

Doskonale światło do relaksu i podejmowania gości

Salon jest sercem każdego domu – to miejsce przeznaczone do rodzinnych spotkań, odpoczynku i podejmowania gości. Oświetlenie w salonie i w sypialni powinno dawać dużą swobodę i możliwość dostosowania do potrzeb użytkowników, dzięki czemu będzie mogło sprostać ich wymaganiom w ciągu całego dnia. Przemyślane rozmieszczenie różnych typów oświetlenia i umiejętna zabawa światłem mogą nie tylko pomóc w stworzeniu wrażenia ciepła i otwartości, ale też sprawić, że pomieszczenie wyda się bardziej przestronne.

Wyjątkowo płaska konstrukcja

Wąska obudowa, wpuszczana w powierzchnię, idealnie nadaje się do niskich pomieszczeń.

Równomierna dystrybucja światła

Oświetlaj pomieszczenia równomiernym i jednolitym światłem.

Komfort dla oczu

Słaba jakość oświetlenia może prowadzić do zmęczenia oczu. Spędzamy coraz więcej czasu w pomieszczeniach, dlatego coraz ważniejsze staje się prawidłowe oświetlenie domu. Nasze produkty są poddawane rygorystycznym testom pod kątem migotania, efektu stroboskopu, olśnienia, oddawania barw i efektów ściemniania, aby zapewnić zgodność z wymaganiami normy EyeComfort. Żarówki LED firmy Philips nie tylko dają komfortowe światło, ale także zachowują niezmienną charakterystykę w całym okresie eksploatacji, zapewniając stałą jakość oświetlenia, wydajność i barwę przez ponad dekadę. Nie męcz wzroku i zmień źródło światła na przyjazne dla Twoich oczu.

Łatwe czyszczenie

Gładkie i łatwo czyszczące się materiały zapewniają elegancki wygląd w całym domu.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: metal, plastik

Trwałość

- Liczba cykli pracy: 20 000

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji: Nie
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Kuchnia
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampa sufitowa
- EyeComfort: Tak

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 98 mA
- Wydajność: 91 lm/W

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,8 kg
- Wysokość: 4,2 cm
- Długość: 30 cm
- Szerokość: 30 cm

Serwis

- Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 20 000 h
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 1100
- Barwa światła: 2700
- Możliwość przyciemniania: Ściemnianie stopniowe — nie do użytku ze ściemniaczem
- LED: Tak
- Źródło światła w zestawie: 12
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa II

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514326620
- Waga netto: 0,74 kg
- Waga brutto: 0,98 kg
- Wysokość: 31,7 cm
- Długość: 6 cm
- Szerokość: 31,1 cm
- Numer materiału (12NC): 929002665301



Data wydania:
2024-02-04
Wersja: 0.248

© 2024 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.