PHILIPS


Plafon

Funcional


CL560

branco

Regulação gradual



8719514326668





O painel LED que regula sem um regulador

Por vezes, deseja uma mudança de ambiente que seja mais adequado àquilo que está a fazer. Com este painel LED SceneSwitch da Philips, pode mudar facilmente a definição de luz com o interruptor já existente. Não necessita de um regulador ou de uma instalação adicional.

Desenhado para a sua sala de estar e quarto
- Perfeita para relaxar e socializar

Combina com o seu interior
- Design super elegante

Efeito de luz
- Distribuição uniforme da luz

Alta qualidade
- EyeComfort - luz confortável para os seus olhos
- Fácil de limpar

Destaques

Perfeita para relaxar e socializar
A sala de estar é o coração de qualquer casa – um local onde as famílias se reúnem para descontrair e onde os amigos convivem. A iluminação para a sua sala de estar e o seu quarto tem de ser flexível e fácil de utilizar para se adaptar às diferentes ocasiões ao longo do dia. A colocação cuidada de diferentes fontes de iluminação e a combinação de diferentes camadas de luz ajuda a criar uma sensação de espaço e a proporcionar à divisão um toque quente e acolhedor.

Design super elegante
O design estreito é ideal para as divisões de teto baixo ao ficar totalmente encostada à superfície.

Distribuição uniforme da luz
Ilumine de um lado ao outro das divisões de maneira homogénea e uniforme.

Eyecomfort
A luz de fraca qualidade pode causar fadiga ocular. Com tantos de nós a passar mais tempo dentro de portas, é mais importante do que nunca iluminar a sua casa adequadamente. Os nossos produtos cumprem critérios de teste rigorosos, incluindo cintilação, efeito estroboscópico, encandeamento, restituição cromática e efeitos de regulação para assegurar que cumprem os requisito EyeComfort. Além de oferecerem uma luz confortável, as lâmpadas LED Philips assim se mantêm durante a sua vida útil com qualidade, emissão e cor da luz consistentes durante mais de uma década. Mude para uma luz confortável para os seus olhos. Os seus olhos vão agradecer-lhe.

Fácil de limpar
Os materiais regulares e fáceis de limpar permitem que a sua casa esteja sempre atrativa, desde o chão ao teto.

Especificações

Características da lâmpada
- Utilização prevista: Interior

Design e acabamento
- Cor: White
- Material: metal, plástico

Duração
- Número de ciclos de funcionamento: 20.000

Funcionalidade extra/acessório incl.
- Cabeça do foco ajustável: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não

Características da luz
- Consistência da cor: 6 SDCM
- Color rendering index (CRI): 80

Diversos
- Concebida especialmente para: Cozinha
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Plafon
- EyeComfort: Sim

Outras características
- Corrente da lâmpada: 98 mA
- Eficiência: 100 lm/W

Dimensões e peso do produto
- Peso líquido: 0,8 kg
- Altura: 4,2 cm
- Comprimento: 30 cm
- Largura: 30 cm

Assistência
- Garantia: 5 ano(s)

Especificações técnicas

- Vida útil até: 20.000 h
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 1200
- Cor da luz: 4000
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Regulação gradual - Não utilizar com regulador
- LED: Sim
- Potência da lâmpada incluída: 12
- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe II

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514326668
- Peso líquido: 0,74 kg
- Peso bruto: 0,98 kg
- Altura: 31,7 cm
- Comprimento: 6 cm
- Largura: 31,1 cm
- Número de material (12NC): 929002665501

Data de publicação: 2024-02-04
Versão: 0.244

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.