

PHILIPS

Laevalgusti

Funktsionaalne

CL560

valge

Astmeline hämardus

8719514326682



LED-paneel, mis hämardab ilma hämardita

Mõnikord tuleb tahtmine muuta õhustikku, et see sobiks tegevusega. Selle Philips SceneSwitchi LED-paneeliga saate valguse seadistust olemasoleva lülitiga hõlpsasti muuta. Hämardit ega lisapaigaldisi ei ole vaja.

Teie elu- ja magamistoa jaoks loodud

- Puhkamiseks ja seltskondlikuks ajaviitmiseks ideaalne

Sobitage oma sisekujundusega

- Üliõhuke disain

Valgusefekt

- Ühtlane valguse jaotumine

Parim kvaliteet

- EyeComfort – valgus, mis säästab silmi
- Lihtne puhastamine

Esiletõstetud tooted

Puhkamiseks ja seltskondlikuks ajaviitmiseks ideaalne

Elutuba on iga kodu süda – koht, kus pere saab kokku, et puhata ja külalisi vastu võtta. Nii elu- kui ka magamistoa valgus peab olema hõlpsasti kohandatud – vastavalt sellele, mis otstarbeks neid tube päeva jooksul kasutatakse. Erinevate valgusallikate hoolikas paigutamine ja valguse eri kihtidega mängimine aitab tekitada ruumikuse tunnet ning tekitada sooja ja sõbraliku meeleolu.

Üliõhuke disain

Õhuke disain sobib täiuslikult madala laega ruumidesse, kus lamp on täiesti lae küljes.

Ühtlane valguse jaotumine

Valgustage ruume ühtlaselt.

EyeComfort

Halb valgus võib silmi kurnata. Kuna paljud meist veedavad aega siseruumides, on oma kodu õigesti valgustamine olulisem kui kunagi varem. Meie tooteid on katsetatud rangete kriteeriumite osas, mis puudutavad värelust, vilkumist, pimestamist, värviedastust ja hämardavat efekti, et vastata EyeComforti nõuetele. Philipsi LED-pirnid ei anna mitte ainult mugavat valgust, vaid säilitavad selle kogu kasutusea jooksul, pakkudes püsivat valguskvaliteeti, valgusvoogu ja värvi enam kui kümneks aastaks. Lülitage valgusele, mis säästab teie silmi. Silmad tänavad teid selle eest.

Lihtne puhastamine

Siledad ja kergesti puhastatavad materjalid tähendavad, et teie kodu näeb alati põrandast laeni kena välja.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse

Disain ja viimistlus

- Värvus: Valge
- Materjal: metall, plast

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 20 000

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Kohandatud kohtvalgus lambipeas: Ei
- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei

Valgusti omadused

- Värviharmonia: 6 SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): 80

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Köök
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Laevalgusti
- EyeComfort: Jah

Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 173 mA
- Jõudlus: 91 lm/W

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 2,65 kg
- Kõrgus: 4,2 cm
- Pikkus: 60 cm
- Laius: 60 cm

Hooldus

- Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 20 000 tund(i)
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 3300
- Valguse värv: 2700
- Hämardatav valgusti: Astmeline hämardus – ärge kasutage koos hämardiga
- LED: Jah
- Komplekti kuulub elektrilamp: 36
- IP-kood: IP20
- Kaitseklass: II klass

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514326682
- Netokaal: 2,53 kg
- Brutokaal: 3,16 kg
- Kõrgus: 61,7 cm
- Pikkus: 6 cm
- Laius: 61,1 cm
- Materjali number (12NC): 929002665601



Väljalaske kuupäev:
2024-02-02
Versioon: 0.235

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com