

PHILIPS

Griestu lampa

Funkcionāls

CL560

Balts

Pakāpeniski aptumšojams



8719514326682



LED panelis, kas aptumšo gaismu, neizmantojot gaismmaini

Dažreiz vēlaties mainīt apkārtējo noskaņu atbilstoši aktivitātēm. Izmantojot šo Philips SceneSwitch LED paneli, varat viegli mainīt gaismas iestatījumu, lietojot esošo slēdzi. Nav nepieciešams gaismmainis vai papildu ierīču uzstādīšana.

Radīta jūsu viesistabai un guļamistabai

- Ideāls apgaismojums, lai relaksētos un socializētos

Pielāgojiet savam interjeram

- Īpaši smalks dizains

Gaismas efekts

- Vienmērīga gaismas izkliedēšana

Izcila kvalitāte

- EyeComfort — acīm tīkams apgaismojums
- Vienkārša tīrīšana

Izceltie produkti

Ideāls apgaismojums, lai relaksētos un socializētos

Viesistaba ir jebkura mājokļa sirds – vieta, kur ģimenes sanāk kopā, lai atpūstos un viesi – lai socializētos. Jūsu viesistabas un guļamistabas apgaismojumam jābūt viegli pielāgojamam dažādām situācijām dienas gaitā. Pārdomāts dažādu gaismas avotu izvietojums un eksperimenti ar gaismas slāņiem ļauj radīt telpas sajūtu un piešķirt istabai siltu un mājīgu noskaņu.

Īpaši smalks dizains

Plānā konstrukcija ir ideāli piemērota telpām ar zemiem griestiem, jo tā pieguļ virsmai.

Vienmērīga gaismas izkliedēšana

Gaisma spīdēs telpās vienmērīgi un vienādi.

Komforts acīm

Sliktas kvalitātes apgaismojums var veicināt acu nogurumu. Daudzi no mums uzturas iekštelpās, tādēļ ir īpaši svarīgi nodrošināt savās mājās atbilstošu apgaismojumu. Mūsu izstrādājumiem tiek piemēroti strikti pārbaudes kritēriji, tostarp attiecībā uz mirgoņu, stroboskopisko efektu, atspulgu, krāsu atveidi un krāsas maiņas efektu, lai nodrošinātu to atbilstību EyeComfort prasībām. Philips LED spuldzes ne tikai izstaro patīkamu gaismu, bet arī saglabā to visā darbmūža laikā, tādējādi vismaz desmit gadus nodrošinot nemainīgu gaismas kvalitāti, izstarošanu un krāsas. Izmantojiet acīm tīkamu apgaismojumu. Jūsu acis jums par to pateiksies.

Vienkārša tīrīšana

Gludie un ērti tīrāmie materiāli nozīmē, ka jūsu māja būs skaista no grīdas līdz griestiem.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas

Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: metāls, plastmasa

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 20 000

Komplektā iekļauta papildu funkcija/ piederums

- Regulējama gaismekļa galva: Nē
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu saskaņa: 6 SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80

Dažādi

- Radīts tieši: Virtuve
- Stils: Contemporary
- Tips: Griestu gaismeklis
- Acu komforts: Jā

Citi raksturlielumi

- Spuldzes strāvas stiprums: 173 mA
- Efektivitāte: 91 lm/W

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 2,65 kg
- Augstums: 4,2 cm
- Garums: 60 cm
- Platums: 60 cm

Serviss

- Garantija: 5 gadi

Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 20 000 stundas
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 3300
- Gaismas krāsa: 2700
- Aptumšojams gaismeklis: Pakāpeniska aptumšošana – neizmantojiet ar gaismmaini
- LED: Jā
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 36
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: II klase

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8719514326682
- Neto svars: 2,53 kg
- Bruto svars: 3,16 kg
- Augstums: 61,7 cm
- Garums: 6 cm
- Platums: 61,1 cm
- Materiāla numurs (12NC): 929002665601



Izlaides datums:
2024-02-04
Versija: 0.235

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com