

# PHILIPS

Stropné svetidlo

Funkčné osvetlenie


CL560

biela

Postupné stmievanie



8719514326705



## LED panel, ktorý umožňuje stmievanie bez stmievača

Všetci máme niekedy chuť zmeniť atmosféru, aby ladila s tým, čo práve robíme. Vďaka LED panelu SceneSwitch od spoločnosti Philips môžete jednoducho zmeniť nastavenie svetla existujúcim vypínačom. Nevyžaduje sa žiadna ďalšia inštalácia.

### Navrhnuté pre vašu obývačku a spálňu

- Dokonalé na oddych aj spoločenský život

### Zladte svoj interiér

- Extra štíhly dizajn

### Svetelný efekt

- Rovnomerné vyžarovanie svetla

### Prvotriedna kvalita

- EyeComfort – svetlo príjemné na oči
- Jednoduché čistenie

# Hlavné prvky

## Dokonalé na oddych aj spoločenský život

Obývací izba je srdcom každej domácnosti – miestom na stretnutie rodiny, oddych aj privítanie hostí. Osvetlenie obývacej izby a spálne musí byť flexibilné a ľahko nastaviteľné, aby sa dalo prispôbiť rôznemu využitiu počas dňa. Vhodne rozmiestnite rôzne svetelné zdroje, hrajte sa s vrstvením svetla a vytvorte tak dojem priestranosti, vďaka čomu sa celá miestnosť presvetlí a ešte viac zútulní.

## Extra štíhly dizajn

Tenký dizajn je ideálny do miestností so zníženým stropom, kde možno svietidlo zarovnať s povrchom.

## Rovnomerné vyžarovanie svetla

Rozptýľte svetlo rovnomerne do celej miestnosti.

## EyeComfort

Nekvalitné osvetlenie môže spôsobiť namáhanie očí. Mnohí z nás trávia veľa času v interiéri, a preto je dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby bola vaša domácnosť správne osvetlená. Naše produkty pri testovaní vyhovujú prísnyh kritériám týkajúcim sa napríklad blikania, stroboskopického efektu, oslnenia, podania farieb a stmievacích efektov, vďaka ktorým spĺňajú požiadavky koncepcie EyeComfort. LED svetelné zdroje od spoločnosti Philips poskytujú príjemné svetlo, a to počas celej svojej životnosti, vďaka čomu už viac ako desaťročie poskytujú trvalý svetelný výkon, ako aj kvalitu a farbu svetla. Prejdite na osvetlenie, ktoré poskytuje pohodlie pre oči. Vaše oči vám poďakujú.

## Jednoduché čistenie

Vďaka hladkým, ľahkočistiacim materiálom bude váš domov vždy vyzeráť atraktívne od podlahy až k stropu.

# Technické údaje

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: kov/plast

## Doplňkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Nastaviteľná bodová hlavica: Nie
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie
- Ústredný prvok: áno

## Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80

## Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Funkčné osvetlenie

## Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 2,65 kg
- Výška: 4,2 cm
- Dĺžka: 60 cm
- Šírka: 60 cm

## Servis

- Záruka: 5 rokov

#### Technické špecifikácie

- Životnosť až: 20 000 h
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 3600
- Farba svetla: 4000
- Napájanie zo siete: 220-240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Krokové stmievanie – nepoužívať so stmievačom
- LED: áno
- Zabudované LED: áno
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 36

- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda II

#### Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8719514326705
- Netto hmotnosť: 2,53 kg
- Brutto hmotnosť: 3,16 kg
- Výška: 61,7 cm
- Dĺžka: 6 cm
- Šírka: 61,1 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929002665701



Dátum vydania:  
2023-09-26  
Verzia: 0.187

© 2023 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)