

PHILIPS

Lubų šviestuvas


Praktiškas

CL560

balta

Kelių lygių pritemdymas

8719514326729



LED įleidžiamas šviestuvas, pritemdomas be regulatoriaus

Kartais norisi pakeisti aplinką, pritaikant ją atliekamai veiklai. Pasirinkę „Philips“ šviesos diodų skydelį „SceneSwitch“, galite lengvai keisti aplinką esamu jungikliu. Nereikia įrengti šviesos regulatoriaus ar kitų prietaisų.

Sukurtas jūsų svetainei ar miegamajam

- Puikiai tinka tiek ilsintis, tiek bendraujant

Tinka jūsų interjerui

- Itin plonas dizainas

Šviesos efektas

- Vienodas šviesos paskirstymas

Aukščiausia kokybė

- EyeComfort – akims maloni šviesa
- Paprastas valymas

Ypatybės

Puikiai tinka tiek ilsintis, tiek bendraujant

Svetainė yra kiekvienų namų širdis. Tai vieta, kur šeimos nariai atsipalaiduoja ir bendrauja su svečiais. Svetainės ir miegamojo kambario apšvietimas turi būti lengvai reguliuojamas, kad jį būtų galima pritaikyti skirtingiems poreikiams per visą dieną. Atidžiai priderinti šviesos šaltiniai ir žaismingi sluoksniai sukuria erdvės pojūtį ir suteikia kambariui šilumos bei jaukumo.

Itin plonas dizainas

Plonas dizainas puikiai tinka kambariams su žemomis lubomis, kadangi jį galima įrengti lygiai su paviršiumi.

Vienodas šviesos paskirstymas

Tolygiai paskirstykite šviesą po kambarius.

Patogumas akims

Prasta šviesa gali sukelti akių nuovargį. Kadangi daugelis iš mūsų daugiausiai laiko praleidžia patalpose, tinkamas namų apšvietimas yra svarbiau nei bet kada anksčiau. Mūsų gaminiai atitinka griežtus bandymų kriterijus, įskaitant mirgėjimo, blyksėjimo, akinimo, spalvų perteikimo ir pritemdymo, kad būtų užtikrinta, jog jie atitinka „EyeComfort“ reikalavimus. „Philips“ LED lemputės ne tik skleidžia malonią šviesą, bet ir palaiko ją tokią visą eksploatavimo laiką, užtikrindamos pastovią šviesos kokybę, išvestį ir spalvas daugiau nei dešimtmetį. Įjunkite tokią šviesą, kuri maloni jūsų akims. Jūsų akys jums padėkos.

Paprastas valymas

Lygios ir lengvai valomos medžiagos, todėl jūsų namai visada atrodys patraukliai – nuo grindų iki lubų.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: Metalas, plastikas

Ilgamžiškumas

- Jungiklio ciklą skaičius: 20 000

Papildoma funkcija / priedas

- Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis: Ne
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne

Šviesos savybės

- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 80

Kita

- Sukurta specialiai: Virtuvei
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Lubinis šviestuvas
- EyeComfort: Taip

Kitos savybės

- Lemputės srovė: 173 mA
- Efektyvumas: 91 lm/W

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 2,69 kg
- Aukštis: 4,2 cm
- Ilgis: 120 cm
- Plotis: 30 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 5 metai

Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 20 000 val.
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumėnų skaičius: 3300
- Šviesos spalva: 2700
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Kelių lygių pritemdymas – Nenaudokite su apšvietimo regulatoriumi
- LED: Taip
- Pridėtos lempučių galia vatais: 36
- IP kodas: IP20

- Apsaugos klasė: II klasė

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514326729
- Grynas svoris: 2,57 kg
- Grynasis svoris: 3,28 kg
- Aukštis: 31,7 cm
- Ilgis: 6 cm
- Plotis: 121,1 cm
- Medžiagos numeris (12NC): 929002665801



Išleidimo data:
2024-02-03
Versija: 0.235

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com