

PHILIPS

Bombilla inteligente A60
- E27 - 800 (paquete de
2)

Hue White Ambiance

Hasta 806 lúmenes*

Luz blanca de cálida a fría

Control al instante mediante
Bluetooth

Añade Hue Bridge para disfrutar
de más funciones



8719514328242



Iluminación inteligente y sencilla

Estas dos bombillas LED inteligentes E27, aptas para casi todas las luminarias, proporcionan luz fría, luz cálida y todas las tonalidades intermedias, además de regulación instantánea e inalámbrica.

Easy smart lighting

- Controla hasta 10 luces a la vez con la aplicación Bluetooth
- Controla las luces con la voz*
- Define el ambiente adecuado con luz blanca cálida a luz blanca fría
- Consigue recetas de luz perfectas para tus actividades diarias
- Disfruta de toda la gama de características de iluminación inteligente con el Hue Bridge
- Luz blanca ajustable cómoda


Destacados

Controla hasta 10 luces a la vez con la aplicación Bluetooth



Con la aplicación Bluetooth, puedes controlar tus luces inteligentes Hue en una sola habitación de tu hogar. Añade hasta 10 luces inteligentes y contrólas todas con solo pulsar un botón en tu dispositivo móvil.

Controla las luces con la voz*



Philips Hue funciona con Amazon Alexa y el Asistente de Google en combinación con un dispositivo Google Nest o Amazon Echo compatible. Con comandos de voz simples se pueden controlar varias luces en una habitación o solo una lámpara.

Define el ambiente adecuado con luz blanca cálida a luz blanca fría



Estas bombillas y luminarias ofrecen distintas tonalidades de luz blanca cálida a luz blanca fría. Con la completa regulación de la luces nocturnas de brillo elevado a tenue, puedes ajustar tus luces a la tonalidad y el brillo de iluminación perfectos para tus necesidades diarias.

Consigue recetas de luz perfectas para tus actividades diarias



Haz más fácil y agradable tu jornada con cuatro preajustes de escenas de luz que se han diseñado especialmente para tus tareas diarias: Energía, Concentración, Lectura y Relax. Las dos escenas con tonos fríos Energía y Concentración te ayudan a comenzar por la mañana o a centrar la atención, mientras que las escenas más cálidas Lectura y Relax te ayudan a disfrutar de una lectura cómoda o a calmar un mente atareada.

Disfruta de toda la gama de características de iluminación inteligente con el Hue Bridge



El Hue Bridge permite disfrutar de las características que hacen que la iluminación inteligente sea realmente inteligente: control fuera de casa, control por voz, iluminación automatizada y mucho más. Añade un Bridge a tu configuración para crear experiencias inmersivas, aprovechar una tecnología segura y fiable, entre otras cosas. El Hue Bridge es la clave para una iluminación inteligente, como nunca antes habías visto.

Luz blanca ajustable cómoda



Con un brillo comparable al de una bombilla tradicional de 60 W, estas bombillas proporcionan un nivel suficiente de luz blanca de cálida a fría lo bastante brillante para leer en el sofá, escuchar música o simplemente relajarse en el dormitorio.

Especificaciones

Dimensiones de la bombilla

- Dimensiones (AnxAlxF): 60x110

Medio ambiente

- Humedad de funcionamiento: 5% <H<95% (sin condensación)
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 45 °C

Características/accesorios adicionales incluidos

- Regulable con aplicación Hue e interruptor: Sí

Garantía

- 2 años: Sí

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80

Información del embalaje

- EAN: 8719514328242

Consumo de energía

- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): F

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Flujo luminoso a 4000 K: 806 lm
- Peso: 72
- Tecnología de la bombilla: LED
- Casquillo: E27
- Número de registro EPREL: 1522886

La bombilla

- Ajuste de control de referencia*: 4000K; via Hue app scene "Cool bright"
- Temperatura del color: 2200K-6500K
- Diámetro: 60 mm
- Formato: A60
- Altura: 110 mm
- Tensión de entrada: 220V-240V
- Duración: 25.000 hora(s)
- Emisión de luz: Luz blanca de cálida a fría
- Flujo luminoso: 806 lm a 4000 K
- Energía en espera máxima: 0.5 W
- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Factor de potencia: 0.5
- Vida útil especificada: 25.000 hora(s)
- Actualizable por software: cuando se conecta al puente Hue
- Encendido: Emisión de luz al 100% al instante
- Potencia: 9 W
- Protocolo de comunicaciones: Bluetooth y Zigbee
- Regulable dinámicamente: Sí
- Actualizable por software: Cuando se conecta a Bluetooth App o Hue Bridge

Contenido de la caja

- Bombillas hue: 2

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: Yes
- Compatible con HomeKit: Yes
- Aplicación Philips Hue: IOS 15 y superior, Android 10.0 y superior
- Asistentes de voz: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (mediante Hue Bridge), Microsoft Cortana (mediante Hue Bridge)

8719514328242

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC:
8719514328242
- Peso neto: 0,19 kg
- Peso bruto: 0,27 kg
- Altura: 174 mm
- Longitud: 72 mm
- Anchura: 146 mm
- Código 12NC: 929002489802



Fecha de emisión:
2024-02-06
Versión: 0.502

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com