

# PHILIPS

## Downlight


Funcional

Montaje en superficie Magneos redondo

Negro



8719514328693



## Luz LED cómoda que no cansa la vista

Philips LED Slim Downlight ofrece un efecto de luz natural para su uso en aplicaciones de iluminación general. Es una obra maestra estilizada para techos bajos, que crea un ambiente elegante en cualquier lugar de la casa. Luz cómoda que no cansa la vista.

### Fácil de usar

- Ideal para habitaciones con techo bajo; proporciona una luminaria discreta y sutil.
- Fácil instalación

### Excelente calidad

- EyeComfort: luz que no cansa la vista

### Materiales y acabado

- Material metálico de gran calidad

### Duración

- Vida útil prolongada de hasta 25 000 horas

# Destacados

## Adecuado para techos bajos Diseño compacto

### Fácil instalación

No más problemas de instalación. Simplemente, fija o cuelga de forma segura la luminaria en la pared o en el techo y conéctala; ya está lista para encenderse.

### Eyecomfort

Una luz de baja calidad puede causar fatiga visual. Con la de horas que pasamos dentro de casa, ahora importa más que nunca que su interior esté bien iluminado. Nuestros productos superan los criterios de prueba más exigentes como, por ejemplo, el parpadeo, el efecto estroboscópico, el deslumbramiento, la reproducción del color y los efectos de atenuación para garantizar que cumplen nuestros requisitos de comodidad para la vista. Las bombillas LED de Philips no solo proporcionan una luz confortable, sino que se mantienen así durante toda su vida útil, ofreciendo una calidad de luz, un flujo luminoso y un color constantes durante más de una década. Pásate a la luz que no cansa la vista. Tus ojos te lo agradecerán.

## Material metálico de gran calidad

Material metálico duradero y atractivo que aporta un acabado sólido.

## Vida útil prolongada de hasta 25 000 horas

La tecnología LED de Philips prolonga la vida útil de tu producto hasta 25 000 horas

# Especificaciones

## Diseño y acabado

- Color: negra
- Material: metal/plástico

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: No
- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: No
- Pieza central: Sí

## Características de la luz

- Ángulo de apertura: 110 °
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80

## Varios

- Diseñada especialmente para: Funcional

## Dimensiones y peso del producto

- Altura: 2,8 cm
- Longitud: 21 cm
- Peso neto: 0,36 kg
- Anchura: 21 cm

**Servicio**

- Garantía: 2 años

**Especificaciones técnicas**

- Vida útil de hasta: 25.000 hora(s)
- Diámetro: 210 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria: 1150
- Color de la luz: 2700
- Red eléctrica: 220 - 240 V
- Luminaria regulable: No
- LED: Sí
- LED integrado: Sí
- Potencia de la bombilla incluida: 12
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II

**Diseño y acabado**

- Color: negra
- Diseñada especialmente para: Funcional
- Producto con código EAN/UPC: 8719514328693
- Garantía: 2 años
- Ángulo de apertura: 110 °
- Peso neto: 0,360 kg
- Material: metal/plástico
- Peso bruto: 0,425 kg
- Cabezal de foco ajustable: No
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Altura: 22,000 cm
- Altura: 2,8 cm
- Vida útil de hasta: 25.000 hora(s)
- Longitud: 3,300 cm
- Anchura: 21,500 cm
- Número de material (12NC): 929002661131
- Longitud: 21 cm
- Peso neto: 0,36 kg
- Anchura: 21 cm
- Diámetro: 210 mm
- Regulable con mando a distancia: No
- Flujo luminoso total de la luminaria: 1150
- Color de la luz: 2700
- LED integrado: Sí
- Red eléctrica: 220 - 240 V
- Luminaria regulable: No
- LED: Sí
- LED integrado: Sí
- Potencia de la bombilla incluida: 12
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II
- Mando a distancia incluido: No
- Pieza central: Sí



Fecha de emisión:  
2022-06-12  
Versión: 0.208

© 2022 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.