

# PHILIPS

## Plafonnier


Fonctionnel

Projecteur Magneos carré à montage en surface

White



8719514328716



## Un éclairage LED confortable pour vos yeux

Le Philips LED Slim Downlight offre un effet de lumière naturelle pour une utilisation dans les applications d'éclairage général. C'est un chef-d'œuvre fin pour les plafonds bas, créant une ambiance élégante partout à la maison. Une lumière confortable et agréable pour les yeux.

### Simple d'utilisation

- Équipement discret et subtil, idéal pour les pièces aux plafonds bas.
- Installation facile

### Qualité supérieure

- EyeComfort : un éclairage agréable pour les yeux

### Matériau et finition

- Matériau métallique de haute qualité

### Durée de vie

- Longue durée de vie, jusqu'à 25 000 heures

# Points forts

## Adapté aux plafonds bas Design élané

### Installation facile

Une installation en toute simplicité. Fixez ou pendez votre luminaire au mur ou au plafond et branchez-le : il est prêt à vous éclairer.

### EyeComfort

Une lumière de mauvaise qualité peut provoquer une gêne visuelle. Nous sommes nombreux à passer beaucoup de temps à l'intérieur, il est donc plus important que jamais que nos maisons soient convenablement éclairées. Nos produits sont soumis à des critères de test stricts, qui portent notamment sur le clignotement, la lumière stroboscopique, l'éblouissement, la restitution des couleurs et les effets de gradation afin de vérifier qu'ils respectent la qualité EyeComfort. Non seulement les ampoules LED Philips projettent une lumière confortable, mais elles le font pendant toute leur durée de vie, offrant ainsi une qualité de lumière, une luminosité et une gamme de couleurs régulières pendant plus de dix ans. Optez pour une lumière qui prend soin de vos yeux. Ils vous en remercieront.

## Matériau métallique de haute qualité

Matériau métallique robuste et attrayant offrant une finition résistante.

## Longue durée de vie, jusqu'à 25 000 heures

La technologie LED de Philips prolonge la durée de vie de votre produit jusqu'à 25 000 heures

# Caractéristiques

## Design et finition

- Couleur: white
- Matériaux: métal/plastique

## Options/accessoires inclus

- Tête de spot orientable: Non
- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Non
- Point focal: Oui

## Caractéristiques lumineuses

- Angle d'ouverture du faisceau: 110 degré(s)
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80

## Divers

- Conçu spécialement pour: Fonctionnel

## Dimensions et poids du produit

- Hauteur: 2.8 cm
- Longueur: 21 cm
- Poids net: 0.43 kg
- Largeur: 21 cm

### Entretien

- Garantie: 2 ans

### Spécificités techniques

- Durée de vie jusqu'à: 25'000 h
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 1200
- Couleur de lumière: 2700
- Puissance électrique: 220 - 240 V
- Éclairage à intensité variable: Non
- LED: Oui
- LED intégrée: Oui
- Puissance de l'ampoule incluse: 12
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe II

### Design et finition

- Couleur: white
- Conçu spécialement pour: Fonctionnel
- Code barre produit: 8719514328716
- Garantie: 2 ans
- Angle d'ouverture du faisceau: 110 degré(s)
- Poids net: 0.430 kg
- Matériaux: métal/plastique
- Poids brut: 0.495 kg
- Tête de spot orientable: Non
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Hauteur: 22.000 cm
- Hauteur: 2.8 cm
- Durée de vie jusqu'à: 25'000 h
- Longueur: 3.300 cm
- Largeur: 21.500 cm
- Longueur: 21 cm
- Poids net: 0.43 kg
- Largeur: 21 cm
- Intensité variable avec télécommande: Non
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 1200
- Couleur de lumière: 2700
- LED intégrée: Oui
- Puissance électrique: 220 - 240 V
- Éclairage à intensité variable: Non
- LED: Oui
- LED intégrée: Oui
- Puissance de l'ampoule incluse: 12
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe II
- Télécommande incluse: Non
- Point focal: Oui



Date de publication:  
2022-05-13  
Version: 0.207

© 2022 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.