

PHILIPS

Indbygningsspot

Funktionel

DIVE SL261

Sort

Dæmp



8719514331532



Skab den perfekte atmosfære med dæmpbart lys i høj kvalitet

Skab den perfekte stemning med dæmpbare Philips LED indbygningsspots, der nemt kan dæmpes fra klart hverdagslys til hyggelig aftenbelysning. Perfekt til brug på badeværelset

Specifikationer

Design og finish

- Farve: sort
- Materiale: metal/plast

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Justerbart spothoved: Nej
- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Nej
- Midtpunkt: Ja

Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 36 °
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80

Diverse

- Specielt designet til: Funktionel

Produktmål og -vægt

- Udskæringslængde: 7 cm
- Udskæringsbredde: 7 cm
- Højde: 5,5 cm
- Længde: 8,5 cm
- Nettovægt: 0,114 kg
- Indbygget afstand: 1,5 cm
- Bredde: 8,5 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Levetid: 20.000 t
- Diameter: 85 mm
- Samlet lysudbytte fra lampen: 350
- Lysfarve: 2700
- 230V: 220-240
- Lampen er dæmpbar: Ja
- LED: Ja
- Indbygget LED: Ja
- Pære med wattforbrug inkluderet: 5.5
- IP-kode: IP20 (front 65)
- Beskyttelsesklasse: Klasse II

Design og finish

- Farve: sort
- Specielt designet til: Funktionel
- EAN/UPC – produkt: 8719514331532

- Garanti: 2 år
- Spredningsvinkel: 36 °
- Nettovægt: 0,342 kg
- Udskæringslængde: 7 cm
- Materiale: metal/plast
- Bruttovægt: 0,402 kg
- Udskæringsbredde: 7 cm
- Justerbart spothoved: Nej
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Højde: 9,000 cm
- Højde: 5,5 cm
- Levetid: 20.000 t
- Længde: 10,500 cm
- Bredde: 18,700 cm
- Materiale nummer (12NC): 929002680333
- Længde: 8,5 cm
- Nettovægt: 0,114 kg
- Indbygget afstand: 1,5 cm
- Bredde: 8,5 cm
- Diameter: 85 mm
- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Samlet lysudbytte fra lampen: 350
- Lysfarve: 2700
- Integreret LED: Ja
- 230V: 220-240
- Lampen er dæmpbar: Ja
- LED: Ja
- Indbygget LED: Ja
- Pære med wattforbrug inkluderet: 5.5
- IP-kode: IP20 (front 65)
- Beskyttelsesklasse: Klasse II
- Fjernbetjening inkluderet: Nej
- Midtpunkt: Ja



Udgivelsesdato:
2022-06-11
Version: 0.143

© 2022 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com