

PHILIPS

Mennyezeti lámpa

Mennyezeti LED-lámpa
ventilátorral

Bliss

fekete



8719514334465



Egyetlen lámpatest. Az Ön villanykapcsolója. Három beállítás.

Kombinálja a testreszabható fényt a ventilátor nyújtotta kellemes hűtéssel a behúzható lapátú Philips mennyezeti LED-lámpával, amelyhez távirányítót is mellékelünk! Átlátszó lapátjai vannak, amelyek használaton kívül visszahúzódnak, és három SceneSwitch fénybeállítással rendelkezik, amelyekkel bármilyen térben megteremthető a tökéletes hangulat.

Egyszerűen használható

- Felejtse el a mennyezeten forgó árnyékokat: ennek a ventilátornak átlátszó lapátjai vannak, amelyeket vissza lehet húzni a lámpába, így nem láthatók, amikor nincsenek használatban.
- Kényelmes időzítés
- A Philips visszahúzható mennyezeti ventilátort és LED-lámpát úgy terveztük, hogy erős és folyamatos légáramlást keltsen. Önmagában vagy a gyorsabb hűtés érdekében légkondicionálóval együtt is használhatja.

Ambient light effect

- A Philips visszahúzható mennyezeti ventilátor és LED-lámpa erős és mégis kellemes fénnel világítja meg otthonát, amelyet a mellékelt távirányítóval vagy fali kapcsolóval vezérelhet.

Prémium minőség

- A Philips visszahúzható mennyezeti ventilátor és LED-lámpa csendes motorja zaj nélkül keringteti a szoba levegőjét.

Vezérlőelem

- A távirányító segítségével könnyedén vezérelheti a mennyezeti ventilátor és a lámpa minden funkcióját. Be- vagy kikapcsolhatja a lámpát vagy a ventilátort, választhat a három ventilátorsebesség közül, válthat a SceneSwitch fénybeállítások között, használja a zseblámpa funkciót, vagy beállíthatja az öt időzítés valamelyikét.

Rögzítés

- A Philips visszahúzható mennyezeti ventilátort és LED-lámpát szigorú biztonsági teszteknek vetettük alá, és más fontos biztonsági funkciók mellett cseppálló csavarokat és masszív kialakítást kapott.

Fénypontok

Visszahúzható mennyezeti ventilátor átlátszó lapátokkal

Felejtse el a mennyezeten forgó árnyékokat: ennek a ventilátornak átlátszó lapátjai vannak, amelyeket vissza lehet húzni a lámpába, így nem láthatók, amikor nincsenek használatban.

Kényelmes időzítés

Öt különböző, távirányítóval állítható időzítés közül választhat, így tetszés szerinti időpontban kikapcsolhatja a világítást.

Nagy és megbízható teljesítmény

A Philips visszahúzható mennyezeti ventilátort és LED-lámpát úgy terveztük, hogy erős és folyamatos légáramlást keltsen. Önmagában vagy a gyorsabb hűtés érdekében légkondicionálóval együtt is használhatja.

Erős és mégis kellemes fényű mennyezeti lámpa

A Philips visszahúzható mennyezeti ventilátor és LED-lámpa erős és mégis kellemes fénnel világítja meg otthonát, amelyet a mellékelt távirányítóval vagy fali kapcsolóval vezérelhet.

Csendes motor

A Philips visszahúzható mennyezeti ventilátor és LED-lámpa csendes motorja zaj nélkül keringteti a szoba levegőjét.

Tartozék távirányító

A távirányító segítségével könnyedén vezérelheti a mennyezeti ventilátor és a lámpa minden funkcióját. Be- vagy kikapcsolhatja a lámpát vagy a ventilátort, választhat a három ventilátorsebesség közül, válthat a SceneSwitch fénybeállítások között, használja a zseblámpa funkciót, vagy beállíthatja az öt időzítés valamelyikét.

Könnyen telepíthető és biztonságosan használható

A Philips visszahúzható mennyezeti ventilátort és LED-lámpát szigorú biztonsági teszteknek vetettük alá, és más fontos biztonsági funkciók mellett cseppálló csavarokat és masszív kialakítást kapott.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: fekete
- Anyag: fém/műanyag

További funkcióval/tartozékkal

- Állítható fejjű spotlámpa: Nem
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Igen
- Központi elem: Igen

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Funkcionális

A termék méretei és tömege

- Magasság: 41,8 cm
- Hosszúság: 51 cm
- Nettó tömeg: 7,8 kg
- Szélesség: 51 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Élettartama akár: 15 000 h
- Átmérő: 510 mm
- A lámpa teljes fényárama: 4500
- Színhőmérséklet: 5500-3000-4000
- Hálózati tápellátás: 220-240
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Nem
- LED: Igen
- Beépített LED: Igen
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 45+35
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: Class I

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514334465
- Nettó tömeg: 7,800 kg
- Bruttó tömeg: 10,820 kg

- Magasság: 30,000 cm
- Hosszúság: 55,300 cm
- Szélesség: 55,300 cm
- Anyagszám (12NC): 929002681601



Kiadás dátuma:
2023-11-09
Verzió: 0.367

© 2023 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com