

PHILIPS

Plafon

Lâmpada LED para
ventoinha de teto

Bliss

Dourado



8719514334489



Um equipamento. O seu interruptor. Três definições de iluminação.

Associe uma luz personalizável a uma brisa agradável com a ventoinha de teto retrátil com luz LED Philips, que inclui um telecomando. Com lâminas transparentes que se retraem quando não estão a ser utilizadas e três definições de luz SceneSwitch, esta luz cria a atmosfera perfeita em qualquer espaço.

Fácil de experimentar

- Diga adeus às sombras rotativas no teto: esta ventoinha dispõe de lâminas transparentes que podem ser dobradas para a lâmpada e ocultas quando não estão a ser utilizadas.
- Temporizadores convenientes
- A ventoinha de teto retrátil com luz LED Philips foi concebida para assegurar uma potente circulação de ar e fiabilidade contínua ao longo do tempo. Utilize-a isoladamente ou com ar condicionado para uma refrigeração mais rápida.

Efeito de luz ambiente

- A ventoinha de teto retrátil com luz LED Philips oferece uma luz muito brilhante, mas confortável, para a sua casa, a qual pode controlar com o telecomando incluído ou um interruptor de parede.

Alta qualidade

- A ventoinha de teto retrátil com luz LED Philips inclui um motor silencioso que faz circular o ar na divisão sem muito ruído.

controlo

- O telecomando oferece um controlo fácil de todas as funções da ventoinha de teto e da luz. Ligue ou desligue a luz ou ventoinha, escolha a partir das três velocidades de ventoinha, percorra as definições de luz SceneSwitch, utilize a funcionalidade de lanterna ou defina um dos cinco temporizadores.

Montagem

- A ventoinha de teto retrátil com luz LED Philips passou os rigorosos testes de segurança e, juntamente com outras funcionalidades de segurança importantes, inclui parafusos resistente às quedas e um design robusto.

Destaques

Ventoinha de teto retrátil com lâminas transparentes

Diga adeus às sombras rotativas no teto: esta ventoinha dispõe de lâminas transparentes que podem ser dobradas para a lâmpada e ocultadas quando não estão a ser utilizadas.

Temporizadores convenientes

Escolha a partir de cinco temporizadores diferentes que desligam a sua luz após um período de tempo específico e defina-os com o telecomando.

Desempenho potente e fiável

A ventoinha de teto retrátil com luz LED Philips foi concebida para assegurar uma potente circulação de ar e fiabilidade contínua ao longo do tempo. Utilize-a isoladamente ou com ar condicionado para uma refrigeração mais rápida.

Plafon brilhante mas confortável

A ventoinha de teto retrátil com luz LED Philips oferece uma luz muito brilhante, mas confortável, para a sua casa, a qual pode controlar com o telecomando incluído ou um interruptor de parede.

Motor silencioso

A ventoinha de teto retrátil com luz LED Philips inclui um motor silencioso que faz circular o ar na divisão sem muito ruído.

Telecomando incluído

O telecomando oferece um controlo fácil de todas as funções da ventoinha de teto e da luz. Ligue ou desligue a luz ou ventoinha, escolha a partir das três velocidades de ventoinha, percorra as definições de luz SceneSwitch, utilize a funcionalidade de lanterna ou defina um dos cinco temporizadores.

Instalação fácil, utilização segura

A ventoinha de teto retrátil com luz LED Philips passou os rigorosos testes de segurança e, juntamente com outras funcionalidades de segurança importantes, inclui parafusos resistente às quedas e um design robusto.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: dourado
- Material: metal/plástico

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Cabeça do foco ajustável: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Sim
- Peça de centro: Sim

Características da luz

- Índice de restituição cromática (IRC): 80

Diversos

- Concebida especialmente para: Funcional

Dimensões e peso do produto

- Altura: 41,8 cm
- Comprimento: 51 cm
- Peso líquido: 7,8 kg
- Largura: 51 cm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Vida útil até: 15.000 h
- Diâmetro: 510 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 4500
- Cor da luz: 5500-3000-4000
- Alimentação elétrica: 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- LED: Sim
- LED incorporado: Sim
- Potência da lâmpada incluída: 45+35
- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe I



Data de publicação:
2023-11-09
Versão: 0.389

© 2023 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com