

PHILIPS

Lâmpada (intensidade de luz regulável)

LED

5,8 W-50 W

E27

Cor areia

Regulação



8719514337794



Lâmpada LED de última geração para a casa

Esta lâmpada LED da Philips fornece uma maravilhosa luz extra quente, com uma duração excepcionalmente longa e uma poupança de energia significativa imediata. Com a temperatura de cor de uma chama, esta lâmpada é a escolha perfeita para uma atmosfera acolhedora.

Iluminação inteligente fácil de utilizar para uma vida quotidiana mais cómoda


- Luz branca extra quente regulável

Concebido para ser visto, bonito quando ligado e desligado

- Maravilhosa tanto ligada como desligada

Destques

Luz branca extra quente regulável



Melhore o ambiente da sua casa com uma luz branca extra quente que

diminui suavemente através da aplicação ou voz até ao nível de brilho pretendido.

Maravilhosa tanto ligada como desligada



"Esta lâmpada maravilhosa com filamento visível confere um toque de estilo e nostalgia a qualquer divisão. Maravilhosa tanto ligada como desligada. "

Especificações

Características da lâmpada

- Intensidade regulável: Apenas com reguladores específicos
- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Lâmpada não direcional
- Casquilho: E27
- Material da lâmpada: Vidro

Dimensões da lâmpada

- Altura: 14 cm
- Largura: 6,4 cm

Design e acabamento

- Material: Vidro

Duração

- Vida útil nominal: 15.000 h
- Número de ciclos de funcionamento: 20.000

Características da luz

- Color rendering index (CRI): 80
- Temperatura da cor: 2200 K
- Fluxo luminoso nominal: 640 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea
- Código da cor: 822 | CCT of 2200K

Diversos

- EyeComfort: Sim

Outras características

- Eficiência: 110 lm/W

Informações da embalagem

- EAN: 8719514337794
- EOC: 871951433779400
- Título do produto: LEDCLA 50W ST64 E27 922 GOLD D 1PF/4

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.5
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 5,8 W
- Potência equivalente: 50 W
- Etiqueta de eficiência energética (EEL): E

Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 14 cm

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz
- Número de registo EPREL: 574379

A lâmpada

- Consistência da cor: 6

8719514337794

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514337794
- Peso líquido: 0,04 kg
- Peso bruto: 0,07 kg
- Altura: 17,7 cm
- Comprimento: 7 cm
- Largura: 7,5 cm
- Número de material (12NC): 929003061668



Data de publicação:
2024-02-04
Versão: 0.181

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com