

PHILIPS

Ühekordne kohtvalgusti Pillar

Hue White ambiance

Komplektis GU10 LED-pirn

Bluetoothi kaudu juhtimine
rakenduse abil

Komplektis hämarduslüliti

Lisafunktsioonide avamiseks
lisage Hue Bridge



8719514338487



Lihtne nutikas valgustus

Kasutage valget ühe lambiga kohtvalgustit Philips Hue White ambiance Pillar, et valgustada mis tahes ruumi oma kodus sooja kuni külma valge valgusega. Juhtige valgustust hetkega Bluetoothi abil või kaasasoleva Hue hämarduslülitiga või kasutage nutika valgustuse funktsioonide täiskomplekti Philips Hue Bridge'iga.

Mugav hämardamine


- Siduge juhtmevaba hämarduslüliti valgustuse lihtsaks juhtmevabaks juhtimiseks

Lihtne nutikas valgustus

- Juhtige Bluetoothi rakenduse abil korraga kuni 10 valgustit
- Juhtige valgusteid oma häälega*
- Looge valge sooja kuni külma valguse abil õige meeleolu
- Hankige täiusliku valguse retseptid oma igapäevategevuseks
- Avage Hue Bridge'iga kõik nutika valgustuse funktsioonid

Esiletõstetud tooted

Lisapaigaldiseta hämardamine



Juhtige oma Philips Hue valgusteid otse juhtmevaba hämarduslüliti abil. Saate valgustid sisse ja välja lülitada, valida nelja valgusretsepti vahel ja hämardada valguse soovitud eredusele. Paigaldamine on kiire, lihtne ja muretu. Teil tuleb vaid siduda lüliti lambiga ja panna lüliti oma kodus soovitud kohta. Nii lihtne see ongi.

Juhtige Bluetoothi rakenduse abil korraga kuni 10 valgustit



Hue Bluetoothi rakenduse abil saate juhtida Hue nutikaid valgusteid oma kodu ühes toas. Lisage kuni 10 nutikat valgustit ja juhtige neid kõigest näpuliigutusega oma mobiilseadmes.

Juhtige valgusteid oma häälega*



Philips Hue töötab Amazon Alexa ja Google Assistantiga, kui on ühendatud ühilduva Google Nesti või Amazon Echo seadmega. Lihtsad häälkäsklused võimaldavad teil juhtida toas nii mitut valgustit kui ka ainult ühte lampi.

Looge valge sooja kuni külma valguse abil õige meeleolu



Need pirnid ja valgustid pakuvad valge valguse erinevaid toone külmast soojani. Täieliku hämardamisvõimalusega eredate kuni nõrga eredusega öövalgustite abil saate häälestada oma valgustuse täiuslikule toonile ja eredusele, mis sobitub teie igapäevavajadustega.

Hankige täiusliku valguse retseptid oma igapäevategevuseks



Muutke oma päev lihtsamaks ja meeldivamaks nelja eelseadistatud valguse retseptiga, mis on paika seatud spetsiaalselt teie igapäevaste toimingute jaoks: "Energize", "Concentrate", "Read" ja "Relax". Kaks külma tooniga õhustikku "Energize" ja "Concentrate" aitavad muuta hommikut tegusamaks või keskenduda, samas kui soojemad õhustikud "Read" ja "Relax" aitavad toetada mugavat lugemist või rahustada ärevil vaimu.

Avage Hue Bridge'iga kõik nutika valgustuse funktsioonid



Hue Bridge avab funktsioonid, mis muudavad nutika valgustuse tõeliselt nutikaks – juhtimine kodust eemal olles, hääljuhtimine, automatiseeritud valgustus ja palju muud. Lisage oma valgusseadistusele Hue Bridge, et luua kaasahaaravaid kogemusi, kasutada turvalist ja usaldusväärset tehnoloogiat ning teha palju muud. Hue Bridge on võti sellise nutika valgustuse juurde, mida te pole kunagi varem näinud.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: Valge
- Materjal: Metall

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Neli valgusretsepti: Jah
- Kohandatatav kohtvalgus lambipeas: Jah
- Hämardatav Hue rakenduse ja lülitiga: Jah
- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Jah
- Hue lüliti: Jah
- Hue lülitiga: Jah
- Komplekti kuulub üks või mitu LED-lampi: Jah
- Sobib suurepäraselt meeleolu loomiseks: Jah
- Saab lisada Philips Hue silla: Jah
- ZigBee valgustilink: Jah

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Elu- ja magamistuba
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Kohtvalgusti
- EyeComfort: Ei

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,958 kg
- Kõrgus: 12 cm
- Pikkus: 10,3 cm
- Laius: 10,3 cm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Valgusvoog luumenites 4000 K juures: 350 lm
- Tööaeg kuni: 15 000 tund(i)
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites (varjatud): 350 lm
- Komplektis on lamp valgusvooga: 350 lm
- Valgusallikas, mille valgusvoog võrdub tavalambiga võimsusega: 50 W
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 350 lm
- Valgusallika tehnoloogia: LED, 230 V
- Valguse värv: 2200–6500 Hue White Ambiance
- Toiteallikas: 50–60 Hz
- LED: Jah
- Sisseehitatud LED: Ei
- Valgusallikate arv: 1
- Ühendusdetail/kate: GU10
- Komplekti kuulub elektrilamp: 5 W
- Maksimaalse võimsusega asenduslamp: 5 W
- IP-kood: IP20
- Kaitseklass: II – topeltisolatsiooniga
- Valgusallika asendatavus: LED-valgusallika saab asendada lõppkasutaja
- Valgusvoog luumenites 2700 K juures: 250 lm

Toetatud süsteemid

- Ühildub efektide funktsiooniga: Yes
- rakendus Philips Hue: IOS 15 ja uuem, Android 10.0 ja uuem

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514338487
- Netokaal: 1,2 kg
- Brutokaal: 1,44 kg
- Kõrgus: 14 cm
- Pikkus: 17,6 cm
- Laius: 14,6 cm
- Materjali number (12NC): 929003046701



Väljalaske kuupäev:
2024-02-09
Versioon: 0.388

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com