

PHILIPS

Buckram 三件式聚光燈

Hue White ambiance

內附 GU10 LED 燈泡

透過應用程式的藍牙控制

內附調光開關

新增 Hue 橋接器以釋放更多功能



8719514339101



輕鬆實現智慧照明

Philips Hue White Ambiance Buckram 白色聚光燈利用三點光源照亮房間。分別調整聚光燈來突顯房間內部，並利用隨附的 Hue dimmer switch 或藍牙立即控制照明。連結 Hue Bridge，以獲得更多智慧照明功能。

舒適調光

- 與無線調光控制器配對，以輕鬆無線操控

輕鬆實現智慧照明

- 透過 Bluetooth 應用程式，最多可控制 10 盞燈具
- 可語音控制燈光*
- 從暖黃光到冷白光，打造屬於您的氛圍
- 搭配日常生活所需的完美照明調配
- 使用 Hue Bridge 充分發揮智慧型燈具功能

產品特點

安裝自由調光




使用無線調光控制器直接控制您的 Philips Hue 燈。您能夠開/關燈，並切換四種不同的照明調配，將燈調整為適合的亮度。安裝快速簡單，毫不費力。您只需要將控制器與燈配對，並將控制器放在家中的任何位置，就是這麼簡單。

透過 Bluetooth 應用程式，最多可控制 10 盞燈具



透過 Hue Bluetooth 應用程式，您可控制家中任一房間的 Hue 智慧型燈具。新增多達 10 盞智慧型照明燈具，只要輕觸一下行動裝置上的按鈕，即可控制所有燈具。

可語音控制燈光*



當與相容的 Google Nest 或 Amazon Echo 裝置配對時，Philips Hue 可搭配 Amazon Alexa 和 Google Assistant 使用。簡單的語音指令可讓您控制房間的多個照明或是單件式燈具。

從暖黃光到冷白光，打造屬於您的氛圍



這些燈泡和燈具可提供不同暖黃光到冷白光顏色。亮度調節功能可從明亮光線變換到較柔和的夜光，按照日常需求調整至最完美的顏色和亮度。

搭配日常生活所需的完美照明調配



善用專為日常工作所設計的四組預設照明調配，讓您的一天過得更輕鬆自在：「活力充沛」、「專注精神」、「享受閱讀」、「放鬆休息」。「活力充沛」、「專注精神」這兩個冷色調場景，能在早晨幫助您集中精神，快速進入工作狀態，而「享受閱讀」與「放鬆休息」這兩個暖色調場景，能幫助您放鬆心情，享受閱讀時光。

使用 Hue Bridge 充分發揮智慧型燈具功能



為您的智慧型燈具添加 Hue Bridge (另售)，享受完整的 Philips Hue 功能。使用 Hue Bridge 後，您可以新增多達 50 盞智慧型燈具，控制整間住宅的燈光。建立日常作息，自動化整個智慧家庭照明設定。使用移動感應器和智慧開關等附加配件，讓您出門在外也能控制燈光。

規格

設計與外型

- 顏色: 白色
- 材質: 金屬

隨附額外功能/配件

- 可調式聚光燈頭: 是
- click!FIX 安裝: 是
- 可透過 Hue 應用程式與開關調光: 是
- Hue Switch: 是
- 隨附 LED 燈: 是
- 重點燈具: 無

其他

- 特殊設計: 客廳與臥室
- 風格: 極簡線條系列
- 類型: 投射燈

產品尺寸與重量

- 高度: 10.3 cm
- 長度: 44.8 cm
- 淨重: 1.225 kg
- 寬度: 8.2 cm

服務

- 保固: 2 年

技術規格

- 使用壽命達: 15,000 h
- 燈具總流明輸出 (隱藏): 1,050 lm
- 隨附燈泡流明輸出: 350 lm
- 光源相當於傳統燈泡: : 50 W
- 燈具總流明輸出: 1050 lm
- 燈泡技術: LED, 230 V
- 光色: 2200-6500 Hue White Ambiance
- 主電源: 50-60 Hz
- 可調式燈具: 是
- LED: 是
- 內建 LED: 無
- 燈泡數量: 3
- 燈座: GU10
- 隨附燈泡瓦數: 15 W
- 替換燈泡最高瓦數: 5.5 W
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: I - 接地
- 2700K 流明輸出 (開箱即用設定): 750 lm
- 流明輸出 (4000K): 1,050 lm
- 光源可替換性: Replaceable LED light source by end-user

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8719514339101
- 淨重: 1.255 kg
- 淨重: 1.616 kg
- 高度: 125.000 mm
- 長度: 134.000 mm
- 寬度: 467.000 mm
- 材料編號 (12NC): 929003048001



出版日期: 2021-10-11
版本: 0.263

© 2021 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com