

PHILIPS

Luz empotrada

Funcional

DN030

White

8719514339583



Iluminación LED confortable que no molestará tus ojos.

Ilumina tu espacio con la iluminación de techo LED Philips EyeComfort que proporciona una fuente de luz confortable y agradable a la vista.

Diseñadas para la sala y las recámaras

- Perfectas para relajarse y socializar

Combina con el interior de tu hogar

- Tamaño compacto para espacios reducidos

Fácil de usar

- Ideal para habitaciones con techos bajos, lo convierte en un accesorio discreto y sutil.

Alta calidad

- Comodidad visual: luz que es cómoda con tus ojos

Duración

- Ahorro de energía

Destacados

Perfectas para relajarse y socializar

La sala es el corazón de cualquier hogar, el lugar donde la familia se reúne para relajarse y socializar con sus amigos. La iluminación de tu sala y de tu recámara tiene que ser flexible y fácil de ajustarse a diferentes usos durante el día. Una ubicación estratégica de las fuentes de luz y el juego con las capas de la misma ayudan a crear la sensación de espacio y a darle calidez a una habitación y una atmósfera de bienvenida.

Tamaño compacto para espacios reducidos

Perfecto para adaptarse a espacios reducidos

Apto para techos bajos Diseño delgado

Comodidad visual

La luz de baja calidad puede causar fatiga ocular. Debido a que muchos de nosotros pasamos muchas horas en el interior, hoy es más importante que nunca iluminar correctamente tu casa. Nuestros productos cumplen con los criterios de prueba más estrictos, que incluyen efectos de parpadeo, estroboscopia, deslumbramiento, reproducción de colores y atenuación para asegurar que cumplen con los requisitos de comodidad visual. Los focos Philips LED no sólo brindan luz cómoda, sino que también permanecen así durante la duración de su vida útil, ofreciendo calidad de luz

constante, productividad y color durante más de una década. Cambia a luz que es cómoda con tus ojos, tus ojos te lo agradecerán.

Ahorro de energía

Ahorra de energía, lo cual es bueno para tus cuentas y el medio ambiente.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: Hue White
- Material: plástico

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de reflector ajustable: No
- Regulable con control remoto: No
- LED integrado: Sí
- Control remoto incluido: No

Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 110 °
- Índice de producción de color (IRC): 80

Varios

- EyeComfort: Sí

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0.061 kg
- Longitud de corte: 9 cm
- Ancho de corte: 9 cm
- Alto: 3.5 cm
- Largo: 10.5 cm
- Distancia empotrada: 5 cm
- Ancho: 10.5 cm

Especificaciones técnicas

- Vida útil hasta: 15,000 hora(s)
- Diámetro: 105 mm
- Emisión de lúmenes total de la luminaria: 660
- Color de la luz: 6500
- Alimentación: 110-240 V
- Luminaria regulable: No
- LED: Sí
- Potencia en vatios de la luz incluida: 6
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 8719514339583
- Peso neto: 0.06 kg
- Peso bruto: 0.09 kg
- Alto: 11 cm
- Largo: 4.3 cm
- Ancho: 10.8 cm
- N.º de material (12NC): 929002616312



Fecha de publicación:
2024-02-02
Versión: 0.88

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com