

PHILIPS

GU10 – okos
szpotlámpa

Hue White ambiance

A melegtől a hideg fehér fényig
állítható

Bluetooth-szal azonnal
vezérelhető

Írányítsa alkalmazással vagy a
hangjával*

További lehetőségekért Hue
Bridge eszközzel bővíthető



8719514339903



Okosvilágítás egyszerűen

Teremtsen megfelelő hangulatot a nap minden pillanatához otthoni szpotlámpáival és ezzel az azonnali fényerő-szabályozást lehetővé tevő, a melegtől a hideg fehér fényig sugárzó, GU10 foglalattal szerelt izzóval.

Intelligens világítás egyszerűen

- Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással
- Hangvezérlésű világítás*
- Állítsa be a megfelelő hangulatot a melegtől hidegig terjedő fehér fénnel
- Kifogástalan fénykombináció mindennapi tevékenységekhez
- Fedezze fel az okosvilágítási funkciók teljes skáláját a Hue Bridge segítségével

Fénypontok

Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással



A Hue Bluetooth alkalmazással vezérelheti a Hue intelligens lámpákat otthona egy szobájában. Akár 10 intelligens lámpát is hozzáadhat, és mobilkészülékéről csak egy gomb megérintésével vezérelheti azokat.

Hangvezérlésű világítás*



A Philips Hue egy kompatibilis Google Nest vagy Amazon Echo eszközzel párosítva működik az Amazon Alexával és a Google Asszisztenssel. Az egyszerű hangparancsokkal a szoba egy vagy több lámpáját vezérelheti.

Állítsa be a megfelelő hangulatot a melegtől hidegig terjedő fehér fénnel



Ezek a fényforrások és lámpatestek a melegtől a hidegig terjedő fehér fény különböző árnyalatait biztosítják. A teljes fényerő-szabályozással a ragyogótól az alacsony intenzitású éjszakai fényig napi igényeihez állíthatja be világítását tökéletes árnyalattal és fényerővel.

Kifogástalan fénykombináció mindennapi tevékenységekhez



Könnyebbé és kellemesebbé teheti a napot a négy gyári fénybeállítás, amelyeket különösen a mindennapi feladatokhoz terveztek: Feltöltődés, a Koncentráció, az Olvasás és a Lazítás. A két hűvös tónusú beállítás, a Feltöltődés és a Koncentráció segít reggelente elindulni és folyamatosan összpontosítani, míg az Olvasás és a Pihenés melegebb beállításai elősegítik a jó olvasást és a pörgő lélek megnyugvását.

Fedezze fel az okosvilágítási funkciók teljes skáláját a Hue Bridge segítségével



A Hue Bridge elérhetővé teszi mindazokat a funkciókat, amelyek az okosvilágítást valóban intelligenssé teszik – vezérlés távolról, hangvezérlés, automatizált világítás stb. Egészítse ki rendszerét a Hue Bridge eszközzel, hogy sok más mellett magával ragadó élményhez jusson és kihasználhassa a biztonságos és megbízható technológia előnyeit. A Hue Bridge az okosvilágítás kulcsa – amelyet eddig még nem látott.

Műszaki adatok

Fényforrás méretei

- Méretek (Szé x Ma x Mé): 50x58

Környezetvédelem

- Üzemi páratartalom: 5% <H<95% (nem lecsapódó)
- Üzemi hőmérséklet: -20 és +45 °C között

További funkcióval/tartozékkal

- Hue alkalmazással és Hue kapcsolóval szabályozható: Igen

Garancia

- 2 év: Igen

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80

Csomagolási információk

- EAN: 8719514339903

Energiafogyasztás

- Energiahatékonysági címke (EEL): G

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Fényáram 4000 kelvinen: 350 lm
- Tömeg: 50,5
- Fényforrás típusa: LED
- Foglalat/fejelés: GU10
- EPREL-regisztrációs szám: 1508899

A fényforrás

- Referencia vezérlésbeállítás*: 4000K; via Hue app scene "Cool bright"
- Színhőmérséklet: 2200K-6500K
- Átmérő: 50 mm
- Kivitel: GU10
- Magasság: 58 mm
- Bemeneti feszültség: 220V-240V
- Élettartam: 15 000 h
- Fényáram: A melegtől a hideg fehér fényig változtatható
- Fényáram (lumen): 350 lm – 4000K esetén
- Max. készenléti fogyasztás: 0.5 W
- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Teljesítménytényező: 0.5
- Névleges élettartam: 15 000 h
- Szoftverfrissítésekkel: hue bridge-hez csatlakoztatva
- Felfutás: Azonnali 100%-os fénykibocsátás
- Teljesítmény: 5 W
- Kommunikációs protokoll: Bluetooth és Zigbee
- Mélyszabályozás: Igen
- Szoftverfrissítésekkel: Ha Bluetooth alkalmazáshoz vagy Hue Bridge-hez csatlakozik

A doboz tartalma

- Hue fényforrások: 1

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: Yes
- HomeKit kompatibilis: Yes
- Philips Hue alkalmazás: IOS 15 és újabb, Android 10.0 és újabb
- Hangasszisztensek: Amazon Alexa, Google Segéd, Apple HomeKit (Hue Bridge-en keresztül), Microsoft Cortana (Hue Bridge-en keresztül)

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514339903
- Nettó tömeg: 0,05 kg
- Bruttó tömeg: 0,09 kg
- Magasság: 174 mm
- Hosszúság: 72 mm
- Szélesség: 72 mm
- Cikkszám (12NC): 929001953309



Kiadás dátuma:
2024-02-03
Verzió: 0.611

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com