

PHILIPS

Светодиодная лента
Gradient Lightstrip, 2
метра

Hue White & Color
Ambiance

Встроенные светодиоды

Управление по Bluetooth из
приложения

Управление из приложения или
голосом*

Добавьте блок управления Hue,
чтобы расширить возможности



8719514340022



Интуитивные интеллектуальные световые решения


Благодаря технологии градиентного освещения эта светодиодная лента излучает несколько цветов света одновременно и смешивает их. Благодаря гибкости и возможности расширения до 10 метров вы можете охватить красочным освещением любую часть вашего дома.

Интуитивные интеллектуальные световые решения

- Управляйте одновременно десятью лампами с помощью Bluetooth
- Голосовое управление освещением*
- Создавайте индивидуальную атмосферу благодаря многоцветному интеллектуальному освещению
- Создавайте настроение: от теплого до нейтрально белого света
- Раскройте весь потенциал умного освещения с блоком управления Bridge
- Гармоничная смесь цветов
- Формуйте, укорачивайте или удлиняйте
- Удлинение до 33 футов
- Варианты динамичного освещения

Особенности

Управляйте одновременно десятью лампами с помощью Bluetooth



С помощью приложения Hue Bluetooth вы можете управлять всем интеллектуальным освещением Hue в одной комнате вашего дома. Добавьте до 10 интеллектуальных источников света и управляйте ими всего одним нажатием кнопки на мобильном устройстве.

Голосовое управление освещением*



Philips Hue работает с Amazon Alexa и Google Assistant при подключении к совместимому устройству Google Nest или Amazon Echo. С помощью простых голосовых команд можно управлять одним или несколькими светильниками в помещении.

Создавайте индивидуальную атмосферу благодаря многоцветному интеллектуальному освещению



Мгновенно создавайте особую атмосферу для любого мероприятия в своем доме с более чем 16 млн цветов. Одним нажатием кнопки вы можете создать праздничное настроение для вечеринки, превратить свою гостиную в кинотеатр, украсить интерьер цветными акцентами и многое другое.

Создавайте настроение: от теплого до нейтрально белого света



Эти лампы и светильники предлагают различные оттенки теплого или нейтрально белого света. Благодаря полной регулировке яркости от яркого до слабого ночного освещения вы можете выбрать идеальные оттенки и яркость света для ваших повседневных нужд.

Раскройте весь потенциал умного освещения с блоком управления Bridge



Блок управления Bridge открывает возможности, которые делают умное освещение по-настоящему умным — управление освещением вне дома, управление голосом, автоматическое освещение и многое другое. Добавьте к своей системе блок управления Bridge, чтобы создать эффект присутствия, использовать безопасные и надежные технологии и многое другое. Блок управления Bridge — это ключ к умному освещению — ничего подобного вы раньше не видели.

Гармоничная смесь цветов



В одной светодиодной ленте можно гармонично смешивать несколько цветов. Эти цвета естественным образом сочетаются друг с другом, создавая уникальный эффект освещения.

Формуйте, укорачивайте или удлиняйте

Светодиодная лента отличается невероятной гибкостью, благодаря чему ей можно придать необходимую форму в зависимости от пространства. Используйте светодиодную ленту для больших поверхностей или обрежьте ленту по размеру, чтобы разместить ее в меньшем пространстве.

Удлинение до 32 футов

Удлините светодиодную ленту Philips Hue Gradient Lightstrip до 32 футов с помощью удлинителей на 40 дюймов. Покройте больше площади красочным и равномерным сочетанием света, например в нишах или под кроватью.

Варианты динамичного освещения

Создайте особую атмосферу с помощью живого света. Используйте динамичное освещение, чтобы поднять настроение в любой ситуации.

Технические характеристики

Дизайн и отделка

- цвет: Белый свет
- Материал: Силикон

Взаимодействие с окружающей средой

- Влажность при работе: 5 % <H<95 % (без конденсации)
- Рабочая температура: От -20 °C до +45 °C

Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Режим смены цветов (светодиод): Да
- С регулировкой яркости: Да
- Диммируемые, с приложением Hue и переключателем: Да
- Встроенные светодиоды: Да

Гарантия

- 2 г: Да

Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): >80

LightStrip

- Цветовая температура: 2000–6500 K
- Возможность перегиба: Да
- Возможность удлинения: Да
- Входное напряжение: 100V–120V
- Срок службы: 25 000 часов
- Максимальная мощность в режиме работы: 20 В
- Максимальная мощность в режиме ожидания: 0,5 В
- Мощность в ваттах: 20 В
- Ширина: 15 мм
- Длина: 78,7 in
- Ширина: 0,57 in

Прочее

- Тип: Светодиодная лента

Информация об упаковке

- EAN: 8719514340022

Энергопотребление

- Мощность в ваттах: 20 В
- Потребляемая мощность в режиме хранения: 0,50 В

Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 0,420 kg
- Масса нетто: 0,93 lb
- Высота: 0,55 см
- Длина: 200 см
- Ширина: 1,45 см

Обслуживание

- Гарантия: 2 года

Технические характеристики

- Световой поток при 4000K: 1 800 лм
- Срок службы до: 25 000 часов
- Срок службы: 25000 h
- Общий световой поток светильника: 1600 lm @ 2700K / 1800 lm @ 4000K
- Электропитание: 100–240 В
- Код IP: IP20
- Класс защиты: Класс II
- Возможность замены источника света: Источник света (светодиод), заменяемый специалистом
- Возможность замены управляющих ПРА: Управляющий ПРА, заменяемый конечным пользователем
- Световой поток при 2700K: 1 600 лм

Комплект поставки

- Адаптер электропитания: 1

Поддержка

- Совместимо с функцией «Эффекты»: Yes
- Приложение Philips Hue: iOS 15 и более поздней версии, Android 10.0 и более поздней версии
- Bluetooth-приложение Philips Hue: iOS 15 и более поздней версии, Android 9.0 и более поздней версии

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514340022
- Масса нетто: 0,42 kg
- Масса брутто: 0,59 kg
- Высота: 72 мм
- Длина: 140 мм
- Ширина: 219 мм
- Номер материала (12NC): 929002994903



Дата выпуска: 2024-02-08
Версия: 0.730

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com