

PHILIPS

GU10 - foco inteligente
- (paquete de 2)

Hue White and Color
Ambiance

Luz blanca y de colores

Control al instante mediante
Bluetooth

Control con aplicación o voz*

Añade Hue Bridge para disfrutar
de más funciones



8719514340084



Iluminación inteligente y sencilla

Crea ambiente al instante en cualquier habitación de tu hogar con estas dos bombillas GU10 que ofrecen millones de tonalidades de luz blanca y de colores y son aptas para la mayoría de los focos estándar.

Easy smart lighting

- Controla hasta 10 luces a la vez con la aplicación Bluetooth
- Controla las luces con la voz*
- Crea una experiencia personalizada con luces inteligentes coloridas
- Define el ambiente adecuado con luz blanca cálida a luz blanca fría
- Consigue recetas de luz perfectas para tus actividades diarias
- Disfruta de toda la gama de características de iluminación inteligente con el Hue Bridge

Destacados

Controla hasta 10 luces a la vez con la aplicación Bluetooth



Con la aplicación Bluetooth, puedes controlar tus luces inteligentes Hue en una sola habitación de tu hogar. Añade hasta 10 luces inteligentes y contrólas todas con solo pulsar un botón en tu dispositivo móvil.

Controla las luces con la voz*



Philips Hue funciona con Amazon Alexa y el Asistente de Google en combinación con un dispositivo Google Nest o Amazon Echo compatible. Con comandos de voz simples se pueden controlar varias luces en una habitación o solo una lámpara.

Crea una experiencia personalizada con luces inteligentes coloridas



Transforma tu hogar con más de 16 millones de colores, creando al instante el ambiente adecuado para cualquier evento. Con solo tocar un botón, puedes definir un ambiente festivo para una fiesta, transformar tu sala de estar en una sala de cine, mejorar tu decoración con notas de color y mucho más.

Define el ambiente adecuado con luz blanca cálida a luz blanca fría



Estas bombillas y luminarias ofrecen distintas tonalidades de luz blanca cálida a luz blanca fría. Con la completa regulación de las luces nocturnas de brillo elevado a tenue, puedes ajustar tus luces a la tonalidad y el brillo de iluminación perfectos para tus necesidades diarias.

Consigue recetas de luz perfectas para tus actividades diarias



Haz más fácil y agradable tu jornada con cuatro preajustes de escenas de luz que se han diseñado especialmente para tus tareas diarias: Energía, Concentración, Lectura y Relax. Las dos escenas con tonos fríos Energía y Concentración te ayudan a comenzar por la mañana o a centrar la atención, mientras que las escenas más cálidas Lectura y Relax te ayudan a disfrutar de una lectura cómoda o a calmar una mente atareada.

Disfruta de toda la gama de características de iluminación inteligente con el Hue Bridge



El Hue Bridge permite disfrutar de las características que hacen que la iluminación inteligente sea realmente inteligente: control fuera de casa, control por voz, iluminación automatizada y mucho más. Añade un Bridge a tu configuración para crear experiencias inmersivas, aprovechar una tecnología segura y fiable, entre otras cosas. El Hue Bridge es la clave para una iluminación inteligente, como nunca antes habías visto.

Especificaciones

Dimensiones de la bombilla

- Dimensiones (AnxAlxF): 50x58

Medio ambiente

- Humedad de funcionamiento: 5% <H<95% (sin condensación)
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 45 °C

Características/accesorios adicionales incluidos

- Regulable con aplicación Hue e interruptor: Sí

Garantía

- 2 años: Sí

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80

Información del embalaje

- EAN: 8719514340084

Consumo de energía

- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): G

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Flujo luminoso a 4000 K: 350 lm
- Peso: 51
- Tecnología de la bombilla: LED
- Casquillo: GU10
- Número de registro EPREL: 1508900

La bombilla

- Ajuste de control de referencia*: 4000K; via Hue app scene "Cool bright"
- Temperatura del color: 2000K-6500K +16 million colors
- Diámetro: 50 mm
- Formato: GU10
- Altura: 58 mm
- Tensión de entrada: 220V-240V
- Duración: 15.000 hora(s)
- Emisión de luz: Luz blanca y de color
- Flujo luminoso: 350 lm a 4000K
- Energía en espera máxima: 0.5 W
- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Factor de potencia: 0.8
- Vida útil especificada: 15.000 hora(s)
- Actualizable por software: Sí
- Encendido: Emisión de luz al 100% al instante
- Potencia: 5,7 W
- Protocolo de comunicaciones: Bluetooth y Zigbee
- Regulable dinámicamente: Sí
- Actualizable por software: Cuando se conecta a Bluetooth App o Hue Bridge

Contenido de la caja

- Bombillas hue: 2

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: Yes
- Compatible con HomeKit: Yes
- Aplicación Philips Hue: IOS 15 y superior, Android 10.0 y superior
- Asistentes de voz: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (mediante Hue Bridge), Microsoft Cortana (mediante Hue Bridge)

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514340084
- Peso neto: 0,1 kg
- Peso bruto: 0,15 kg
- Altura: 174 mm
- Longitud: 72 mm
- Anchura: 72 mm
- Código 12NC: 929001953112



Fecha de emisión:
2024-02-04
Versión: 0.629

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com