

PHILIPS

Stropna svetilka Being


Hue White Ambiance

Vgrajena sijalka LED

Upravljanje z aplikacijo prek
povezave Bluetooth

Zatemnilno stikalo priloženo

Za več možnosti dodajte
vmesnik Hue



8719514341135



Enostavna pametna razsvetljava

Uživajte v mehkem siju stropne svetilke Philips Hue White Ambiance Being v črni barvi. Tanki krogi aluminija oddajajo toplo ali hladno belo svetlobo v treh smereh. Upravlja jo lahko s priloženim Hue dimmer switch ali prek vmesnika Bluetooth. Z vmesnikom Hue Bridge lahko odklenete še več pametnih funkcij.

Udobna zatemnitev

- Za preprosto brezžično upravljanje seznanite z brezžičnim stikalom za zatemnitev

Enostavna in pametna razsvetljava

- Z aplikacijo s tehnologijo Bluetooth upravljajte do 10 svetil
- Upravljajte svetila z glasom*
- Ustvarite pravo vzdušje z odtenki od tople do hladne bele svetlobe
- Zagotovite si popolne svetlobne učinke za vsakdanje dejavnosti
- Zagotovite si celoten nabor funkcij pametne razsvetljave z vmesnikom Bridge



Značilnosti

Zatemnitev brez namestitve



Svetila Philips Hue upravljajte neposredno z brezžičnim stikalom za zatemnitev. Svetila lahko vklapljate in izklapljate, preklapljate med štirimi različnimi svetlobnimi učinki in zatemnite svetlobo. Postavitev je hitra, enostavna in preprosta. Vse, kar morate storiti, je, da stikalo in svetilko seznanite, nato stikalo namestite kamorkoli. Tako zelo preprosto je.

Z aplikacijo s tehnologijo Bluetooth upravljajte do 10 svetil



Z aplikacijo Hue s tehnologijo Bluetooth lahko doma upravljate pametna svetila Hue v posamezni sobi. Dodajte do 10 pametnih svetil in jih upravljajte s preprostim dotikom gumba v mobilni napravi.

Upravljajte svetila z glasom*



Philips Hue je združljiv s storitvama Amazon Alexa in Google Assistant, če ga seznanite z združljivo napravo Google Nest ali Amazon Echo. S preprostimi glasovni ukazi lahko upravljate več svetil v sobi ali pa le eno svetilko.

Ustvarite pravo vzdušje z odtenki od tople do hladne bele svetlobe



Te sijalke in svetila omogočajo različne odtenke od tople do hladne bele svetlobe. Z možnostjo popolne zatemnitve od sijoče do zatemnjene nočne svetlobe lahko svetlobo svetila prilagodite na popolni odtenek in svetlost za svoje vsakodnevne potrebe.

Zagotovite si popolne svetlobne učinke za vsakdanje dejavnosti



Olajšajte si potek dneva in si ga izboljšajte s štirimi prednastavljenimi svetlobnimi učinki, ki so bili izdelani posebej za vaša dnevna opravila: za energijo, zbranost, branje in sprostitev. Dva hladna odtenka – Energize za dvig energije in Concentrate za boljšo koncentracijo – vas bosta zjutraj spravila v pogon oz. poskrbela, da ostanete osredotočeni. Topla odtenka – Read za branje in Relax za sprostitev – pa bosta pripomogla k udobnemu branju oz. umirila vaše misli.

Zagotovite si celoten nabor funkcij pametne razsvetljave z vmesnikom Bridge



Vmesnik Bridge ponuja funkcije, zaradi katerih je pametna razsvetljava resnično pametna – upravljanje zdoma, glasovno upravljanje, avtomatizirana osvetlitev in še veliko več. Svojim nastavitvam dodajte vmesnik Bridge, da ustvarite pristne izkušnje, izkoristite varno in zanesljivo tehnologijo ter še veliko več. Vmesnik Bridge je ključ do pametne razsvetljave, kakršne še niste videli.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: črna
- Material: Kovina, Plastika

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- 4 svetlobni učinki: Da
- Učinek razpršene svetlobe: Da
- Možnost zatemnitve z aplikacijo Hue in stikalom: Da
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Da
- Stikalo Hue: Da
- Priloženo stikalo Hue: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Idealno za ustvarjanje vzdušja: Da
- Možna nadgradnja z vmesnikom Philips Hue: Da
- ZigBee Light Link: Da

Razno

- Posebej zasnovano za: Dnevna soba in spalnica, Kuhinja
- Slog: Sodobno
- Tip: Stropne svetilke
- Udobje oči: Da

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 1,792 kg
- Višina: 5,1 cm
- Dolžina: 34,8 cm
- Širina: 34,8 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Svetilnost v luminih pri 4000 K: 2.500 lm
- Življenjska doba do: 25.000 h
- Svetlobni vir enakovreden žarnici s svetilnostjo: 204 W
- Tehnologija sijalke: 24 V
- Barva svetlobe: 2200–6500 Hue White Ambiance
- Omrežno napajanje: 50–60 Hz
- LED: Da
- Vgrajen LED: Da
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: F
- Število sijalk: 1
- Moč priložene sijalke: 22.5W
- Koda IP: IP20
- Zaščitni razred: I – ozemljeno
- Zamenljivost svetlobnega vira: Svetlobni vir LED, ki ga lahko zamenja strokovnjak
- Zamenljivost krmilne naprave: Krmilna naprava, ki jo lahko zamenja strokovnjak
- Svetilnost v luminih pri 2700 K: 2.350 lm

Kaj podpira

- Združljivo s funkcijo Effects: Yes
- Aplikacija Philips Hue: iOS 15 in novejši, Android 10.0 in novejši

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514341135
- Neto teža: 1,79 kg
- Bruto teža: 2,63 kg
- Višina: 100 mm
- Dolžina: 396 mm
- Širina: 396 mm
- Številka materiala (12NC): 929003055101



Datum izdaje: 2024-02-06
Različica: 0.394

© 2024 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com