

PHILIPS

Stropné svetidlo Fair

Hue White ambiance

Integrované LED

Ovládanie cez Bluetooth alebo aplikáciu

Vrátane stmievacieho spínača

Pridajte zariadenie Hue Bridge a získajte ešte viac funkcií



8719514341258



Jednoduché inteligentné osvetlenie

Jedinečné čierne stropné svetidlo Philips Hue White ambiance Fair vyžaruje teplé i chladné biele svetlo nahor aj nadol, pričom ponúka aj svetelné recepty. Umožňuje priame ovládanie priloženým stmievačom Hue dimmer switch alebo pomocou funkcie Bluetooth. Ak chcete získať ďalšie funkcie inteligentného osvetlenia, pripojte svetidlo k zariadeniu Hue Bridge.

Pohodlné stlmenie

- Spárovanie s bezdrôtovým stmievačom na zaistenie jednoduchého bezdrôtového ovládania

Jednoduché inteligentné osvetlenie

- Ovládanie až 10 svetiel súčasne pomocou aplikácie Bluetooth
- Ovládanie osvetlenia hlasom*
- Navodte si tú správnu atmosféru osvetlením s teplým až studeným bielym svetlom
- Získajte dokonalé svetelné recepty pre svoje denné aktivity
- Hue Bridge vám sprístupní celú ponuku funkcií inteligentného osvetlenia


Hlavné prvky

Stmievanie bez potreby inštalácie



Ovládajte svoje svetidlá Philips Hue priamo pomocou bezdrôtového stmievača. Môžete zapínať a vypínať svetidlá, prepínať medzi štyrmi odlišnými svetelnými receptami a stlmiť svetlo na správnu úroveň jas. Inštalácia je rýchla, jednoduchá a bezproblémová. Stačí stmievač spárovať so svetidlom a umiestniť ho kdekoľvek v domácnosti. Skutočne je to také jednoduché.

Ovládanie až 10 svetiel súčasne pomocou aplikácie Bluetooth



Aplikácia Hue Bluetooth vám umožní hlasom ovládať inteligentné svetidlá Hue v jednej miestnosti v domácnosti. Môžete pridať až 10 inteligentných svetidiel a ovládať ich jedným ťuknutím na tlačidlo v mobilnom zariadení.

Ovládanie osvetlenia hlasom*



Systém Philips Hue spolupracuje so systémami Amazon Alexa a Google Assistant, keď je spárovaný s kompatibilnými zariadeniami Google Nest alebo Amazon Echo. Pomocou jednoduchých hlasových príkazov môžete ovládať niekoľko svetiel v miestnosti, ale napríklad aj jediné svetidlo.

Navodte si tú správnu atmosféru osvetlením s teplým až studeným bielym svetlom




Tieto žiarovky a svetidlá vám ponúkajú biele svetlo v širokom spektre odtieňov, od teplých po studené. Pretože sú úplne stmievateľné (od jasného svetla až po slabé nočné osvetlenie), môžete vyladiť odtieň a jas svetla tak, aby ideálne vyhovoval vašim každodenným požiadavkám.

Získajte dokonalé svetelné recepty pre svoje denné aktivity



Uľahčite a spríjemnite si deň predvolenými svetelnými receptmi špeciálne vytvorenými pre vaše každodenné činnosti – scény Zvýšenie energie, Sústredenie, Čítanie a Oddych. Dve scény v studených tónoch – Zvýšenie energie, Sústredenie – vám pomôžu začať deň a sústrediť sa. Scény s teplejším svetlom – Čítanie a Oddych – využijete, keď si budete chcieť pohodlne čítať alebo nechať svoju myseľ odpočinúť.

Hue Bridge vám sprístupní celú ponuku funkcií inteligentného osvetlenia



Zariadenie Hue Bridge prináša funkcie, vďaka ktorým je inteligentné osvetlenie skutočne inteligentné – ovládanie aj mimo domácnosti, hlasové ovládanie, automatické osvetlenie a mnohé ďalšie funkcie. Pridajte do svojej inštalácie zariadenie Bridge a vytvorte pohlcujúce zážitky s technológiou, ktorá je bezpečná a spoľahlivá. Hue Bridge je kľúčom k inteligentnému osvetleniu, aké ste ešte nevideli.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna
- Materiál: kov

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo

- 4 svetelné recepty: áno
- Efekt rozptýleného svetla: áno
- Stmievateľné pomocou aplikácie a spínača Hue: áno
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: áno
- Spínač Hue: áno
- Spínač Hue je súčasťou balenia: áno
- Integrované LED: áno
- Dokonale vhodné na vytváranie atmosféry: áno
- Aktualizovateľné pomocou premostenia Philips Hue Bridge: áno
- Svetelné rozhranie ZigBee: áno

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Obývačka a spálňa, Kuchyňa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné svietidlo
- EyeComfort: áno

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 5,037 kg
- Výška: 9,9 cm
- Dĺžka: 44,4 cm
- Šírka: 44,4 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Svetelný tok pri 4 000 K: 2 900 lm
- Životnosť až: 25 000 h
- Technológia žiarovky: 24 V
- Farba svetla: 2200 – 6500 Hue White Ambiance
- Napájanie zo siete: 50 – 60 Hz
- LED: áno
- Zabudované LED: áno
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: F
- Počet žiaroviek: 1
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 25W
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: I – s uzemnením
- Možnosť výmeny svetelného zdroja: Svetelný zdroj LED vymeniteľný profesionálnym technikom
- Možnosť výmeny predradníkov: Ovládací predradník vymeniteľný profesionálnym technikom
- Svetelný tok pri 2 700 K: 2 750 lm

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: Yes
- Aplikácia Philips Hue: IOS 15 a novší, Android 10.0 a novší

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8719514341258
- Netto hmotnosť: 5,04 kg
- Brutto hmotnosť: 6,3 kg
- Výška: 180 mm
- Dĺžka: 490 mm
- Šírka: 466 mm
- Číslo materiálu (12NC): 929003054701



Dátum vydania:
2024-02-06
Verzia: 0.388

© 2024 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com