

PHILIPS

Сензор за движение

Hue

Безжично монтиране

Захранва се с батерии

Автоматизира вашето
осветление

Монтира се навсякъде



8719514342125



Автоматично включване на осветлението

Задействайте интелигентното си осветление с движение.

Захранваният от батерии сензор за движение Hue може да се монтира лесно навсякъде във вашия дом.

Неограничени възможности

- Необходим е Philips Hue преходник
- Задействайте интелигентните светлини със сензора за движение
- Сензорът за дневна светлина разпознава светлината
- Монтирайте сензора на движение навсякъде
- Персонализирайте светлините на сензора за движение

Акценти

Необходим е Philips Hue преходник



Този продукт изисква връзка с Philips Hue мост

Задействайте със сензора за движение



Добавете сензор за движение Philips Hue към вашата интелигентна система за осветление, за да се включва осветлението автоматично, когато се установи движение, което ви помага да се движите безопасно из дома си.

Сензор за дневна светлина



Интегрираният сензор за дневна светлина на сензора за движение Hue разпознава кога има достатъчно дневна светлина, така че светлините да не се включват, докато не се нуждаете от тях. Ако все още е твърде тъмно, настройте чувствителността на датчика за светлина в приложението Philips Hue и да персонализирате, когато искате да се активира сензорът за движение.

Монтира се навсякъде



Сензорът за движение за интелигентните осветителни тела Philips Hue е захранван от батерии и е напълно безжичен, което ви позволява да го инсталирате навсякъде във вашия дом. Поставете го на рафт, монтирайте го на стена или на таван с един винт или го поставете върху магнитна повърхност с включения в опаковката магнит.

Персонализирайте светлините на сензора за движение



С помощта на сензора за движение Hue, можете да персонализирате светлините, които се показват, и тяхната интензивност в зависимост от часа на деня. През нощта настройте сензора за движение на слаба нощна светлина, която да ви напътства в тъмното. През деня включете свежа бяла светлина, която да изпълни помещенията ви.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: Синтетика

Параметри на околната среда

- Работна влажност: подходящо за употреба на закрито
- Работна температура: 0°C – 40°C

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Портативна: Да

Гаранция

- 2 години: Да

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,065 kg
- Височина: 5,5 cm
- Дължина: 3 cm
- Ширина: 5,5 cm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Тегло: 65 g
- Тип батерия: AAA – правоъгълна батерия, молив

Ключът

- Съдържа батерии: 2 x AAA
- IP рейтинг: IP42
- Минимален живот на батерията: 2 година
- Опции за монтиране: свободно стоеене, за стена
- Дълбочина на сензора: 20 mm
- Височина на сензора: 55 mm
- Ширина на сензора: 55 mm
- Възможност за софтуерно надграждане,: когато е свързан към бриджа Hue

Какво се поддържа

- съвместими с HomeKit: Yes
- Приложение Philips Hue: IOS 15 и следващи версии, Android 10.0 и следващи версии
- Гласови асистенти: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (чрез Hue Bridge), Microsoft Cortana (чрез Hue Bridge)

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8719514342125
- Нето тегло: 0,08 kg
- Брутно тегло: 0,13 kg
- Височина: 174 mm
- Дължина: 55 mm
- Ширина: 72 mm
- Номер на материала (12NC): 929003067501



Дата на издаване:
2024-02-01
Версия: 0.429

© 2024 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com