

PHILIPS

Hue Motion sensor

Odtieň

Bezdrôtová inštalácia

Napájanie z batérií

Automatizácia osvetlenia

Montáž na ľubovoľné miesto



8719514342125



Automatické prepínanie svetiel

Zapnite inteligentné svetlá pohybom. Snímač pohybu Hue Motion sensor napájaný pomocou batérie možno jednoducho nainštalovať kdekoľvek vo vašej domácnosti.

Neobmedzené možnosti

- Vyžaduje premostenie Philips Hue
- Zapnutie inteligentného osvetlenia snímačmi pohybu
- Snímač denného svetla deteguje svetlo
- Namontujte snímač pohybu na ľubovoľné miesto
- Prispôbenie svetiel pomocou snímača pohybu



Hlavné prvky

Vyžaduje premostenie Philips Hue



Tento produkt si vyžaduje pripojenie k premosteniu Philips Hue

Zapnutie snímačom pohybu



Pridajte snímač pohybu Philips Hue do systému inteligentného osvetlenia, ktorý automaticky zapne svetlá pri detekcii pohybu, čo vám pomôže bezpečne sa pohybovať v domácnosti.

Snímač denného svetla



Snímač denného svetla integrovaný v snímači pohybu Hue zisťuje, či je ešte dostatok denného svetla, aby sa svetlá nezapli, kým ich nepotrebuje. Ak je stále príliš tma, v aplikácii Philips Hue upravte citlivosť snímača na svetlo, aby sa snímač pohybu aktivoval vtedy, keď to chcete.

Montáž na ľubovoľné miesto



Snímač pohybu pre inteligentné svetlá Philips Hue je napájaný pomocou batérie a je úplne bezdrôtový, čo vám umožní nainštalovať ho kdekoľvek vo vašom dome. Položte ho na policu, pripevnite ho k stene alebo na strop pomocou jedinej skrutky alebo ho umiestnite na magnetický povrch pomocou priloženého magnetu.

Prispôsobenie svetiel pomocou snímača pohybu



Pomocou snímača pohybu Hue Motion sensor môžete prispôbiť rozsvetovanie a intenzitu svetiel v závislosti od denného času. Nastavte snímač pohybu tak, aby večer zapínal jemné nočné svetlá, ktoré vás v tme povedú. Počas dňa zapne ostré biele svetlo, ktoré zaplaví vaše haly.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: syntetický materiál

Environmentálne otázky

- Prevádzková vlhkosť: vhodné na interiérové použitie
- Prevádzková teplota: 0 °C – 40 °C

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Prenosné: áno

Záruka

- 2 roky: áno

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,065 kg
- Výška: 5,5 cm
- Dĺžka: 3 cm
- Šírka: 5,5 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Hmotnosť: 65 g
- Typ batérie: AAA – tužková batéria

Spínač

- Batérie pribalené: 2 x AAA
- Hodnotenie IP: IP42
- Minimálna životnosť batérií: 2 rok (roky)
- Montážne možnosti: Voľne položený, Na stene
- Hĺbka snímača: 20 mm
- Výška snímača: 55 mm
- Šírka snímača: 55 mm
- Aktualizovateľný softvér: pri pripojení k zariadeniu Hue Bridge

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s technológiou HomeKit: Yes
- Aplikácia Philips Hue: IOS 15 a novší, Android 10.0 a novší
- Hlasoví asistenti: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (cez Hue Bridge), Microsoft Cortana (cez Hue Bridge)

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8719514342125
- Netto hmotnosť: 0,08 kg
- Brutto hmotnosť: 0,13 kg
- Výška: 174 mm
- Dĺžka: 55 mm
- Šírka: 72 mm
- Číslo materiálu (12NC): 929003067501



Dátum vydania:
2024-02-04
Verzia: 0.389

© 2024 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com