

# PHILIPS

## Hue 橋接器

Hue

隨附橋接器

自動化您的燈光



8719514342644



## 個人無線照明

Hue Bridge 會解鎖全套功能：在離開時用語音或自動化功能控制燈光。將其連接到電源和路由器，然後在 Philips Hue app 中 (它進行自動更新的地方) 進行設定。

### 輕鬆控制

- 無論在室內或外出時皆可智慧控制
- 用您的聲音控制
- 飛利浦 Hue 系統的中心
- 最多可新增 50 種飛利浦 Hue 燈
- 以飛利浦 Hue 配件擴充
- ZigBee 技術


# 產品特點

## 無論在室內或外出時皆可智慧控制



透過飛利浦 Hue iOS 和 Android app，您可以隨時隨地遙控燈光。檢查您出門前是否忘了關燈，並在工作晚歸時將燈光打開。

## 用您的聲音控制



飛利浦 Hue 可搭配 Amazon Alexa、Apple HomeKit 和 Google Home (由 Google Assistant 提供) 使用，好讓您用聲音控制燈光。您可以開啟及關閉燈光、調整至所需的亮度以提供完美的氛圍，甚至可以叫用預先設定的場景、變更顏色等等，這些都不需要動到一根手指。

# 規格

## 設計與外型

- 顏色: 白光
- 材質: 合成纖維

## 環境

- 操作濕度: 0%<H<80% (非冷凝)
- 操作溫度: 0°C - 40°C


## 隨附額外功能/配件

- 隨附電源變壓器: 是

## 保固

- 2 年: 是

## 系統的中心



飛利浦 Hue 橋接器是您設定個人飛利浦 Hue 系統所需的一切。這實際上就像是操作的大腦，可讓您透過飛利浦 Hue app 控制您的所有飛利浦 Hue 產品。一旦您安裝飛利浦 Hue 橋接器並在您的智慧型裝置上下載飛利浦 Hue app 之後，您就可以充分發揮您的想像力及打造您專屬的系統

## 最多可新增 50 種 Hue 燈



選擇您想要的飛利浦 Hue 燈，並將其連接到您的飛利浦 Hue 橋接器。此橋接器非常強大，足以處理 50 種燈，所以請使用 Hue 燈照亮您的整個房子

## 以 Hue 配件擴充



在飛利浦 Hue 系統中，您也可以連接多達 12 個配件，以進一步強化您連接的照明體驗

## ZigBee 技術



飛利浦 Hue 是根據 ZigBee，這是低功率、可靠的燈光控制技術。新的功能和改良會持續加入系統中。軟體和韌體的更新是以無線且順暢的方式直接對您的飛利浦 Hue 產品執行

### Hue Bridge

- 直徑: 88 mm
- 頻帶: 2400-2483.5 MHz
- 高度: 26 mm
- 長 X 寬: 90.9 x 90.6 mm
- 最大配件數: 10
- 最大燈泡數: 50
- 安裝選項: 桌面, 牆壁
- 電源變壓器: 100–240 V AC/50–60Hz, 輸出電壓: 5 V DC 600mA, 待機功率: 最大值 0.1 W
- 耗電量: 250mA max

### 燈泡

- 通訊協定: Zigbee

### 開關

- IP 等級: IP20

### 內容物

- Hue Bridge: 1
- 乙太網路纜線: 1
- 電源變壓器: 1

### 支援項目

- 與 HomeKit 相容: Yes
- Philips Hue 應用程式: IOS 15 及更新版本, Android 10.0 及更新版本
- 聲控助理: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (透過 Hue Bridge), Microsoft Cortana (透過 Hue Bridge)

### 包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8719514342644
- 淨重: 0.21 kg
- 淨重: 0.3 kg
- 高度: 14 cm
- 長度: 14.6 cm
- 寬度: 7.2 cm
- 材質編號 (12NC): 929001180644



出版日期: 2024-02-04  
版本: 0.13221

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明, 亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價, 亦不構成任何報價單或合約的一部分; 如 Signify 另有同意, 則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)