

PHILIPS

GU10 — интеллектуальный
точечный светильник (3
шт.)

Hue White ambiance

От теплого до нейтрально-
белого света

Постоянный контроль по
Bluetooth

Управление из приложения или
голосом*

Добавьте блок управления Hue,
чтобы расширить возможности



8719514342804



Удобное и умное освещение

Три умные светодиодные лампы GU10, установленные в любой светильник, обеспечат мгновенное беспроводное уменьшение яркости и регулирование от теплого до холодного белого света в любой комнате.

Интуитивные интеллектуальные световые решения

- Управляйте одновременно десятью лампами с помощью Bluetooth
- Голосовое управление освещением*
- Создавайте настроение: от теплого до нейтрально белого света
- Подходящие световые схемы для ежедневных занятий
- Раскройте весь потенциал умного освещения с блоком управления Bridge

Особенности

Управляйте одновременно десятью лампами с помощью Bluetooth



С помощью приложения Hue Bluetooth вы можете управлять всем интеллектуальным освещением Hue в одной комнате вашего дома. Добавьте до 10 интеллектуальных источников света и управляйте ими всего одним нажатием кнопки на мобильном устройстве.

Голосовое управление освещением*




Philips Hue работает с Amazon Alexa и Google Assistant при подключении к совместимому устройству Google Nest или Amazon Echo. С помощью простых голосовых команд можно управлять одним или несколькими светильниками в помещении.

Создавайте настроение: от теплого до нейтрально белого света



Эти лампы и светильники предлагают различные оттенки теплого или нейтрально белого света. Благодаря полной регулировке яркости от яркого до слабого ночного освещения вы можете выбрать идеальные оттенки и яркость света для ваших повседневных нужд.

Подходящие световые схемы для ежедневных занятий



Создайте комфортную атмосферу в доме с помощью четырех предварительно заданных световых режимов, разработанных специально для ваших ежедневных занятий: отдыха, чтения, концентрации и активности. Две схемы с холодным оттенком концентрации и активности помогут вам проснуться утром или сосредоточиться на выполнении задачи, тогда как более теплые режимы чтения и отдыха позволят удобно уединиться с книгой или собраться с мыслями.

Раскройте весь потенциал умного освещения с блоком управления Bridge



Блок управления Bridge открывает возможности, которые делают умное освещение по-настоящему умным — управление освещением вне дома, управление голосом, автоматическое освещение и многое другое. Добавьте к своей системе блок управления Bridge, чтобы создать эффект присутствия, использовать безопасные и надежные технологии и многое другое. Блок управления Bridge — это ключ к умному освещению — ничего подобного вы раньше не видели.

Технические характеристики

Размеры лампы

- Размеры (Ш × В × Г): 50x58

Взаимодействие с окружающей средой

- Влажность при работе: 5 % <N<95 % (без конденсации)
- Рабочая температура: От -20 °C до +45 °C

Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Диммируемые, с приложением Hue и переключателем: Да

Гарантия

- 2 г: Да

Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80

Информация об упаковке

- EAN: 8719514342804

Энергопотребление

- Маркировка энергоэффективности (EEL): G

Обслуживание

- Гарантия: 2 года

Технические характеристики

- Световой поток при 4000K: 350 лм
- Вес: 50,5 g
- Технология производства ламп: светодиодный
- Источник света/цоколь: GU10
- Регистрационный номер EPREL: 1508899

Лампа

- Эталонные настройки управления*: 4000K; via Hue app scene "Cool bright"
- Цветовая температура: 2200K-6500K
- Диаметр: 50 мм
- Форм-фактор: GU10
- Высота: 58 мм
- Входное напряжение: 220V-240V
- Срок службы: 15 000 часов
- Световой поток: От теплого до холодного белого света
- Световой поток (люмен): 350 лм при 4000 K
- Максимальная мощность в режиме ожидания: 0.5 W
- Количество циклов включения: 50 000
- Коэффициент мощности: 0.5
- Расчетный срок службы: 15 000 часов
- Обновляемое ПО: при подключении по Bluetooth к приложению или мосту блоку управления Hue
- Запустить: Мгновенная 100%-ная светоотдача
- Мощность в ваттах: 5 W
- Протокол обмена данными: Bluetooth и Zigbee
- Глубокая регулировка яркости: Да
- Обновляемое ПО: При подключении по Bluetooth к приложению или блоку управления Hue

Комплект поставки

- Светильники Hue: 3

Поддержка

- Совместимо с функцией «Эффекты»: Yes
- Совместимость с HomeKit: Yes
- Приложение Philips Hue: iOS 15 и более поздней версии, Android 10.0 и более поздней версии
- Голосовые помощники: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (через блок управления Hue), Microsoft Cortana (через блок управления Hue)

8719514342804

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514342804
 - Масса нетто: 0,15 kg
 - Масса брутто: 0,21 kg
 - Высота: 174 мм
- Длина: 146 мм
 - Ширина: 72 мм
 - Номер материала (12NC): 929001953312



Дата выпуска: 2024-02-04
Версия: 0.534

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com