

PHILIPS

A67 – E27 pametna
žarulja – 1600

Hue White

Do 1521 lumena*

Snažno jako bijelo svjetlo

Trenutačno upravljanje putem
značajke Bluetooth

Dodajte Hue Bridge za pristup
dodatnim funkcijama



8719514343320



Jednostavna pametna rasvjeta

Uz žarulju Philips Hue White A67, koja nudi snažnu izlaznu snagu od 1600 lumena (jednako 100 W) i mogućnost bežičnog prigušivanja, ostvarite jako svjetlo u prostorijama poput garaže i kuhinje te mekanije svjetlo u bilo kojoj prostoriji.

Neograničene mogućnosti

- Snažno jako bijelo svjetlo

Jednostavna pametna rasvjeta

- Kontrolirajte do 10 svjetala aplikacijom Bluetooth
- Glasovno upravljanje svjetlima*
- Stvorite odgovarajući ugođaj pomoću mekog bijelog svjetla
- Otključajte cijeli paket značajki pametne rasvjete s pomoću rješenja Bridge

Istaknute znač.

Snažno jako bijelo svjetlo



Žarulja High Lumen daje snažno bijelo svjetlo koje je dovoljno jako za potpuno osvjetljenje kuhinje, garaže ili bilo kojeg drugog prostora u kojem trebate funkcionalnu rasvjetu. Uz izlaznu snagu od 1600 lumena jarkog svjetla to j neupitno najsajjnija žarulja linije Philips Hue.

Kontrolirajte do 10 svjetala aplikacijom Bluetooth



Philips Hue s Bluetoothom najlakši je način korištenja pametne rasvjete. Uz pomoć LED žarulja s podrškom za Bluetooth i aplikacije Hue Bluetooth, koje omogućuju kontrolu do 10 svjetala u prostoriji, moći ćete trenutno stvoriti određeni ugođaj.

Glasovno upravljanje svjetlima*



Pametnim svjetlima s glasovnom aktivacijom putem Bluetootha možete aktivirati pomoć bez upotrebe ruku u bilo kojoj prostoriji. Jednostavno uparite svjetla Hue s bilo kojim uređajem Amazon Echo ili Google Home i uživajte u praktičnosti glasovnog upravljanja pametnim svjetlima.

Stvorite odgovarajući ugođaj pomoću mekog bijelog svjetla



Uživajte u savršenoj nijansi toplog bijelog svjetla koje se uklapa u svaki interijer i olakšava vam obavljanje svakodnevnih zadataka. Potpuno prigušiva pametna rasvjeta Hue White najbolji je korak prema stvaranju odgovarajućeg ugođaja u vašem domu (velika izlazna snaga u lumenima)

Otključajte cijeli paket značajki pametne rasvjete s pomoću rješenja Bridge



Bridge otključava značajke koje pametnu rasvjetu doista čine pametnom — upravljanje izvan doma, glasovno upravljanje, automatizirano osvjetljenje i još mnogo toga. Dodajte rješenje Bridge svojim postavkama kako biste stvorili zadivljujuća iskustva, iskoristite tehnologiju koja je sigurna i pouzdana te još mnogo toga. Bridge je ključ za pametnu rasvjetu kakvu još niste vidjeli.

Specifikacije

Dimenzije žarulje

- Dimenzije (ŠxVxD): 67x131

Zaštita okoliša

- Radna vlažnost: 5 % < vlažnost < 95 % (bez kondenzacije)
- Radna temperatura: -20 °C do 45 °C

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prigušivanje uz Hue aplikaciju i prekidač: Da

Jamstvo

- 2 godine: Da

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80

Podaci o ambalaži

- EAN: 8719514343320

Potrošnja energije

- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): F

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Težina: 172
- Tehnologija žarulje: LED
- Navoj/grlo: E27
- Izlazna snaga u lumenima pri 2700 K: 1.521 lm
- Registracijski broj za EPREL: 1386732

Žarulja

- Temperatura boje: 2700K (warm white)
- Promjer: 67 mm
- Oblik: A67
- Visina: 131 mm
- Ulazni napon: 220V-240V
- Vijek trajanja: 25.000 sat(i)
- Izlazno svjetlo: Meko bijelo svjetlo
- Izlazna snaga u lumenima: 1600 lm
- Maks. potrošnja tijekom rada: 15,5 W
- Maks. potrošnja u stanju pripravnosti: 0.41 W
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Faktor snage: 0.7
- Nazivni vijek trajanja: 25.000 sat(i)
- Mogućnost nadogradnje softvera: Da
- Pokretanje: Trenutna jačina svjetla od 100 %
- Snaga: 15,5 W
- Komunikacijski protokol: Bluetooth i Zigbee
- Mogućnost jakog prigušivanja: Ne
- Mogućnost nadogradnje softvera: Kada je uspostavljena veza s aplikacijom Bluetooth ili značajkom Hue Bridge

Što se nalazi u kutiji?

- Hue žarulje: 1

Što je podržano

- Kompatibilno sa značajkom Effects: Yes
- HomeKit kompatibilnost: Yes
- Aplikacija Philips Hue: IOS 15 i noviji, Android 10.0 i noviji
- Glasovni pomoćnici: Amazon Alexa, Pomoćnik za Google, Apple HomeKit (putem Hue mosta), Microsoft Cortana (putem Hue mosta)

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514343320
- Neto težina: 0,15 kg
- Bruto težina: 0,21 kg
- Visina: 210 mm
- Dužina: 72 mm
- Širina: 72 mm
- Šifra proizvoda (12 NC): 929002334904



Datum izdavanja:
2024-02-03
Verzija: 0.621

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com