

PHILIPS

Ampul

LED

2,3 W-40 W

E27

Soğuk Beyaz

Light that's **easy**
on your eyes



8719514343740



Şeffaf LED mum ampuller evinize hoş bir ışığı katar

Günlük iç mekan etkinlikleri için genel aydınlatma çözümü sağlayan son teknoloji LED ampul. Aydınlatmanızın kalitesinden ödün vermeden enerji maliyetlerinden anında tasarruf edecek ve ampul değişirme sıklığını azaltacaksınız.

Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz

- Cüzdanınız ve gezegeniniz için daha iyi
- Uzun kullanım ömürlü ampul - 50 yıla kadar dayanır

Dikkat çekmek üzere tasarlanmış, hem açık hem kapalı durumda çekici görünüş

- Klasik cam LED

Özellikler

%90'a varan enerji tasarrufu

LED teknolojisi, standart ampulünüzle karşılaştırıldığında %90'a varan enerji tasarrufu sağlar. Böylece kendi masrafını çıkartır ve her yıl tasarruf etmenizi sağlar. Ayrıca çevreyi korumaya da yardımcı olur.

Uzun kullanım ömürlü ampul - 50 yıla kadar dayanır

50.000 saate varan kullanım ömrü sayesinde ampullerinizi sık sık değiştirme zahmetinden kurtulun ve 50 yıl boyunca mükemmel bir aydınlatma çözümünün keyfini çıkarın.

Şeffaf Camlı Tasarım

Sevdiğiniz görünüm, beklediğiniz performans. Geleneksel ampullerin hoş, parlak ışığını hatırlatan klasik şeffaf camlı tasarımlarla evinizde mükemmel uyumu yakalayın.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kısılabilir: Hayır
- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Tek yönlü olmayan ampul
- Soket: E27

Ampul boyutları

- Yükseklik: 10,5 cm
- Genişlik: 6 cm

Dayanıklılık

- Nominal kullanım ömrü: 50.000 h
- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 500.000

Işık özellikleri

- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 4000 K
- Nominal ışık akısı: 485 lm
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: anında tam ışık
- Renk Kodu: 840 | CCT of 4000K

Çeşitli

- Göz Konforu: Evet

Diğer özellikler

- Verim: 210 lm/W

Ambalaj bilgileri

- EAN: 8719514343740
- EOC: 871951434374000
- Ürün başlığı: LED CLA 40W A60 E27 4000K CL EELA SRT4

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.4
- Gerilim: 220-240 V
- Watt: 2,3 W
- Watt eşdeğeri: 40 W
- Enerji Verimliliği Etiketi (EEL): A

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Uzunluk: 10,5 cm

Teknik özellikler

- Frekans: 50-60 Hz
- EPREL Kayıt Numarası: 1370028
- Akış ölçüm referansı: Sphere

Ampul

- Renk tutarlılığı: 6



Yayın tarihi: 2023-12-07
Sürüm: 0.171

© 2023 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com