

PHILIPS

살균 박스

살균

4.3W-/W



8719514344860



가정 소독

쉽고 효과적인 방법으로 집에서 작은 개인 물건을 소독하십시오.

집안을 세균으로부터 소독

- 전문 지식
- 간단한 사용
- 자동으로 꺼짐
- 물체 삽입이 용이
- 집안을 세균으로부터 간단히 소독



주요제품

전문 지식

Philips는 UV-C 조명 분야에서 35년 이상의 경험과 강력한 응용 분야 전문 지식을 보유하고 있습니다.

간단한 사용

직관적인 제어와 선명한 디지털 디스플레이로 사용이 간편합니다.

자동으로 꺼짐

커버를 열면 UV-C 조명이 자동으로 꺼집니다.

물체 삽입이 용이

커버를 위로 올리면 물체를 쉽게 삽입할 수 있습니다.

집안을 세균으로부터 간단히 소독

현재까지 테스트된 모든 박테리아와 바이러스는 UV-C 소독에 반응합니다.

사양

전구 특성

- 의도된 용도: 옥내
- 램프 모양: 액세서리
- 기술: LED

전구 규격

- 높이: 23.4 cm
- 중량: 0.35 kg
- 폭: 12.7 cm

내구성

- 평균 수명(2.7시간/일): 10 a
- 광속 유지율: 70%
- 명목 수명: 10,000 시간

조명 특성

- 60% 출력까지 걸리는 준비 시간: 즉시 점등

기타 특성

- 램프 전류: 1000 mA

포장 정보

- EAN: 8719514344860
- EOC: 871951434486000
- 제품 명칭: UV-C disinfection mini box P GM

전력 소비량

- 전압: DC 5 V
- 전력: 4.3 W

제품 규격 및 무게

- 길이: 23.4 cm

정격값

- 정격 수명: 10,000 시간
- 정격 전원: 4.3 W

포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8719514344860
- 순중량: 0.360 kg
- 총중량: 0.619 kg
- 높이: 10.500 cm
- 길이: 26.500 cm
- 폭: 15.500 cm
- 소재 번호 (12NC): 929002902307



발행일자: 2022-07-28
버전: 0.50

© 2022 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

www.lighting.philips.com