

# PHILIPS

Panel cuadrado  
Surimu


Hue White and Color  
Ambiance

LED integrado

Control Bluetooth a través de  
aplicación

Control con aplicación o voz\*

Añade Hue Bridge para disfrutar  
de más funciones



8719514355071



## Iluminación inteligente y sencilla

El panel de techo Surimu, emite un brillo difuso y suave de luz colorida, se monta a ras de techo tras una sencilla instalación: un aspecto sobrio y perfecto para salas de estar y dormitorios.

### Easy smart lighting

- Controla hasta 10 luces a la vez con la aplicación Bluetooth
- Controla las luces con la voz\*
- Crea una experiencia personalizada con luces inteligentes coloridas
- Define el ambiente adecuado con luz blanca cálida a luz blanca fría
- Consigue recetas de luz perfectas para tus actividades diarias
- Disfruta de toda la gama de características de iluminación inteligente con el Hue Bridge


# Destacados

## Controla hasta 10 luces a la vez con la aplicación Bluetooth



Con la aplicación Bluetooth, puedes controlar tus luces inteligentes Hue en una sola habitación de tu hogar. Añade hasta 10 luces inteligentes y contrólalas todas con solo pulsar un botón en tu dispositivo móvil.

## Controla las luces con la voz\*



Philips Hue funciona con Amazon Alexa y el Asistente de Google en combinación con un dispositivo Google Nest o Amazon Echo compatible. Con comandos de voz simples se pueden controlar varias luces en una habitación o solo una lámpara.

## Crea una experiencia personalizada con luces inteligentes coloridas



Transforma tu hogar con más de 16 millones de colores, creando al instante el ambiente adecuado para cualquier evento. Con solo tocar un botón, puedes definir un ambiente festivo para una fiesta, transformar tu sala de estar en una sala de cine, mejorar tu decoración con notas de color y mucho más.

## Define el ambiente adecuado con luz blanca cálida a luz blanca fría



Estas bombillas y luminarias ofrecen distintas tonalidades de luz blanca cálida a luz blanca fría. Con la completa regulación de las luces nocturnas de brillo elevado a tenue, puedes ajustar tus luces a la tonalidad y el brillo de iluminación perfectos para tus necesidades diarias.

## Consigue recetas de luz perfectas para tus actividades diarias



Haz más fácil y agradable tu jornada con cuatro preajustes de escenas de luz que se han diseñado especialmente para tus tareas diarias: Energía, Concentración, Lectura y Relax. Las dos escenas con tonos fríos Energía y Concentración te ayudan a comenzar por la mañana o a centrar la atención, mientras que las escenas más cálidas Lectura y Relax te ayudan a disfrutar de una lectura cómoda o a calmar un mente atareada.

## Disfruta de toda la gama de características de iluminación inteligente con el Hue Bridge



El Hue Bridge permite disfrutar de las características que hacen que la iluminación inteligente sea realmente inteligente: control fuera de casa, control por voz, iluminación automatizada y mucho más. Añade un Bridge a tu configuración para crear experiencias inmersivas, aprovechar una tecnología segura y fiable, entre otras cosas. El Hue Bridge es la clave para una iluminación inteligente, como nunca antes habías visto.

# Especificaciones

## Diseño y acabado

- Color: White
- Material: Sintético, Metal

## Características/accesorios adicionales incluidos

- 4 fórmulas de iluminación: Sí
- 5 años de garantía en el módulo LED: Sí
- Altura ajustable: No
- Cabezal de foco ajustable: No
- Pilas incluidas: No
- Pieza central: Sí
- Sistema de montaje click!FIX: No
- Cambio de color (LED): Sí
- Compatible con la mayoría de los reguladores: No
- Efecto de luz difusa: Sí
- Regulable: Sí
- Regulable con aplicación Hue e interruptor: Sí
- Regulable con mando a distancia: Sí
- FFP (embalaje de fácil apertura): Sí
- Bombillas fluorescentes incluidas: No
- Bombillas halógenas incluidas: No
- Hue Bridge incluido: No
- Interruptor Hue: No
- Interruptor Hue incluido: No
- LED integrado: Sí
- Bombillas LED incluidas: No
- Sensor de movimiento: No
- Adaptada perfectamente para la creación de ambiente: Sí
- Se adapta perfectamente para su instalación en la pared o el techo: Sí
- Brazo giratorio (izquierda-derecha): No
- Material de calidad superior: Sí
- Mando a distancia incluido: No
- Materiales resistentes de gran calidad: Sí
- Conector para el Reino Unido incluido: No
- Actualizable con Philips Hue Bridge: Sí
- Luz regulable brillante y cálida: Sí
- Resistente al agua: No
- Funciona con Smartlink: Sí
- ZigBee Light Link: Sí

## Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80

## Varios

- Diseñada especialmente para: Salón y dormitorio, Oficina en casa y estudio, Cocina
- Tipo: Lámparas de techo

## Dimensiones y peso del producto

- Altura: 4,8 cm
- Longitud: 60 cm
- Anchura: 60 cm

## Servicio

- Garantía: 2 años

### Especificaciones técnicas

- Flujo luminoso a 4000 K: 4.150 lm
- Vida útil de hasta: 25.000 hora(s)
- Flujo luminoso total de la luminaria (oculto): 4.150 lm
- Flujo luminoso de la bombilla incluida: 4.150 lm
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 100 W
- Tecnología de la bombilla: LED, 240 V
- Color de la luz: 2000 - 6500 Hue White Color Ambiance
- Número de bombillas 2: 0
- Potencia de la bombilla incluida 2: 60 W
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto 2: 100 W
- Red eléctrica: 220-240
- LED: Sí
- LED integrado: Sí
- Número de bombillas: 0
- Potencia de la bombilla incluida: 60 W
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 100 W

- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase I
- Capacidad de sustitución de la fuente de luz: Fuente de luz LED sustituible por un profesional
- Capacidad de sustitución de los equipos de control: Equipo de control sustituible por un profesional
- Flujo luminoso a 2700 K: 3.350 lm

### Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: Yes
- Aplicación Philips Hue: IOS 15 y superior, Android 10.0 y superior

### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514355071
- Peso neto: 5,7 kg
- Peso bruto: 7,1 kg
- Altura: 705 mm
- Longitud: 700 mm
- Anchura: 120 mm
- Código 12NC: 929002966401



Fecha de emisión:  
2024-02-02  
Versión: 0.276

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.