

PHILIPS

Läikiv – E14 nutikas
pirn


Hue White

Pehme valge valgus

Kohene juhtimine Bluetoothi
kaudu

Juhtige rakenduse või häälega*

Lisafunktsioonide avamiseks
lisage Hue Bridge



8719514356696



Lihtne nutikas valgustus

Ühendage oma kõige väiksemad lambid ja valgustid – näiteks seinä-, laua- või töölauavalgustid – Philips Hue valge läikiva P45 E14 pirniga. See väike pirn annab hämardavat sooja valget valgust ning seda saab Bluetoothi kaudu juhtida ühes ruumis. Lisage Hue Bridge, et avada kõik nutikad valgusfunktsioonid.

Lõputud võimalused

- Suurepärane lahendus väikestele valgustitele

Lihtne nutikas valgustus

- Juhtige Bluetoothi rakenduse abil korraga kuni 10 valgustit
- Juhtige valgusteid oma häälega*
- Looge valge sooja valguse abil õige meeleolu
- Avage Hue Bridge'iga kõik nutika valgustuse funktsioonid

Esiletõstetud tooted

Suurepärane lahendus väikestele valgustitele




See väike LED-pirn on valmistatud lampidele ja valgustitele, mis on Candelabra pirni jaoks liiga lühikesed. Sellel on ümmargune P45 kuju kõrgusega 77 mm ja laiusega 45 mm, mis tähendab, et pirn on piisavalt väike ja mahub kitsastesse kohtadesse ning on seejuures töö tegemiseks piisavalt valge.

Juhtige Bluetoothi rakenduse abil korraga kuni 10 valgustit



Hue Bluetoothi rakenduse abil saate juhtida Hue nutikaid valgusteid oma kodu ühes toas. Lisage kuni 10 nutikat valgustit ja juhtige neid kõigest näpuliigutusega oma mobiilseadmes.

Juhtige valgusteid oma häälega*



Philips Hue töötab Amazon Alexa ja Google Assistantiga, kui on ühendatud ühilduva Google Nesti või Amazon Echo seadmega. Lihtsad häälkäsklused võimaldavad teil juhtida toas nii mitut valgustit kui ka ainult ühte lampi.

Looge valge sooja valguse abil õige meeleolu



Hue pirnid ja valgustid on sooja valge valgusega. Need nutikad valgustid võimaldavad hämardamisvõimalusega eredast päevavalgusest kuni nõrga eredusega öövalgustiteni täita oma kodu täpselt õige taseme sooja valgusega siis, kui seda vajate.

Avage Hue Bridge'iga kõik nutika valgustuse funktsioonid



Hue Bridge avab funktsioonid, mis muudavad nutika valgustuse tõeliselt nutikaks – juhtimine kodust eemal olles, hääljuhtimine, automatiseeritud valgustus ja palju muud. Lisage oma valgusseadistusele Hue Bridge, et luua kaasahaaravaid kogemusi, kasutada turvalist ja usaldusväärset tehnoloogiat ning teha palju muud. Hue Bridge on võti sellise nutika valgustuse juurde, mida te pole kunagi varem näinud.

Spetsifikatsioon

Lambi mõõtmed

- Mõõtmed (laius × kõrgus × läbimõõt): 45x77

Keskkonnahoidlik

- Õhuniiskus töökeskkonnas: 5% <H<95% (mittekondenseeruv)
- Töötemperatuur: -20 °C...45 °C

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Hämardatav Hue rakenduse ja lülitiga: Jah

Garantii

- 2 aastat: Jah

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80

Pakendi teave

- EAN: 8719514356696

Võimsustarve

- Energiatõhususe märgis (EEL): G

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Kaal: 40
- Valgusallika tehnoloogia: LED
- Ühendusdetail/kate: E14
- Valgusvoog luumenites 2700 K juures: 470 lm
- EPRELi registreerimisnumber: 1403029

Lampipirn

- Värvustemperatuur: 2700K
- Läbimõõt: 45 mm
- Kujutegur: Luster P45
- Kõrgus: 77 mm
- Sisendpinge: 220V-240V
- Tööiga: 25 000 tund(i)
- Valgusvoog: Pehme valge valgus
- Väljund luumenites: 470 lm
- Max töövõimsus: 5,7 W
- Max ooterežiimi võimsus: 0.5 W
- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Võimsustegur: 0.5
- Hinnanguline tööiga: 25 000 tund(i)
- Uuendatav tarkvara: Jah
- Käivitumine: Kohene 100% valgusvoog
- Aktiivvõimsus: 5,7 W
- Sideprotokoll: Bluetooth ja Zigbee
- Sügavalt hämardatav: Ei
- Uuendatav tarkvara: Bluetoothi rakenduse või Hue Bridge'iga ühendatult

Pakendi sisu

- Hue lambid: 1

Toetatud süsteemid

- Ühildub efektide funktsiooniga: Yes
- HomeKitiga ühilduv: Yes
- rakendus Philips Hue: IOS 15 ja uuem, Android 10.0 ja uuem
- Hääleassistendid: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (Hue silla kaudu), Microsoft Cortana (Hue silla kaudu)

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514356696
- Netokaal: 0,04 kg
- Brutokaal: 0,08 kg
- Kõrgus: 174 mm
- Pikkus: 55 mm
- Laius: 72 mm
- Materjali number (12NC): 929002440603



Väljalaske kuupäev:
2024-02-12
Versioon: 0.505

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com