

PHILIPS

Iluminacijska – E14
pametna žarulja


Hue White

Meko bijelo svjetlo

Trenutačno upravljanje putem
značajke Bluetooth

Upravljanje aplikacijom ili
glasom*

Dodajte Hue Bridge za pristup
dodatnim funkcijama



8719514356696



Jednostavna pametna rasvjeta

Povežite najmanje svjetiljke i rasvjetna tijela – na primjer, zidne, stolne ili svjetiljke za radni stol – s iluminacijskom žaruljom Philips Hue White P45 E14. Ta malena žarulja daje prigušivo toplo bijelo svjetlo i upravljanje pomoću funkcije Bluetooth u jednoj prostoriji. Dodajte Hue Bridge kako biste pristupili cijelom paketu značajki.

Neograničene mogućnosti

- Savršen odabir za mala rasvjetna tijela

Jednostavna pametna rasvjeta

- Kontrolirajte do 10 svjetala aplikacijom Bluetooth
- Glasovno upravljanje svjetlima*
- Stvorite odgovarajući ugođaj pomoću mekog bijelog svjetla
- Otključajte cijeli paket značajki pametne rasvjete s pomoću rješenja Bridge

Istaknute znač.

Savršen odabir za mala rasvjetna tijela




Ova malena LED žarulja izrađena je za svjetiljke i rasvjetna tijela prekratka za žarulju u obliku svijeće. Ima oblik kugle P45 visine oko 77 mm i širine 45 mm, što je čini dovoljno malenom da stane u male prostore, ali dovoljno jakom da vam pruži osvjetljenje.

Kontrolirajte do 10 svjetala aplikacijom Bluetooth



Uz pomoć aplikacije Hue Bluetooth možete kontrolirati pametna svjetla Hue u jednoj prostoriji svog doma. Dodajte do 10 pametnih svjetala i sve kontrolirajte samo dodiranjem jednog gumba na mobitelu.

Glasovno upravljanje svjetlima*



Philips Hue kompatibilan je s uslugama Amazon Alexa i Google Assistant ako ga uparite s kompatibilnim uređajem Google Nest ili Amazon Echo. Jednostavne glasovne naredbe omogućuju vam upravljanje većim brojem svjetala u prostoriji ili pak jednom svjetiljkom.

Stvorite odgovarajući ugođaj pomoću mekog bijelog svjetla



Žarulje i rasvjetna tijela Hue imaju meko bijelo svjetlo. Ta pametna svjetla s mogućnošću prigušivanja od jakog dnevnog do slabog noćnog svjetla omogućuju vam da svoj dom ispunite odgovarajućom jačinom toplog svjetla kad vam je to potrebno.

Otključajte cijeli paket značajki pametne rasvjete s pomoću rješenja Bridge



Bridge otključava značajke koje pametnu rasvjetu doista čine pametnom — upravljanje izvan doma, glasovno upravljanje, automatizirano osvjetljenje i još mnogo toga. Dodajte rješenje Bridge svojim postavkama kako biste stvorili zadivljujuća iskustva, iskoristite tehnologiju koja je sigurna i pouzdana te još mnogo toga. Bridge je ključ za pametnu rasvjetu kakvu još niste vidjeli.

Specifikacije

Dimenzije žarulje

- Dimenzije (ŠxVxD): 45x77

Zaštita okoliša

- Radna vlažnost: 5 % < vlažnost < 95 % (bez kondenzacije)
- Radna temperatura: -20 °C do 45 °C

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prigušivanje uz Hue aplikaciju i prekidač: Da

Jamstvo

- 2 godine: Da

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80

Podaci o ambalaži

- EAN: 8719514356696

Potrošnja energije

- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): G

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Težina: 40
- Tehnologija žarulje: LED
- Navoj/grlo: E14
- Izlazna snaga u lumenima pri 2700 K: 470 lm
- Registracijski broj za EPREL: 1403029

Žarulja

- Temperatura boje: 2700K
- Promjer: 45 mm
- Oblik: Luster P45
- Visina: 77 mm
- Ulazni napon: 220V–240V
- Vijek trajanja: 25.000 sat(i)
- Izlazno svjetlo: Meko bijelo svjetlo
- Izlazna snaga u lumenima: 470 lm
- Maks. potrošnja tijekom rada: 5,7 W
- Maks. potrošnja u stanju pripravnosti: 0,5 W
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Faktor snage: 0,5
- Nazivni vijek trajanja: 25.000 sat(i)
- Mogućnost nadogradnje softvera: Da
- Pokretanje: Trenutna jačina svjetla od 100 %
- Snaga: 5,7 W
- Komunikacijski protokol: Bluetooth i Zigbee
- Mogućnost jakog prigušivanja: Ne
- Mogućnost nadogradnje softvera: Kada je uspostavljena veza s aplikacijom Bluetooth ili značajkom Hue Bridge

Što se nalazi u kutiji?

- Hue žarulje: 1

Što je podržano

- Kompatibilno sa značajkom Effects: Yes
- HomeKit kompatibilnost: Yes
- Aplikacija Philips Hue: IOS 15 i noviji, Android 10.0 i noviji
- Glasovni pomoćnici: Amazon Alexa, Pomoćnik za Google, Apple HomeKit (putem Hue mosta), Microsoft Cortana (putem Hue mosta)

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514356696
- Neto težina: 0,04 kg
- Bruto težina: 0,08 kg
- Visina: 174 mm
- Dužina: 55 mm
- Širina: 72 mm
- Šifra proizvoda (12 NC): 929002440603



Datum izdavanja:
2024-02-12
Verzija: 0.467

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com