

PHILIPS

Ampoule

LED

6,5 W - 60 W

E14

Blanc chaud



8719514361461



Éclairage LED puissant d'excellente qualité

Les ampoules LED Philips offrent une durée de vie exceptionnelle, permettent des économies d'énergie significatives et diffusent une superbe lumière blanche et chaude. Simples et élégantes, elles remplacent parfaitement les ampoules à incandescence dépolies.

Optez pour une solution de remplacement simple

- Reprend la forme et la taille d'une ampoule à incandescence standard

Points forts

Remplace une ampoule à incandescence standard

Avec sa conception magnifique et sa forme traditionnelle, cette ampoule LED à économie d'énergie est idéale

pour remplacer les ampoules à incandescence traditionnelles.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Intensité réglable: Non
- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule sphérique non directionnelle
- Prise: E14
- Type de verre: Transparent
- Finition ampoule: Transparent
- Matériaux des lampes: Verre

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 9 cm
- Largeur: 2.5 cm

Design et finition

- Matériaux: verre

Durée de vie

- Durée de vie nominale: 15'000 h
- Nombre de cycles d'allumage: 20'000

Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 2700 K
- Flux lumineux nominal: 806 lm
- Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée
- Code couleur: 827 | CCT of 2700K

Divers

- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

- Efficacité: 124 lm/W

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8719514361461
- Code commercial: 871951436146100
- Titre du produit: LED classic 60W T25 E14 WW CL ND SRT4

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.5
- Tension: 220-240 V
- Puissance: 6.5 W
- Puissance équivalente: 60 W
- Classe énergétique: E

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 9 cm

Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60 Hz
- Numéro d'enregistrement EPREL: 658021

L'ampoule

- Homogénéité des couleurs: 6

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8719514361461
- Poids net: 0.01 kg
- Poids brut: 0.03 kg
- Hauteur: 12.7 cm
- Longueur: 4.6 cm
- Largeur: 6.3 cm
- Code 12NC: 929002431991



Date de publication:
2024-02-03
Version: 0.161

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com