PHILIPS

Globe 11 W (éq. 75 W) G95 E27


LED intelligent

- Niveau de blanc ajustable
- Plastique
- Branchez, le tour est joué !
- Contrôle avec l'application WiZ ou la voix



8719514372603

A G F



Choisissez une lumière blanche chaude ou froide

Ajoutez une lumière blanche chaude ou froide dans n'importe quelle pièce grâce à l'ampoule intelligente sphérique Philips Smart LED G95. Cette ampoule est connectée à WiZ. Utilisez votre Wi-Fi pour la contrôler avec l'appli WiZ ou votre voix.

Facile à installer
- Facile à installer et à utiliser. Fonctionne avec votre Wi-Fi existant.

Contrôle intelligent
- Contrôle à distance avec votre smartphone.
- Commande vocale avec Google Assistant, Alexa ou les raccourcis Siri.

Fonctionnalités intelligentes
- Créez des scénarios lumineux automatiques
- Suivi de la consommation d'énergie
- Fonctions bien-être prédéfinies

Modes lumineux
- Blanc variable du froid au chaud, et modes prédéfinis
- Personnalisez les scénarios avec des modes d'éclairage dynamiques prédéfinis.

Points forts

Facile à installer et à utiliser
Pas besoin d'intermédiaire, WiZ communique directement avec votre routeur Wi-Fi. Branchez simplement votre nouvelle lampe, téléchargez l'appli WiZ, et tout est prêt !

Contrôle à distance
Où que vous soyez, vous pouvez contrôler vos lampes WiZ via votre smartphone. Vous avez oublié d'éteindre la lumière en partant ? Pas de souci. L'appli WiZ existe pour iOS et Android.

Contrôle vocal
Gardez les mains libres en contrôlant vos lampes à l'aide de votre voix et Google Assistant, d'Amazon Alexa ou des raccourcis Siri. De simples commandes vocales vous permettent d'allumer ou éteindre les lampes, d'en augmenter ou réduire l'intensité, d'en modifier les couleurs et de définir des scénarios de lumière personnalisés.

Créez des scénarios lumineux automatiques
Vous pouvez créer un programme automatique quotidien ou hebdomadaire. Configurez-le pour que les lumières s'allument avant votre retour ou s'éteignent quand vous n'en avez pas besoin.

Suivi de la consommation d'énergie
L'appli WiZ enregistre la consommation de vos lampes. Pour mieux maîtriser votre consommation d'énergie, consultez le rapport quotidien ou hebdomadaire et programmez l'éclairage en conséquence.

Fonctions bien-être prédéfinies
Avec les fonctions bien-être prédéfinies proposées dans l'appli WiZ, programmez le scénario d'éclairage le mieux adapté à votre rythme circadien. WiZ favorise l'énergie et la concentration avec un éclairage type lumière du jour, puis passe progressivement à un blanc chaud propice à la détente, qui vous prépare au sommeil.

Blanc variable du froid au chaud, et modes prédéfinis
Choisissez la lumière qui va booster votre énergie en faisant varier la température de couleur, ou sélectionnez simplement l'un des modes prédéfinis, par exemple Concentration ou Détente, pour créer l'ambiance parfaite pour vos activités.

Scènes personnalisées
Associez le blanc et la couleur dans des modes d'éclairage parfaitement adaptés à chaque moment de la journée. Enregistrez-les pour les retrouver à la demande via l'appli, la WiZmote ou par commande vocale.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule
- Intensité réglable: Uniquement avec certains variateurs
- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: G95
- Prise: E27
- Technologie: WiFi intelligent
- Type de verre: Dépoli

Dimensions de l'ampoule
- Hauteur: 13.9 cm
- Poids: 0.13 kg
- Largeur: 9.5 cm

Durée de vie
- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 25 an(s)
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
- Durée de vie nominale: 25'000 h
- Nombre de cycles d'allumage: 50'000

Caractéristiques lumineuses
- Homogénéité des couleurs: 6SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 90
- Température de couleur: 2700-6500 K
- Catégorie de couleur de lumière: Niveau de blanc ajustable
- Flux lumineux nominal: 1055 lm
- Temps d'allumage: <0.5 s
- Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée

Divers
- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques
- Ampérage de la lampe: 95 mA
- Efficacité: 95 lm/W

Informations figurant sur l'emballage
- EAN: 8719514372603
- Code commercial: 871951437260300
- Titre du produit: PHI WFB 75W G95 E27 927-65 TW 1PF/6

Consommation électrique
- Facteur de puissance: 0.51
- Tension: 220-240 V
- Puissance: 11 W
- Puissance équivalente: 75 W
- Classe énergétique: F

Dimensions et poids du produit
- Longueur: 13.9 cm

Valeurs nominales
- Durée de vie nominale: 25'000 h
- Flux lumineux nominal: 1055 lm
- Puissance nominale: 11 W

Entretien
- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques
- Fréquence: 50-60 Hz
- Numéro d'enregistrement EPREL: 584558

Dimensions et poids de l'emballage
- Code barre produit: 8719514372603
- Poids net: 0.13 kg
- Poids brut: 0.21 kg
- Hauteur: 18.5 cm
- Longueur: 10.5 cm
- Largeur: 10.5 cm
- Code 12NC: 929002451021

Date de publication: 2024-02-03
Version: 0.186

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com