

# PHILIPS

Pravokotna panelna  
svetilka Aurelle

Hue White Ambiance

Vgrajena sijalka LED

Upravljanje z aplikacijo prek  
povezave Bluetooth

Upravljanje z aplikacijo ali  
glasom\*

Za več možnosti dodajte  
vmesnik Hue



8719514382664



## Enostavna pametna razsvetljava

Pravokotna panelna luč Philips Hue White Ambiance Aurelle z vgrajenimi svetlobnimi učinki omogoča uživanje v topli in hladni beli svetlobi. Upravljajte jo s priloženim zatemnilnim stikalom Hue ali prek aplikacije Hue Bluetooth. Če želite odkleniti vrsto pametnih funkcij, dodajte vmesnik Philips Hue Bridge.

### Udobna zatemnitev


- Za preprosto brezžično upravljanje seznanite z brezžičnim stikalom za zatemnitev

### Enostavna in pametna razsvetljava

- Z aplikacijo s tehnologijo Bluetooth upravljajte do 10 svetil
- Upravljajte svetila z glasom\*
- Ustvarite pravo vzdušje z odtenki od tople do hladne bele svetlobe
- Zagotovite si popolne svetlobne učinke za vsakdanje dejavnosti
- Zagotovite si celoten nabor funkcij pametne razsvetljave z vmesnikom Bridge

# Značilnosti

## Zatemnitev brez namestitve



Svetila Philips Hue upravljajte neposredno z brezžičnim stikalom za zatemnitev. Svetila lahko vklopljate in izklopljate, preklapljate med štirimi različnimi svetlobnimi učinki in zatemnite svetlobo. Postavitev je hitra, enostavna in preprosta. Vse, kar morate storiti, je, da stikalo in svetilko seznanite, nato stikalo namestite kamorkoli. Tako zelo preprosto je.

## Z aplikacijo s tehnologijo Bluetooth upravljajte do 10 svetil



Z aplikacijo Hue s tehnologijo Bluetooth lahko doma upravljate pametna svetila Hue v posamezni sobi. Dodajte do 10 pametnih svetil in jih upravljajte s preprostim dotikom gumba v mobilni napravi.

## Upravljajte svetila z glasom\*



Philips Hue je združljiv s storitvama Amazon Alexa in Google Assistant, če ga seznanite z združljivo napravo Google Nest ali Amazon Echo. S preprostimi glasovni ukazi lahko upravljate več svetil v sobi ali pa le eno svetilko.

## Ustvarite pravo vzdušje z odtenki od tople do hladne bele svetlobe



Te sijalke in svetila omogočajo različne odtenke od tople do hladne bele svetlobe. Z možnostjo popolne zatemnitve od sijoče do zatemnjene nočne svetlobe lahko svetlobo svetila prilagodite na popolni odtenek in svetlost za svoje vsakodnevne potrebe.

## Zagotovite si popolne svetlobne učinke za vsakdanje dejavnosti



Olajšajte si potek dneva in si ga izboljšajte s štirimi prednastavljenimi svetlobnimi učinki, ki so bili izdelani posebej za vaša dnevna opravila: za energijo, zbranost, branje in sprostitev. Dva hladna odtenka – Energize za dvig energije in Concentrate za boljšo koncentracijo – vas bosta zjutraj spravila v pogon oz. poskrbela, da ostanete osredotočeni. Topla odtenka – Read za branje in Relax za sprostitev – pa bosta pripomogla k udobnemu branju oz. umirila vaše misli.

## Zagotovite si celoten nabor funkcij pametne razsvetljave z vmesnikom Bridge



Vmesnik Bridge ponuja funkcije, zaradi katerih je pametna razsvetljava resnično pametna – upravljanje zdoma, glasovno upravljanje, avtomatizirana osvetlitev in še veliko več. Svojim nastavitvam dodajte vmesnik Bridge, da ustvarite pristne izkušnje, izkoristite varno in zanesljivo tehnologijo ter še veliko več. Vmesnik Bridge je ključ do pametne razsvetljave, kakršne še niste videli.

# Specifikacije

## Zasnova in izdelava

- Barva: Bela
- Material: Aluminij

## Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Možnost zatemnitve z aplikacijo Hue in stikalom: Da

## Razno

- Posebej zasnovano za: Funkcionalno
- Slog: Sodobno
- Tip: Stropne svetilke
- Udobje oči: Da

## Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 4,955 kg
- Višina: 4,6 cm
- Dolžina: 120 cm
- Širina: 30 cm

## Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

## Tehnične specifikacije

- Svetilnost v lumnih pri 4000 K: 3.750 lm
- Življenjska doba do: 25.000 h
- Tehnologija sijalke: LED
- Barva svetlobe: 2200–6500 Hue White Ambiance
- Omrežno napajanje: 220–240 V
- LED: Da
- Vgrajen LED: Da
- Število sijalk: 1
- Moč priložene sijalke: 39 W
- Koda IP: IP20
- Zaščitni razred: II – dvojno izolirano
- Zamenljivost svetlobnega vira: Svetlobni vir LED, ki ga lahko zamenja strokovnjak
- Zamenljivost krmilne naprave: Krmilna naprava, ki jo lahko zamenja strokovnjak
- Svetilnost v lumnih pri 2700 K: 3.550 lm

## Kaj podpira

- Združljivo s funkcijo Effects: Yes
- Aplikacija Philips Hue: iOS 15 in novejši, Android 10.0 in novejši

## Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514382664
- Neto teža: 5,7 kg
- Bruto teža: 7,5 kg
- Višina: 430 mm
- Dolžina: 1.335 mm
- Širina: 120 mm
- Številka materiala (12NC): 929003099101



Datum izdaje: 2024-02-04  
Različica: 0.462

© 2024 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)