

PHILIPS

Επιτοίχιο φωτιστικό
εξωτερικών χώρων Fuzo

Λευκό Hue

Ενσωματωμένο LED


Θερμό λευκό φως (2700 K)

Τάση δικτύου

Έξυπνος έλεγχος με τη γέφυρα
Hue bridge*



8719514382787



Αυτοματοποιήστε τα φώτα σας

Τώρα το Hue επεκτείνεται και στους εξωτερικούς σας χώρους. Το επιτοίχιο φωτιστικό Fuzo μπορεί να συνδεθεί στην υπάρχουσα γέφυρα Hue Bridge για να απολαμβάνετε και εκεί όλες τις δυνατότητες, όπως τις απομακρυσμένες λειτουργίες προγραμματισμού και ελέγχου του σπιτιού, και πραγματικά σας καλωσορίζει στο σπίτι με υψηλή απόδοση φωτισμού. Η γέφυρα Hue Bridge δεν περιλαμβάνεται.

Εύκολος έλεγχος και άνεση

- Ορίστε χρονοδιακόπτες για δική σας ευκολία
- Ελέγξτε τον φωτισμό όπως θέλετε
- Έξυπνος έλεγχος εντός και εκτός σπιτιού
- Ρυθμίστε τα φώτα σας για να σας καλωσορίζουν στο σπίτι

Πλήρης έλεγχος μέσω έξυπνης συσκευής με τη γέφυρα (bridge) Hue

- Απαιτείται γέφυρα Philips Hue bridge

Ειδικά σχεδιασμένο για εξωτερικούς χώρους

- Παντός καιρού (IP44)
- Αλουμίνιο υψηλής ποιότητας και συνθετικά υλικά ανώτερης ποιότητας
- Υψηλή απόδοση φωτισμού

Χαρακτηριστικά

Ορίστε χρονοδιακόπτες για ευκολία



Απολαύστε μεγαλύτερες βραδιές στον κήπο, ολοκληρώστε τις δουλειές του κήπου ή απλώς βγείτε για να πετάξετε τα σκουπίδια μετά τη δύση του ήλιου. Ρυθμίστε τα φώτα Philips Hue έτσι ώστε να ανάβουν αυτόματα δημιουργώντας χρονοδιαγράμματα ή χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα δύσης/ανατολής. Και, φυσικά, μπορείτε επίσης να σβήσετε ή να χαμηλώσετε τα φώτα με αυτόν τον τρόπο. Δεν θα χρειαστεί ποτέ ξανά να ανησυχήσετε για το αν αφήσατε κάποιο φως αναμμένο.

Ελέγξτε τον φωτισμό όπως θέλετε



Συνδέστε τα φώτα Philips Hue με τη γέφυρα (bridge) και ανακαλύψτε αμέτρητες δυνατότητες. Ελέγξτε τα φώτα από το smartphone ή το tablet σας μέσω της εφαρμογής Philips Hue app ή προσθέστε εσωτερικούς διακόπτες στο σύστημα για να αλλάξετε τα φώτα. Ρυθμίστε χρονόμετρα, ειδοποιήσεις, αφυπνίσεις και πολλά ακόμα, για μια ολοκληρωμένη εμπειρία Philips Hue. Το σύστημα Philips Hue είναι επίσης συμβατό με τα Amazon Alexa, Apple HomeKit και Google Assistant που σας επιτρέπουν να ελέγχετε τα φώτα με τη φωνή σας.

Έξυπνος έλεγχος εντός και εκτός σπιτιού



Φωτίστε τους εξωτερικούς σας χώρους και δείτε τι συμβαίνει έξω από το σπίτι σας. Συνδέοντας τα φώτα εξωτερικού χώρου με τη γέφυρα (bridge) Hue μπορείτε να τα ελέγχετε όπως θέλετε. Με τον αισθητήρα εξωτερικών χώρων Philips Hue, τις επιλογές απομακρυσμένου ελέγχου εσωτερικών χώρων, όπως το Philips Hue app, ή χρησιμοποιώντας τη φωνή σας (Amazon Alexa, Apple HomeKit ή Google Assistant) μπορείτε να ελέγχετε τα φώτα εξωτερικού χώρου σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε χρονοδιαγράμματα φωτισμού για να δίνουν την εικόνα ότι είστε στο σπίτι. Ελέγξτε τα φώτα του εξωτερικού χώρου σας από την άνεση του σπιτιού σας ή από όπου αλλού θέλετε.

Ρυθμίστε τα φώτα σας για να σας καλωσορίζουν



Απολαύστε την άνεση που προσφέρει η αυτόματη ενεργοποίηση των φωτών σας όταν φτάνετε σπίτι και η απενεργοποίησή τους όταν φεύγετε από αυτό. Βγάλτε τα πράγματα από το αυτοκίνητο, μπείτε στο σπίτι σας και όλα αυτά με την άνεση που προσφέρει ο κατάλληλος φωτισμός. Χρησιμοποιήστε τον αισθητήρα εξωτερικών χώρων Philips Hue ή ρυθμίστε την εφαρμογή Hue στη λειτουργία Home (Σπίτι) ή Away (Εκτός σπιτιού) για να ενεργοποιείτε όλα τα φώτα. Εναλλακτικά, αφήστε τη λειτουργία γεωεντοπισμού να το κάνει για εσάς, και όλα αυτά χωρίς το πάτημα ούτε ενός κουμπιού. Είναι τόσο απλό.

Απαιτείται γέφυρα Philips Hue bridge



Συνδέστε τα φώτα Philips Hue με τη γέφυρα (bridge) για να ελέγχετε τα φώτα από το smartphone ή το tablet σας μέσω της εφαρμογής Philips Hue app. Εναλλακτικά, μπορείτε να ελέγξετε τα φώτα Philips Hue με τον εσωτερικό ροοστάτη - διακόπτη για λειτουργίες ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης και ρύθμισης φωτισμού.

Παντός καιρού (IP44)

Αυτό το φωτιστικό εξωτερικών χώρων Philips Hue είναι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε υπαίθρια περιβάλλοντα με υγρασία και έχει υποβληθεί σε αυστηρές δοκιμές για να εξασφαλιστεί η απόδοσή του. Το επίπεδο IP αποτελείται από δύο αριθμούς: ο πρώτος αφορά το επίπεδο προστασίας από τη σκόνη, ο δεύτερος

αφορά την προστασία από το νερό. Αυτός ο λαμπτήρας έχει σχεδιαστεί με IP44: προστατεύεται από πιτσιλιές νερού προς κάθε κατεύθυνση και είναι το πιο κοινό και ιδανικό προϊόν για γενική χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Υψηλή ποιότητα

Τα προϊόντα είναι κατασκευασμένα ειδικά για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Χρησιμοποιούμε υλικά της υψηλότερης ποιότητας για να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή απόδοση για συνθήκες εξωτερικού χώρου και κάνουμε έξυπνη χρήση των υλικών για τη βελτιστοποίηση της ραδιοσυχνότητας.

Υψηλή απόδοση φωτισμού

Αυτό το φωτιστικό Philips Hue σας παρέχει αρκετή ισχύ για να φωτίζει άνετα τον κήπο σας. Χρησιμοποιήστε αυτό το φωτιστικό Philips Hue για να φωτίσετε τις εισόδους σας, να δημιουργήσετε περισσότερη ατμόσφαιρα και να ανεβάσετε τους εξωτερικούς σας χώρους στο επόμενο επίπεδο, ρυθμίζοντας το σκηνικό για την κάθε περίπτωση.

Προδιαγραφές

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

- Χρώμα: Μαύρο
- Υλικό κατασκευής: μεταλλικό

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- Ρύθμιση της έντασης από την εφαρμογή Hue και από τον διακόπτη: Ναι

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80

Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Κήπους και αίθρια
- Τύπος: Επιτοιχία φωτιστικά

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 0,700 kg
- Ύψος: 13 cm
- Μήκος: 13 cm
- Πλάτος: 12,7 cm

Σέρβις

- Εγγύηση: 2 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Διάρκεια ζωής λαμπτήρα έως: 25.000 h
- Χρώμα φωτός: Θερμό λευκό
- Τροφοδοσία ρεύματος: Εύρος 220 V – 240 V, 50–60 Hz
- LED: Ναι
- Ενσωματωμένο LED: Ναι
- Αριθμός λαμπτήρων: 1
- Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: 9.1
- Κωδικός IP: IP44, προστασία από σταγόνες νερού
- Κατηγορία προστασίας: II – με διπλή μόνωση
- Δυνατότητα αντικατάστασης πηγής φωτός: ΠΗΓΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED ΧΩΡΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
- Δυνατότητα αντικατάστασης συσκευών ελέγχου: Εξοπλισμός ελέγχου χωρίς δυνατότητα αντικατάσταση
- Απόδοση lumen στα 2700 K: 1.160 lm

Υποστήριξη

- Εφαρμογή Philips Hue: IOS 15 και μεταγενέστερη έκδοση, Android 10.0 και μεταγενέστερη έκδοση

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8719514382787
- Καθαρό βάρος: 0,7 kg
- Μικτό βάρος: 0,87 kg
- Ύψος: 180 mm
- Μήκος: 175 mm
- Πλάτος: 175 mm
- Αριθμός υλικού (12NC): 915005732902



Ημερομηνία έκδοσης:
2024-02-02
Έκδοση: 0.420

© 2024 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com