

PHILIPS

Vanjska rasvjetna
tijela

Vanjska rasvjetna tijela

Skies

Antracit

Zidna i stropna svjetiljka



8719514385320



Štednja sa stilom

Ova elegantna stropna svjetiljka tvrtke Philips u boji antracita poziva vas da se udobno smjestite uz dobru knjigu i uživajte obasjani snopom svjetlosti. Minimalističko sjenilo omogućuje raspršivanje jakog svjetla prema naprijed, a može se postaviti na zid ili strop.

Dodajte dašak suvremenog dizajna vašem vrtu.

- Odaberite suvremeni stil
- Odaberite stropne svjetiljke za uporabu na otvorenom
- Vrlo kvalitetni aluminij i vrhunska sintetika

Posebne značajke

- Pogodno za montažu na zid ili strop
- Jednostavno postavljanje za svaku primjenu

Dizajnirana za vaš vrt

- IP44 – otporno na vremenske nepogode

Istaknute znač.

Odaberite suvremeni stil

Dizajnirana u Europi, ova svjetiljka ima jedinstven dizajnerski potpis koji će vam pomoći da dočarate suvremeni stil na otvorenom.


Odaberite stropne svjetiljke

Najbolje iskoristite svoj prostor na otvorenom zahvaljujući ovoj stropnoj svjetiljci, savršenoj za osvjetljavanje ulaza u kuću ili terase.

Vrlo kvalitetni materijali

Ova svjetiljka tvrtke Philips napravljena je posebno za prostor na otvorenom. Izdržljiva je i dugotrajna, pa će osvjetljavati vaš vrt iz noći u noć. Izrađena je od vrlo kvalitetnog lijevanog aluminija i vrhunske sintetike.

Montaža na zid ili strop



Svjetiljku montirajte na zid ili strop, upravo onako kako želite.

Jednostavan za postavljanje

Ova svjetiljka i priključci dizajnirani su za jednostavnu montažu, a u kompletu su sve korisne stvari koje bi vam mogle zatrebati, kao što su zvjezdasti ključ i zvjezdasti vijak. Pronaći ćete jasne upute o tome gdje možete postaviti proizvod, kao i sve važne informacije o IP oznakama otpornosti na vodu.

IP44 – otporno na vremenske nepogode



Ova vanjska svjetiljka tvrtke Philips posebno je dizajnirana za vlažna okruženja. Prošla je stroga testiranja kako bi se potvrdila otpornost na vodu. IP razina opisuje se dvjema znamenkama: prva se odnosi na razinu zaštite od prašine, a druga na razinu zaštite od vode. Ova vanjska svjetiljka ima oznaku IP44, što znači da je zaštićena od prskanja vode pa je idealna za generalnu rasvjetu na otvorenom.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: Antracit
- Materijal: Aluminij

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Potpuna vodootpornost: Da
- Pogodna za postavljanje na zid ili strop: Da

Okućnica

- Okućnica: Vrt i trijem

Razno

- Posebno dizajnirana za: Vrt i trijem
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Zidne svjetiljke
- Ugodno za oči: Ne

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 1,000 kg
- Visina: 8,1 cm
- Dužina: 26 cm
- Širina: 26 cm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Vijek trajanja do: 10.000 sat(i)
- Mrežno napajanje: 50 – 60 Hz
- LED: Ne
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: žarulja nije priložena
- Navoj/grlo: E27
- Snaga žarulje u kompletu: –
- Maksimalna snaga zamjenske žarulje: 14 W
- IP šifra: IP44
- Klasa zaštite: II. klasa
- Broj izvora svjetlosti: 2

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514385320
- Neto težina: 1,07 kg
- Bruto težina: 1,24 kg
- Visina: 279 mm
- Dužina: 95 mm
- Širina: 274 mm
- Šifra proizvoda (12 NC): 915002147303



Datum izdavanja:
2024-02-15
Verzija: 0.297

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com