

PHILIPS

Dış mekan aydınlatma
armatürleri

Dış mekan aydınlatma
armatürleri

Skies

Gri

Duvar ve tavan lambası



8719514385344



Tarz içinde tasarruf edin

Bu zarif, açık gri Philips tavan lambası, sizi ışığı altında kitap okumaya davet ediyor. Minimalist siperiyle duvar ve tavan uygulaması için önden dağınık parlak ışık yayar.

Bahçenizde tasarım yapın

- Çağdaş tarz için tercihiniz
- Dış mekan tavan lambaları için tercihiniz
- Yüksek kaliteli alüminyum ve üstün sentetik malzemeler

Özel nitelikler

- Duvara ve tavana montaja uygun
- Her uygulama için kolay kurulum

Bahçeniz için tasarlandı

- IP44 - hava koşullarına dayanıklı

Özellikler

Çağdaş tarz için tercihiniz

Avrupa'da tasarlanan bu lamba, çağdaş dış mekan görünümünü elde etmenize yardımcı olacak benzersiz bir tasarım imzasına sahiptir.


Tavan lambaları için tercihiniz

Evinizin girişini veya terasınızı aydınlatmak için ideal olan bu tavan lambasıyla dış alanınızdan en iyi biçimde faydalanın.

Yüksek kaliteli malzeme

Bu Philips lambası özel olarak dış mekan alanları için üretilmiştir. Dayanıklı ve uzun ömürlü olan bu lamba bahçenizi her gece aydınlatır. Yapımında yüksek kaliteli döküm kalıp alüminyum ve üstün sentetik malzemeler kullanılmıştır.

Duvara ve tavana montaj



Bu lambayı tercihinize göre duvar ağılığı veya tavan lambası olarak monte edebilirsiniz.

Kurulumu kolay

Kolay kurulabilecek biçimde tasarlanan bu lamba ve bağlantı parçaları, sıkma anahtarı ve sıkma vidası gibi kurulum için gerekli olan faydalı öğelerle birlikte verilir. Ürünü kurabileceğiniz yerler ve IP su geçirmezlik sınıfı ile ilgili bilgiler, talimatlarda açıkça belirtilmiştir.

IP44 - hava koşullarına dayanıklı



Bu Philips dış mekan lambası, özellikle nemli dış mekanlar için tasarlanmıştır. Lambanın su geçirmezliği katı testlere tabi tutulmuştur. IP seviyesi iki rakamla gösterilir: İlk rakam toza, ikinci rakam suya karşı koruma seviyesini gösterir. Bu dış mekan lambası IP44 seviyesinde tasarlanmıştır: Su sıçramalarına dayanıklı olan bu ürün, genel dış mekan kullanımı için idealdir.

Teknik Özellikler

Tasarım ve kaplama

- Renk: Gri
- Malzeme: Alüminyum

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Tamamen su geçirmez: Evet
- Duvara/tavana montaj için uygun: Evet

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Bahçe ve Teras
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Duvar Lambaları
- Göz Konforu: Hayır

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 1,000 kg
- Yükseklik: 8,1 cm
- Uzunluk: 26 cm
- Genişlik: 26 cm

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- Kullanım ömrü en fazla: 10.000 h
- Şebeke elektriği: 50-60 Hz
- LED: Hayır
- Birlikte verilen ışık kaynağının enerji sınıfı: ampul birlikte verilmez
- Armatür/duy: E27
- Birlikte verilen ampulün Watt gücü: -
- Yedek ampulün maksimum Watt gücü: 14 W
- IP koruma sınıfı kodu: IP44
- Koruma sınıfı: Sınıf II
- Işık kaynağı sayısı: 2

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8719514385344
- Net ağırlık: 1,07 kg
- Brüt ağırlık: 1,24 kg
- Yükseklik: 279 mm
- Uzunluk: 95 mm
- Genişlik: 274 mm
- Malzeme numarası (12NC): 915002148103



Yayın tarihi: 2024-02-07
Sürüm: 0.298

© 2024 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com